

USB-C kabel met Power Delivery (3A) - M/M - 2 m - USB 3.0 - USB-IF gecertificeerd

Productcode: USB315CC2M



Met deze USB 3.0 USB-C™ kabel u uw USB Type-C™ apparaten aansluiten voor het synchroniseren, opladen en voeden van uw apparaten. USB 3.0 is ook bekend als USB 3.1 Gen 1.

De kabel is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten, zodat u uw USB-C mobiele apparaten kunt opladen en synchroniseren met uw Thunderbolt 3 laptop.

Met een uitgangsvermogen tot 3 A (60 W) kan deze USB Type-C kabel worden gebruikt voor de voeding van uw USB Type-C harde schijf vanaf de USB-C poort van uw laptop.

U kunt ook een USB-C laptop voeden, zoals uw Apple MacBook of Chromebook Pixel™. Sluit de kabel gewoon aan op uw USB-C laptop en op een USB-C wandlader.

Met een vermogen van 3A kunt u uw mobiele apparaten sneller opladen dan met een normale USB-C 3.0 kabel.

De 2 meter lange kabel geeft u de extra lengte die u nodig hebt om afstandsbeperkingen op te lossen en verbonden te blijven. U kunt uw USB-C apparaten opladen en synchroniseren, in bijna elke omgeving. Zelfs wanneer u aantekeningen maakt in een vergaderruimte, e-mails controleert in een hotelkamer of leest in een café kan uw mobiele apparaat gemakkelijk worden aangesloten op uw computer of wandlader.

De kabel ondersteunt volledige 4K 60 Hz video en DisplayPort 1.2, en is compatibel met bestaande DisplayPort-schermen. Hij is ideaal voor het aansluiten van uw docking station of laptop op een scherm met verbazingwekkende resolutie, contrast en kleurdiepte voor geweldige details.

De kabel heeft strenge compliance-tests ondergaan en is gecertificeerd volgens USB-IF (USB Implementers Forum) om aan alle USB 3.0 specificaties te voldoen. Daartoe behoren alle milieu-, elektrische en mechanische normen, waardoor u beschikt over een betrouwbare, hoogwaardige kabel voor al uw USB-C apparaten.

De USB315CC2M wordt gedekt door een 2-jarige garantie voor gegarandeerde betrouwbaarheid.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Voed uw USB-C harde schijf vanaf uw USB-C laptop
- Voed uw USB-C laptop vanaf een USB Type-C wandlader
- Laad uw mobiele USB-C apparaten vanaf uw USB-C laptop of wandlader
- Synchroniseer uw mobiele USB-C apparaten vanaf uw USB-C computer

### Eigenschappen

- USB-IF gecertificeerd
- Biedt tot 3 A uitgangsvermogen voor het snel opladen van uw mobiele apparaten of het voeden van uw USB-C randapparaten of laptop
- Ondersteunt datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps
- Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
- Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze 2-jarige garantie

---

#### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

---

#### Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K @ 60Hz
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s

---

#### Connector(en)



Connector A	USB Type-C (24-polig) USB 3.0
Connector B	USB Type-C (24-polig) USB 3.0

---

#### Voeding

Power Delivery	60W
----------------	-----

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	5%-90% RV (geen condensatie)

---

#### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	26 AWG (0.404 mm)
Kabellengte	6.6 ft [2 m]
Lengte product	6.6 ft [2.0 m]
Breedte product	0.5 in [12.1 mm]
Hoogte product	0.3 in [6.4 mm]
Gewicht product	3.1 oz [89.0 g]

---

#### Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.4 oz [97.0 g]

---

#### Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	usb-c kabel
-------------	-------------



---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

