

USB-C-kabel med Power Delivery (3 A) - M/M - 2 m - USB 3.0 - USB-IF-certifierad

Produkt ID: USB315CC2M



Med denna USB 3.0 USB-C™-kabel kan du ansluta dina USB Type-C™-enheter för att synka, ladda och strömförse dina enheter. USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1.

Kabeln är även kompatibel med Thunderbolt™ 3-portar, så att du kan ladda och synka dina mobila USB-C-enheter med din Thunderbolt 3-laptop.

Med ström på upp till 3 A (60 W) kan du använda denna USB Typ-C-kabel till att strömförse din USB-C-hårddisk från USB-C-porten på din bärbara dator.

Du kan även strömförse en bärbar USB-C-dator, som till exempel Apple MacBook eller ChromeBook Pixel™. Anslut helt enkelt kabeln till din bärbara USB-C-dator och till en USB-C-vägggladdare.

Med ström på 3 A kan du ladda dina mobila enheter snabbare än med en vanlig USB-C 3.0-kabel.

Denna 2-meterskabel ger dig den extra längd du behöver för att övervinna avstånds begränsningar och hålla dig uppkopplad. Du kan ladda och synka dina mobila USB-C-enheter i stort sett överallt. Till och med medan du gör anteckningar i mötesrummet, läser e-post på hotellrummet eller läser på ett café kommer det att vara mycket lättare för din mobila enhet att nå vägguttaget eller din dator.

Kabeln stöder full 4K 60 Hz-video och DisplayPort 1.2 och är kompatibel med befintliga DisplayPort-skärmar. Den är idealisk för att ansluta din dockningsstation eller bärbara dator till en skärm med enastående upplösning, kontrast och färgdjup för fantastiska detaljer.

Kabeln har genomgått stränga tester för produktöverensstämmelse och är certifierad med USB-IF (USB Implementers Forum) för att uppfylla alla USB 3.0-specifikationer. Detta inkluderar alla miljö-, elektronik- och mekanikstandarder, vilket garanterar en pålitlig kabel av högsta kvalitet för alla dina USB-C-enheter.

USB315CC2M från StarTech.com täcks av en 2-årsgaranti för garanterad tillförlitlighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Strömförse din USB-C-hårddisk från din bärbara USB-C-dator
- Strömförse din bärbara USB-C-dator från en USB Type-C-väggaddare
- Snabbladda dina mobila USB-C-enheter från din bärbara USB-C-dator eller väggaddare
- Synka dina mobila USB-C-enheter med din USB-C-dator

Funktioner

- USB-IF certifierad
- Ger upp till 3 A för snabbladdning av dina mobila enheter eller för att strömförse dina USB-C-tillägg eller bärbar dator
- Stöder dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps
- Thunderbolt 3 port-kompatibelt
- Garanterad pålitlighet med vår 2-årsgaranti

Hårdvara


Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Maximal digital upplösning	4K @ 60Hz
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s

Kontakt(er)

Connector A	USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps)
-------------	--



Connector B	USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps)	
<hr/>		
Ström	Power Delivery	60W
<hr/>		
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Luftfuktighet	5%-90% RH (icke-kondenserande)
<hr/>		
Utseende	Färg	Svart
	Kontakttyp	Rak
	Tråddimension	26 AWG (0.404 mm)
	Kabellängd	6.6 ft [2 m]
	Produktlängd	6.6 ft [2.0 m]
	Produktbredd	0.5 in [12.1 mm]
	Produkt höjd	0.3 in [6.4 mm]
	Produktvikt	3.1 oz [89.0 g]
<hr/>		
Förpackning	Package Length	8.7 in [22.0 cm]
	Package Width	7.9 in [20.0 cm]
	Package Height	0.0 in [0.1 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	3.4 oz [97.0 g]
<hr/>		
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	usb-c-kablar
<hr/>		

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

