

Cable USB-C de 2m - USB 5 Gbps - Entrega de Alimentación de 100W (5A) - Modo Alt. de DP 4K 60Hz - Cubierta de TPE - Compatible con Thunderbolt

ID del Producto: USB315CCV2M



Este cable USB 3.2/3.1 Gen1 5Gbps USB-C™ le permite conectar sus dispositivos USB Type-C™ para sincronizarlos, cargarlos y alimentarlos.

El cable también es compatible con los puertos Thunderbolt™ 3, lo que significa que puede cargar y sincronizar sus dispositivos móviles USB-C utilizando su portátil Thunderbolt 3.

Con una entrega de alimentación de hasta 5A (100W), puede alimentar un portátil USB-C, como su Apple MacBook o Microsoft Surface Book. Simplemente conecte el cable a su portátil USB-C y a un cargador de pared USB-C.

Puede utilizar este cable USB Tipo-C para alimentar su disco duro USB-C desde el puerto USB-C de su ordenador portátil.

El cable admite vídeo 8K a 30 Hz con DisplayPort 1.4 y es compatible con el modo alternativo para conectar su estación de acoplamiento o su ordenador portátil a un monitor que admita resoluciones de 4K o 1080p.

Cuando se utiliza con dispositivos compatibles con PD 3.0, este cable carga hasta 20V y 5A para un máximo de 100W. Puede disminuir el tiempo de carga y asegurarse de que sus dispositivos móviles estén listos, siempre que los necesite.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **ALTO RENDIMIENTO:** El cable USB-C de 2m admite transferencia de datos USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) - DisplayPort 1.4 modo Alt hasta 4K 60 Hz - Admite carga Power Delivery 3.0 de hasta 100W (5A) - Compatible con Thunderbolt 3
- **CONSTRUCCIÓN DE ALTA CALIDAD:** Probado para cumplir con los estándares USB 3.2 Gen 1 - Conductores de 32 AWG y blindaje EMI con lámina de Al-Mylar (85% de cobertura de trenzado) que proporciona una integridad de señal y fiabilidad superiores
- **DISEÑO DURADERO:** Probado para más de 10.000 inserciones y más de 4.000 dobleces de +/- 60° - Revestimiento de TPE flexible de larga duración y alivio de tensión - TPE no es tóxico y no contiene halógenos - Compatible con USB 3.2 Gen 1 y anteriores
- **APLICACIONES:** Funciona con docking stations/discos duros externos - Portátiles TB3/4 o USB-C MacBook Air/Pro, Surface Book, X1 Carbon, iPad Pro, iPhone 15 [Plus/Pro/Max] y superiores, Samsung Galaxy S8 y superiores, Pixel 5 - Monitores portátiles USB-C
- **ESPECIFICACIONES:** 2 metros - Color: Negro - USB 3.2 Gen 2 10Gbps - PD 3.0, 20V (máx), 5A (máx) - Cable USB C Macho a Macho - Diámetro de 4,8mm - 32 AWG - Cubierta: TPE - Blindaje EMI: Lámina de Al-Mylar, 85% trenzado - Modo Alt de DP 1.4 8K 30Hz

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	8K @ 30Hz
Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Conector(es)

Conector A	1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)

Requisitos de
Energía

Power Delivery	100W
----------------	------

Características
Físicas

Color	Gray and Black
Calibre del Conductor	30/32 AWG
Longitud del Cable	78.7 in [2000 mm]
Cable OD	0.2 in [4.8 mm]
Longitud del Producto	6.6 ft [2.0 m]
Ancho del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Altura del Producto	0.3 in [6.5 mm]
Peso del Producto	2.8 oz [78 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.9 in [17.4 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.6 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [1.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.2 oz [92.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de 2m USB-C de 5Gbps
---------------------	--------------------------------

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.