

cavo USB-C da 2 m, USB 5Gbps, Power Delivery 100W (5A), DP Alt Mode 4K 60Hz, Guaina TPE, Compatibile Thunderbolt

ID prodotto: USB315CCV2M



Questo cavo USB-C™ con tecnologia USB 3.2 Gen 1 a 5 Gbps consente di collegare e contemporaneamente sincronizzare, ricaricare e alimentare i dispositivi USB Type-C™.

La compatibilità supplementare con le porte Thunderbolt™ 3 assicura la possibilità di caricare e sincronizzare i dispositivi mobili USB-C utilizzando un computer laptop Thunderbolt 3.

Alimentazione per i dispositivi USB-C

Grazie alla tecnologia Power Delivery fino a 5 A (100 W), è possibile alimentare un computer laptop USB-C, ad esempio un Apple MacBook o un Microsoft Surface Book. Basta collegare il cavo a un computer laptop USB-C e a un caricabatteria da parete USB-C.

Questo cavo USB Type-C può essere utilizzato per alimentare un disco rigido USB-C dalla porta USB-C di un computer laptop,

Video 8K con DisplayPort 1.4 Alt Mode

Il cavo supporta video 8K a 30 Hz con DisplayPort 1.4 ed è retrocompatibile per consentire il collegamento di una docking station o di un computer laptop a un monitor che supporta risoluzioni 4K o 1080p.

Ricarica rapida dei dispositivi mobili

Se utilizzato con dispositivi che supportano la tecnologia PD 3.0, questo cavo permette la ricarica fino a 20 V e 5 A per un massimo di 100 W. Può quindi consentire una riduzione dei tempi di ricarica e assicura che i dispositivi mobili siano sempre pronti all'uso ogni volta che servono.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- PRESTAZIONI ELEVATE: il cavo USB-C da 2m supporta le tecnologie USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps). DisplayPort 1.4 Alt Mode fino a 8K a 30 Hz. Il cavo USB-C a -C supporta la ricarica Power Delivery 3.0 fino a 100 W (5 A). Compatibile con Thunderbolt 3
- STRUTTURA DI ALTA QUALITÀ: cavo USB-C testato per soddisfare gli standard USB 3.2 Gen 2. Conduttori da 32 AWG con schermatura EMI (foglio in alluminio-myler intrecciato con copertura dell'85%) per una stabilità e un'affidabilità del segnale superiori
- DESIGN ROBUSTO: cavo USB Type-C testato per resistere a più di 10.000 inserimenti e 4.000 cicli di piegatura a 60°. Serracavo e guaina in TPE flessibile resistente. Il TPE è atossico e privo di alogen. Compatibile con USB 3.2 Gen 1 e versioni precedenti
- APPLICAZIONI: Funziona con docking station/dischi rigidi esterni, laptop TB3/4 o USB-C MacBook Air/Pro, Surface Book, X1 Carbon, iPad Pro, iPhone 15 [Plus/Pro/Max] e succ., Samsung Galaxy S8 e succ., Pixel 5, monitor portatili USB-C Asus ZenScreen/ProArt
- SPECIFICHE: 2 metri - USB 3.2 Gen 1 a 5 Gbps - PD 3.0, 20 V (max), 5 A (max) - Cavo USB-C maschio a maschio - Diametro esterno 4,8 mm, 32 AWG - Guaina: TPE - Schermatura EMI: foglio in alluminio-myler intrecciato - DP 1.4 Alt Mode 8K 30 Hz

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	8K @ 30Hz
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)

Alimentazione

Power Delivery	100W
----------------	------

Caratteristiche fisiche

Colore	Gray and Black
Diametro filo	30/32 AWG
Lunghezza del cavo	78.7 in [2000 mm]
OD cavo	0.2 in [4.8 mm]
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Altezza prodotto	0.3 in [6.5 mm]
Peso prodotto	2.8 oz [78 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.9 in [17.4 cm]
Larghezza del Pacco	5.0 in [12.6 cm]
Altezza del Pacco	0.6 in [1.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.2 oz [92.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo USB-C a 5 Gbps da 2 m
--------------------------	--------------------------------

Informazioni sulla

garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

