

1 m USB-A till USB-C-laddningskabel, USB 10 Gbps, laddning och synkronisering, 3 A, USB-IF-certifierad - USB-laddningssladd

Produkt ID: USB31AC1M



Med denna USB till USB-C-kabel kan du ansluta dina USB-C-enheter till USB-A-porten på en dator eller laddare.

Denna USB-A till USB-C-kabel har certifierats av USB-IF (USB Implementers Forum) för att uppfylla alla USB 3.2 Gen 2-specifikationer. Detta inkluderar alla miljömässiga, elektriska och mekaniska standarder som anges för USB-överensstämmelse, vilket garanterar en pålitlig kabel av högsta kvalitet för alla dina USB-C-enheter.

Flytta stora filer eller överför filmer på några sekunder med den här USB 3.2 Gen 2-kabeln, som stöder dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps när den ansluts till en värddator som stöder 10 Gbps. Det är dubbelt så snabbt som USB 3.2 Gen 1 och 20 gånger snabbare än USB 2.0.

StarTech.com erbjuder PCIe-kort med 10 Gbps USB-A-portar. Vi erbjuder även en Thunderbolt 3-kontrolleradapter för att lägga till 10 Gbps-portar till din Thunderbolt 3-utrustade bärbara dator.

USB till USB-C-kabeln är perfekt för personer som är ute och rör på sig - du kan ladda din enhet var som helst.

- Väggsladdare
- Billaddare
- Powerbank
- Bärbar dator

Kabeln gör även att du kan ansluta nyare USB 3.2 Gen 2- och USB-C kringutrustning, till exempel hårddiskskabinett och dockningsstationer till enheter med USB-A-port.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut USB-C-enheter till USB-A-porten på en dator eller laddare

Funktioner

- Få högkvalitativa anslutningar med en USB-IF-certifierad USB till USB-C-kabel
- Överför data snabbare med den här USB 3.2 Gen 2-kabeln som stöder dataöverföringshastigheter på 10 Gbps
- Ladda dina mobila USB-C-enheter med en USB-A-laddare eller bärbar dator
- Anslut nyare USB-C-kringutrustningar till bärbara datorer som inte är utrustade med USB-C-portar

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
-------------------	---------------------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB 3.2 Type-A (9 stift, Gen 2, 10 Gbps)
Connector B	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
-----------------	----------------------------

Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Luftfuktighet 5%-90% RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Kabellängd	3.3 ft [1 m]
Produktlängd	3.3 ft [1.0 m]
Produktbredd	0.6 in [1.6 cm]
Produkthöjd	0.3 in [0.8 cm]
Produktvikt	1.4 oz [40.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.1 in [13.0 cm]
Paketets bredd	5.0 in [12.7 cm]
Paketets höjd	0.7 in [1.9 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.7 oz [48.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 1 m USB 3.1 USB-C till USB-A-kabel
-----------------	--

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.