

50 cm USB-A till USB-C-laddningskabel, USB 10 Gbps, laddning och synkronisering, 3 A
- USB-laddningssladd

Produkt ID: USB31AC50CM



Anslut USB 3.2 Gen 2, USB Type-C™-enheter som tex. en bärbar enhet eller mobilenhet till USB-A-porten på din dator eller laddare med den här USB till USB-C™-kabeln.

Denna kabel på 0,5 meter är perfekt för korta anslutningar för att ladda och synka dina bärbara enheter med din bärbara dator. Flytta stora filer eller överför filmer på bara några sekunder - dubbelt så snabbt som USB 3.2 Gen 1 och 20x snabbare än USB 2.0.

Du kan även använda kabeln för att ladda dina enheter från en USB-A-vägggladdare, billaddare eller powerbank - perfekt för folk i rörelse för enkla och städade anslutningar.

Den korta sladden är perfekt för små utrymmen utanför arbetsplatsen, tex. på fiket eller hotellrummet. Anslut en USB 3.2 Gen 2-enhet, som tex en extern hårddisk, till din bärbara dator utan trassel med för mycket sladd.

Med en bandbredd på 10 Gbps låter denna USB 3.2 Gen 2-kabel dig synka dina USB Type-C-enheter på nolltid. Mer tid över för överföring och säkerhetskopiering av data och för att fokusera på projekt och presentationer.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut USB-C-kringutrustning, till exempel en bärbar enhet, till din bärbara dator eller surfplatta med USB-A.
- Ladda din USB-C mobila enhet från en USB-A bärbar dator eller vägggladdare
- Synkronisera din USB-C mobila enhet med en USB-A dator

Funktioner

- Stöder USB 3.2 Gen 2 dataöverföringshastigheter på upp till 10Gbps när den används med USB 3.2 Gen 2-värd och enhet
- Garanterad pålitlighet med vår 2-årsgaranti

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
-------------------	---------------------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB 3.2 Type-A (9 stift, Gen 2, 10 Gbps)
Connector B	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	30 AWG
Kabellängd	1.6 ft [0.5 m]
Produktlängd	19.7 in [50.0 cm]
Produktbredd	0.5 in [1.2 cm]

Produkthöjd	0.4 in [1.0 cm]
Produktvikt	0.9 oz [26.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.1 in [12.9 cm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]
Paketets höjd	0.6 in [1.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.1 oz [30.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - usb-c till usb-a-kabel
-----------------	----------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.