

## USB 3.1 (10Gbps) adapterkabel voor 2.5"/3.5" SATA schijven - USB-C

Productcode: USB31C2SAT3



Deze USB-C™ naar SATA adapterkabel biedt u snelle en eenvoudige toegang tot de data op uw 2,5/3,5 inch solid-state drives en harde schijven. Met de adapterkabel kunt u uw met USB-C uitgevoerde laptop of desktopcomputer direct aansluiten op een SATA-schijf en hebt u toegang via ultrasnel USB 3.1 Gen. 2 (tot 10 Gbps). Deze kabel is het ideale accessoire voor uw Dell™ XPS, MacBook, Chromebook™ of ander met USB Type-C™ uitgevoerd apparaat.

Met de USB-C naar SATA-adapterkabel kunt u snel uw schijven uitwisselen. U kunt data kopiëren of terughalen van een 2,5 of 3,5 inch SATA-schijf, zonder dat aanvullende accessoires noodzakelijk zijn.

De gereedschapsloze adapterkabel is ideaal voor IT-technici die snel toegang moeten hebben tot SATA-schijven. Het is de perfecte oplossing voor datamigratie, het klonen van schijven en databack-ups of herstelwerkzaamheden, dankzij de snelheid van USB 3.1 Gen 2. U kunt tegelijkertijd meerdere adapters gebruiken, wanneer u gelijktijdig toegang tot meerdere schijven wilt hebben.

USB 3.1 Gen 2 biedt u meer bandbreedte en snelheid, met overdrachtsnelheden tot 10 Gbps - twee keer zo snel als USB 3.0 (ook bekend als USB 3.1 Gen 1). Daardoor kunt u de hoge prestaties van de nieuwste SSD's en harde schijven benutten, terwijl knelpunten in uw datatransmissie worden opgelost.

Het compacte, lichtgewicht design van de USB-C naar SATA adapter biedt comfortabele mobiliteit. De adapter heeft een geïntegreerde 1 m kabel, zodat u zich nooit meer hoeft af te vragen of u uw verbindingkabel al of niet bij u hebt.

U kunt eenvoudig verbinding maken met een 2,5 inch solid-state drive of harde schijf, via USB-voeding, zonder dat een externe voeding vereist is. Een universele voedingsadapter wordt meegeleverd, om verbinding te maken met uw 3,5 inch schijven of voor elke 2,5 inch schijf die extra voeding nodig heeft.

De USB31C2SAT3 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Krijg toegang tot elke SATA 2,5 of 3,5 inch SSD/HDD vanaf een met USB-C uitgevoerde laptop of desktopcomputer, voor eenvoudige datamigratie of het klonen van schijven
- Ideaal voor technici die op een snelle, eenvoudige manier toegang moeten krijgen tot data op 2,5 en 3,5 inch solide-state drives en harde schijven
- Back-up belangrijke data naar een extern opslagapparaat
- Herstel uw computer vanaf een back-up harde schijf
- Archiveer mediacontent zoals foto's en video's op een externe schijf

### Eigenschappen

- Sluit een 2,5/3,5 inch SATA-schijf aan op uw met USB-C uitgevoerde laptop of desktopcomputer, voor snelle toegang tot uw externe data
- Hoge dataoverdrachtsnelheden met USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)
- Geïntegreerde 1 m lange kabel, voor gebruiksgemak
- Ondersteunt SATA I, II en III (tot 6 Gbps)
- Compatibel met Thunderbolt 3 USB-C poorten
- Gereedschapsloos design voor eenvoudige schijfinstallatie
- TRIM ondersteuning
- 4Kn ondersteuning
- Ondersteunt drive S.M.A.R.T. data-passthrough voor schijfbewaking
- UASP ondersteuning
- Ondersteunt hot-swap en plug & play
- LED-indicator voor voeding / activiteit
- Neerwaarts compatibel met USB 3.0 en USB 2.0 computers

---

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	USB 3.1 Gen 2
Bus type	USB 3.1 Gen 2
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Chipsetcode	ASMedia - ASM1351

---

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
Type en snelheid	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
S.M.A.R.T. Support	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
RAID	Nee
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest met harde schijven tot 10 TB
Hot-swappable	Ja

---

Connector(en)

Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbps)

---

Software



Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.

---

Indicatoren

LED-indicatoren Voeding & activiteit

---

Voeding

Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 0.6 A

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 2.0 A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Vermogensopname 24

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Vochtigheid 0% - 80% rel. luchtvochtigheid

---

Fysieke eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Kabellengte 39.4 in [100 cm]

Lengte product 3.4 in [87 mm]



Breedte product	1.0 in [25 mm]
Hoogte product	0.8 in [20 mm]
Gewicht product	2.1 oz [60 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	6.7 in [17 cm]
Package Width	5.5 in [14 cm]
Package Height	2.0 in [50 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	11.4 oz [324 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Verloopkabel universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ) verkorte handleiding
-------------	--

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

