

USB 3.1 (10Gbps) adapterkabel för 2,5"/3,5" SATA-enheter - USB-C

Produkt ID: USB31C2SAT3



Med den här USB-C™-till-SATA-kabeladaptern får du snabb och enkel åtkomst till data på dina 2,5" eller 3,5"-enheter. Med kabeladaptern kan du ansluta din USB-C-aktiverade bärbara eller stationära dator direkt till en SATA-enhet med ultrasnabb USB 3.1 Gen. 2 (upp till 10Gbps). Det perfekta tillbehöret till din Dell™ XPS, MacBook, Chromebook™ eller annan USB Type-C™-aktiverad enhet.

Med USB-C-till-SATA-kabeladaptern kan du snabbt byta dina hårddiskar. Du kan kopiera eller hämta data från din 2,5" eller 3,5" SATA-enhet utan några andra tillbehör.


Den verktygslösa kabeladaptern är idealisk för IT-tekniker som behöver snabb åtkomst till SATA-hårddiskar. Den är den perfekta lösningen för dataöverföring, enhetskloning, säkerhetskopiering av data och återställning och ger snabb USB 3.1 Gen 2-prestanda. Du kan också använda flera adapterar samtidigt när du behöver åtkomst till flera enheter.

USB 3.1 Gen 2 ger bättre bandbredd och hastigheter upp till 10Gbps - två gånger USB 3.0 (kallas även USB 3.1 Gen 1). Det låter dig utnyttja de senaste SSD-enheternas och hårddiskarnas höga prestanda och samtidigt mildra flaskhalsar i din dataöverföring.

Den kompakta och lätta designen på USB-C till SATA-adaptern ger enkel bärbarhet. Adaptern har en inbyggd kabel på 1 m så att du aldrig behöver oroa dig för att glömma att ta med dig din anslutningskabel.

Du kan enkelt ansluta till en 2,5" solid state-enhet eller hårddisk med hjälp av USB-ström utan att extern ström behövs. En universell strömadapter medföljer för användning med dina 3,5" hårddiskar eller för alla 2,5" hårddiskar som kanske behöver extra ström.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Få åtkomst till alla SATA 2,5" eller 3,5" SSD/HDD-enheter från en USB-C-aktiverad bärbar eller stationär dator för lätt dataöverföring eller diskkloning.
- Perfekt för tekniker som behöver snabb och enkel åtkomst till 2,5" eller 3,5"-enheter.
- Säkerhetskopiera viktig data till en extern lagringsenhet
- Återställ din dator från en backup-hårddisk
- Arkivera medieinnehåll som till exempel foton och videor till en bar extern hårddisk

Funktioner

- Snabba dataöverföringshastigheter genom USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)
- ÖKAD PRODUKTIVITET: USB 10 Gbps-gränssnitt ger höghastighetsdataåtkomst för moderna SSD-enheter och hårddiskar. Stödjer TRIM-, 4Kn- och S.M.A.R.T.-funktioner. Obs! Inte kompatibel med optiska enheter som CD-, DVD- eller Blu-ray-läsare/skrivare (ATAPI-protokoll)
- Stöder SATA I, II, III (upp till 6 Gbps)
- Kompatibel med Thunderbolt 3 USB-C-port
- Verktygslös design för enkel installation av hårddiskar

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 2
Busstyp	USB 3.2 Gen 2
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in

	Enhetstyp	SATA
	Enhetsinstallation	Löstagbar
	Chipset-ID	ASMedia - ASM235CM
Prestanda		
	Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
	Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	UASP-stöd	Ja
	TRIM Support	Ja
	4Kn Support	Ja
	S.M.A.R.T. Support	Ja
	Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
	RAID	Nej
	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med hårddiskar på upp till 10 TB
	Hot swap-förmåga	Ja
Kontakt(er)		
	Enhetskontakter	1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
	Värdkontakter	1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
		Den här enheten stöder inte ATAPI-protokollet och är därför inte kompatibel med optiska enheter som CD-, DVD- eller Blu-ray-läsare/brännare.

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström och aktivitet

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.6 A
Utspänning	12V DC
Utström	2.0 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	24

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Luftfuktighet	0 %~80 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	3.3 ft [1 m]
Produktlängd	3.4 in [87 mm]
Produktbredd	1.0 in [2.5 cm]
Produkthöjd	0.8 in [2 cm]
Produktvikt	2.1 oz [60 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.9 in [17.5 cm]

Paketets bredd	5.7 in [14.5 cm]
Paketets höjd	2.2 in [5.6 cm]
Fraktvikt (förpackning)	11.4 oz [322.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Kabeladapter
	1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
	1 - snabbstartsguide

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.