

Adaptateur USB-C vers USB-A, USB 5Gbps, 3A, Convertisseur USB-C Mâle vers USB-A Femelle, Boîtier Métallique Durable - Compatible Thunderbolt

Nº de produit: USB31CAADGCP



Connectez un périphérique USB-A à un ordinateur portable USB-C ou convertissez un câble USB-A en Type-C à l'aide de cet adaptateur compact USB-C vers USB-A mâle vers femelle. Les marquages sur le connecteur permettent une identification visuelle rapide, distinguant cet adaptateur des autres adaptateurs USB-C similaires ou non marqués. Éliminez les conjectures et choisissez toujours l'adaptateur approprié qui prend en charge USB 5 Gbit/s.

L'adaptateur USB-C vers USB-A est universellement compatible avec tous les systèmes d'exploitation. L'installation plug-and-play permet un déploiement instantané. L'adaptateur prend en charge USB 5 Gbit/s et USB 2.0 (480 Mbps), et facilite une sortie jusqu'à 5V/3A depuis une connexion USB-C alimentée comme un chargeur mural. Cela permet une charge jusqu'à 15W vers un périphérique USB-A à partir d'une source USB-C. Veuillez noter que la vidéo USB-C et la livraison de puissance ne sont pas prises en charge.

L'adaptateur USB-C vers USB-A est doté d'un boîtier en alliage d'aluminium durable qui protège contre l'usure. Les connecteurs plaqués nickel sont conçus pour une utilisation quotidienne, et comportent des contacts plaqués or pour minimiser les pertes de signal, assurant ainsi une fiabilité et des performances durables.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connecter un périphérique USB-A à un ordinateur portable ou hôte USB-C
- Chargez un appareil USB-A jusqu'à 15 W à partir d'un chargeur ou d'un port USB-C
- Le boîtier fin et compact est durable et n'obstrue pas les ports adjacents

Spécifications techniques

- ADAPTATEUR USB-C vers USB-A : Utilisez cet adaptateur USB-C mâle vers Type-A femelle pour convertir/connecter un périphérique USB-A à un hôte USB-C; Marquage des connecteurs avec les spécifications de données/alimentation pour une identification facile
- CONSTRUCTION DE QUALITÉ : Le boîtier extérieur en alliage d'aluminium améliore la durabilité et la protection contre l'usure; Design fin; Les connecteurs plaqués nickel avec des contacts à pointe dorée garantissent un débit de données constant
- TRANSMISSION FIABLE : L'adaptateur prend en charge le transfert de données à 5 Gbps; Rétrocompatibilité avec l'USB 480Mbps (USB 2.0); Prend en charge une sortie jusqu'à 5V/3A à partir d'un chargeur USB-C; NOTE: La vidéo USB-C/PD ne sont pas pris en charge
- COMPATIBILITÉ : Compatibilité polyvalente avec les câbles/appareils USB-A; Recharge d'un appareil portable USB-A à partir d'un chargeur USB-C (jusqu'à 15W); REMARQUE : veuillez vérifier la compatibilité entre l'appareil USB-A et l'hôte USB-C
- INSTALLATION RAPIDE : La conception plug-and-play ne nécessite aucun pilote pour une installation rapide et sans tracas; Fonctionne sur tous les OS; Installez l'adaptateur directement sur une connexion USB-A mâle et connectez-le à un hôte ou un hub USB-C

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Active or Passive Adapter	Passif
Nombre de ports	1
Placage du connecteur	Nickel

Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s
--------------------------------------	----------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps)
--------------	--

Connecteur B 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

Alimentation

Tension d'entrée 5V DC

Courant d'entrée 3A

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0 to 40 (32°F to 104°F)

Température de stockage -10 to 70 (14°F to 158°F)

Humidité 10%~90%

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit

Longueur du produit 1.1 in [2.7 cm]

Largeur du produit 0.6 in [1.6 cm]

Hauteur du produit 0.3 in [8.2 mm]

Poids du produit 0.1 oz [4.0 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet 4.9 in [12.5 cm]

Largeur du Colis 3.5 in [9.0 cm]

Hauteur du Paquet 0.2 in [5.0 mm]

Poids brut 0.2 oz [6.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB-C vers USB-A - M/F

Informations de garantie

Warranty 2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

