

Câble USB-C de 1m, Verrouillage de la Vis Latérale, USB 10Gbps, 100W (5A) Power Delivery, 8K 60Hz/4K 144Hz DP Alt Mode, Certifié USB-IF - Compatible Thunderbolt

Nº de produit: USB31CCSLKV1M



Câble haute performance

Ce câble USB-C 3.2 Gen 2 10Gbps à verrouillage par vis latérale vous permet de connecter vos périphériques USB Type-C pour la synchronisation, la charge et l'alimentation de vos appareils.

Ce câble USB-C est également compatible avec les ports Thunderbolt 3, ce qui vous permet de connecter et de charger vos appareils USB-C à l'aide de votre ordinateur portable Thunderbolt 3.

Connexion fiable avec l'USB-C à verrouillage par vis

Ce câble est doté de deux vis de verrouillage qui peuvent se connecter en toute sécurité à vos périphériques USB-C et peuvent empêcher une déconnexion accidentelle de vos périphériques tels que des disques durs externes ou des stations d'accueil.

Les vis sont conçues pour s'adapter à tous les appareils qui utilisent une entrée de verrouillage à vis latérale standard, comme le DK31C3HDPD de StarTech.com

Les vis moletées peuvent facilement être retirées totalement du câble, ce qui permet de l'utiliser comme un câble USB-C standard si nécessaire.

Supportant jusqu'à 100W (5A) avec Power Delivery 3.0

Avec une alimentation pouvant atteindre 100W (5A), vous pouvez alimenter et charger un ordinateur portable USB-C, tel que votre Apple MacBook ou votre Microsoft Surface Book. Il vous suffit de

connecter le câble à votre ordinateur portable USB-C et à un chargeur mural USB-C.

Délivrer des vidéos 8K avec DisplayPort 1.4 Alt Mode

Le câble prend en charge la vidéo 8K 30Hz avec DisplayPort 1.4 et est rétro-compatible pour connecter votre station d'accueil ou votre ordinateur portable à un écran prenant en charge les résolutions 4K ou 1080p.

Chargez vos appareils mobiles

Lorsqu'il est utilisé avec des appareils prenant en charge la norme PD 3.0, ce câble permet de charger jusqu'à 20V et 5A pour un maximum de 100W. Il peut diminuer votre temps de charge et faire en sorte que vos appareils mobiles soient prêts, dès que vous en avez besoin.

Construction de qualité

Ce câble est construit avec une gaine flexible TPE durable et une décharge de traction. Il a été testé pour résister à plus de 4000 flexions. Il est construit avec une feuille d'aluminium-mylar avec un tressage d'une couverture de 85 % et un blindage EMI pour une meilleure intégrité du signal.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **CÂBLE HAUTE PERFORMANCE** : Le câble USB C à C à verrouillage par vis latérale de 1m est conforme SuperSpeed USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps); Prend en charge le mode DP 1.4 Alt jusqu'à 8K 60Hz et jusqu'à 100 W (5 A) Power Delivery 3.0; Compatible avec Thunderbolt 3
- **CONSTRUCTION DURABLE** : Câble USB C verrouillable testé pour résister à plus de 10000 insertions et plus de 4000 cycles de pliage à un angle de 60° Gaine TPE longue durée ; TPE non toxique, sans halogène/certifié RoHS ; Certifié USB-IF Certifié USB-IF
- **CONSTRUCTION DE QUALITÉ** : conducteurs 32 AWG ; feuille d'Al-Mylar avec tressage EMI de couverture 85% pour une meilleure intégrité du signal ; vis M2 (30,5 mm de long) avec poignée moletée pour une installation et un retrait faciles ; le cordon USB C de charge fonctionne avec l'USB 3.0 et les versions antérieures.

- **APPLICATIONS** : Câble USB Type-C pour les stations d'accueil avec port USB C à double verrouillage latéral comme le DK31C3HDPD de StarTech.com ; vis amovible pour les boîtiers de disques durs et les périphériques de stockage externes ; charge d'un ordinateur portable de station de travail TB3/USBC MacBook/Surface Book/ThinkPad.
- **CARACTÉRISTIQUES** : 1 mètre; Transfert de données USB 3.2 Gen 2 (10Gbps); Jusqu'à 8K 60Hz, 4K 144Hz; PD 3.0, 20V (max), 5A (max); USB-IF; USB C à vis vers USB C M/M; Diamètre de 4,8mm, 32 AWG; Gaine : TPE; Blindage EMI : Feuille d'Al-Mylar, tresse

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Video Revision	DisplayPort 1.4
Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
Longueur max. de câble	3.3 ft [1 m]
Résolutions numériques max.	8K @ 60Hz
Type et débit	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

Alimentation

Power Delivery	100W
----------------	------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
-------------------------------	-----------------------------

Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	0 % à 95 % (sans condensation) à 25 °C

Caractéristiques physiques

Couleur	Gray and Black
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	30/32 AWG
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
Dia. ext. du câble	0.2 in [4.8 mm]
Longueur du produit	3.3 ft [1.0 m]
Largeur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Hauteur du produit	0.3 in [0.6 cm]
Poids du produit	1.6 oz [46.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.2 in [13.1 cm]
Largeur du Colis	4.9 in [12.5 cm]
Hauteur du Paquet	0.6 in [1.5 cm]
Poids brut	1.8 oz [50.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble USB-C 10 Gbps à verrouillage par vis latérale certifié de 1 m
-----------------------	---

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

