

1m USB-C Kabel, Vergrendelbaar met Zijschroef, USB 10Gbps, 100W (5A) Power Delivery, 8K 60Hz / 4K 144Hz DP Alt Mode, USB-IF Gecertificeerd - Thunderbolt Compatibel

Productcode: USB31CCSLKV1M



Hoogwaardige kabel

Met deze USB-C 3.2 Gen 2 10 Gbps kabel met zijschroef kunt u uw USB Type-C apparaten aansluiten voor het synchroniseren, opladen en voeden van uw apparaten.

De USB-C kabel is ook compatibel met Thunderbolt 3 poorten, zodat u uw USB-C mobiele apparaten kunt opladen en synchroniseren met uw Thunderbolt 3 laptop.

Betrouwbare verbinding met USB-C zijschroef

Deze kabel is voorzien van twee borgschroeven voor een veilige verbinding met uw USB-C randapparaten en ter voorkoming van onbedoelde loskoppeling van uw apparaten zoals externe harde schijven of docking stations.

De schroeven zijn geschikt voor alle apparaten met een screw lock ingang aan de zijkant, zoals StarTech.com's DK31C3HPD.

De geribbelde zijschroeven kunnen eenvoudig van de kabel worden losgemaakt en daardoor, indien nodig, als een standaard USB-C kabel worden gebruikt.

Ondersteunt tot 100W (5A) met Power Delivery 3.0

Met tot 100W (5A) Power Delivery kunt u een USB-C laptop voeden en opladen, zoals uw Apple MacBook of Microsoft Surface Book. Sluit de kabel gewoon aan op uw USB-C laptop en op een USB-C wandlader.

8K video met DisplayPort 1.4 Alt Mode

De kabel ondersteunt 8K 30Hz video met DisplayPort 1.4 en is neerwaarts compatibel voor de aansluiting van uw docking station of laptop op een monitor die 4K of 1080p resoluties ondersteunt.

Laad uw mobiele apparaten op

In combinatie met apparaten die PD 3.0 ondersteunen, biedt deze kabel een laadvermogen tot 20V en 5A (maximaal 100W). De kabel verkort de oplaadtijd en zorgt ervoor dat uw mobiele apparaten gebruiksklaar zijn, telkens wanneer u die nodig hebt.

Hoogwaardig vervaardigd

Deze kabel is uitgerust met een duurzame, sterke en flexibele TPE-mantel en trekontlasting. Het is getest en bestand tegen 4000+ keer buigen. De kabel is voorzien van een aluminium-mylar-folie met 85% vlechtwerk en EMI-bescherming voor verbeterde signaalintegriteit.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **HOOGWAARDIGE KABEL:** De 1 m USB-C naar C kabel met screw lock aan de zijkant is compatibel met USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed (10 Gbps); De USB-C kabel ondersteunt DisplayPort 1.4 Alt Mode tot 8K 30Hz en tot 100W (5A) Power Delivery 3.0; Thunderbolt 3 compatibel
- **DUURZAAM ONTWERP:** Vergrendelbare USB-C kabel is getest op 5000+ aansluitingen en & 4000+ buigen bij 60°. Duurzame flexibele TPE-mantel & trekontlasting; Niet-toxisch, halogeenvrij & RoHS-gecertificeerd voor milieuduurzaamheid; USB-IF gecertificeerd
- **HOOGWAARDIGE CONSTRUCTIE:** 32 AWG geleiders; EMI-bescherming dankzij Al-Mylar-folie met 85% vlechtwerk voor verbeterde signaalintegriteit; M2 schroef (30,5 mm lang) met geribbelde greep voor gemakkelijke installatie/verwijdering
- **TOEPASSINGEN:** USB Type-C kabel voor docking stations met vergrendelende USB-C poort zoals DK31C3HDPDUE; Ideaal voor het aansluiten van harde-schijfbehuizingen en externe opslagapparaten, of het opladen van TB3/USB-C MacBook/Surface Book/ThinkPad
- **SPECS:** 1 meter; USB 3.2 Gen 2 10Gbps; PD 3.0, 20V (max), 5A (max); USB-IF; USB C Male Vergrendelingsschroef naar USB C Male; 4.8mm Buitendiameter, 32 AWG; Mantel: TPE; EMI Afscherming: Al-Mylar Folie, Gevlochten

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Video Revision	DisplayPort 1.4
Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbit/s
Maximale kabellengte	3.3 ft [1 m]
Maximale digitale resoluties	8K @ 60Hz
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

Connector(en)

Connector A	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

Voeding

Power Delivery	100W
----------------	------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	0% tot 95% (niet-condenserend) bij 25 °C

Fysieke eigenschappen

Kleur	Gray and Black
Stijl connector	Recht
Draaddikte	30/32 AWG

Kabellengte	3.3 ft [1 m]
Buitendiameter kabel	0.2 in [4.8 mm]
Lengte product	3.3 ft [1.0 m]
Breedte product	0.8 in [2.0 cm]
Hoogte product	0.3 in [0.6 cm]
Gewicht product	1.6 oz [46.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.2 in [13.1 cm]
Breedte Verpakking	4.9 in [12.5 cm]
Hoogte Verpakking	0.6 in [1.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [50.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 1 m gecertificeerde USB-C 10 Gbps kabel met screw lock aan de zijkant
-------------	---

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.