

Cavo USB-C da 50 cm con Chiusura a Vite Superiore, USB 10Gbps, Power Delivery 100W (5A), DP Alt Mode 8K 60Hz / 4K 144Hz, Compatibile Thunderbolt

ID prodotto: USB31CCTLKV50CM



Cavo ad alte prestazioni

Questo cavo con tecnologia USB-C 3.2 Gen 2 a 10 Gbps con fermo a vite superiore consente di collegare e contemporaneamente sincronizzare, ricaricare e alimentare i dispositivi USB Type-C.

La compatibilità supplementare con le porte Thunderbolt 3 assicura la possibilità di collegare e ricaricare dispositivi USB-C utilizzando un computer laptop Thunderbolt 3.

Collegamento affidabile grazie al connettore USB-C con fermo a vite

Il cavo è dotato di una vite di fermo singola che può essere collegata in sicurezza alle periferiche USB-C e quindi impedire il distacco accidentale da dispositivi quali dischi rigidi esterni o docking station.

La vite è progettata per adattarsi a tutti i dispositivi che utilizzano un ingresso con fermo a vite superiore di tipo standard, ad esempio il prodotto DK31C3HPD di StarTech.com.

Se necessario, è possibile rimuovere completamente la vite a testa zigrinata con estrema facilità in modo da utilizzare il cavo come un cavo USB-C standard.

Fino a 100 W (5 A) con Power Delivery 3.0

Grazie alla tecnologia Power Delivery fino 100 W (5 A), è possibile alimentare e ricaricare un computer laptop USB-C, ad esempio un Apple MacBook o un Microsoft Surface Book. Basta collegare il cavo a un computer laptop USB-C e a un caricabatteria da parete USB-C.

Video 8K con DisplayPort 1.4 Alt Mode

Il cavo supporta video 8K a 30 Hz con DisplayPort 1.4 ed è retrocompatibile per consentire il collegamento di una docking station o di un computer laptop a un monitor che supporta risoluzioni 4K o 1080p.

Ricarica rapida dei dispositivi mobili

Se utilizzato con dispositivi che supportano la tecnologia PD 3.0, questo cavo permette la ricarica fino a 20 V e 5 A per un massimo di 100 W. Può quindi consentire una riduzione dei tempi di ricarica e assicura che i dispositivi mobili siano sempre pronti all'uso ogni volta che servono.

Qualità di fabbricazione

Questo cavo è dotato di un serracavo e di una guaina in TPE flessibile, resistente e di lunga durata ed è stato testato per resistere a oltre 4.000 piegature. Il foglio in alluminio mylar con copertura della treccia dell'85% e la schermatura dalle interferenze elettromagnetiche (EMI) garantiscono una migliore stabilità del segnale.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **CAVO AD ALTE PRESTAZIONI:** cavo USB tipo C da 50 cm con fermo a vite superiore conforme allo standard USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed (10 Gbps); supporta DisplayPort 1.4 Alt Mode fino a 8K 60Hz e Power Delivery 3.0 100 W (5 A); compatibile con Thunderbolt 3
- **RESISTENTE:** il cavo USB C con viti di bloccaggio laterali è testato per resistere a più di 10.000 inserimenti e 4.000 cicli di piegatura a 60°; serracavo e guaina in TPE flessibile di lunga durata; il TPE è atossico, privo di alogenzi e certificato RoHS
- **QUALITÀ:** conduttori da 32 AWG; schermatura EMI con foglio in alluminio-mylar per una migliore stabilità del segnale; vite M2 (lunga 30,5mm) con presa zigrinata per una facile installazione/rimozione; cavo di ricarica compatibile con USB 3.2 e precedenti
- **APPLICAZIONI:** cavo USB Type-C per docking station con porta USB-C con fermo superiore singolo come il nostro prodotto DK31C3HDPD; vite rimovibile per box esterni per HDD; ricarica di laptop TB3/USB-C MacBook/Surface Book/ThinkPad
- **SPECIFICHE:** 50 cm; USB 3.2 Gen 2 (10Gbps); fino a 8K 60Hz, 4K 144Hz; PD 3.0, 20V (max), 5A (max); USB C maschio a vite che si blocca a USB C maschio; diametro esterno 4,8 mm, 32 AWG; rivestimento: TPE; schermatura EMI: Lamina di Al-Mylar, treccia

 Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Video Revision	DisplayPort 1.4
Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Lunghezza max cavo	1.6 ft [0.5 m]
Risoluzioni digitali massime	8K @ 60Hz
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

Alimentazione

Power Delivery	100W
----------------	------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 80°C (32°F to 176°F)
Temperatura di conservazione	0°C to 80°C (32°F to 176°F)
Umidità	0% ~ 95% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Gray and Black
Stile connettori	Dritto

Diametro filo	30/32 AWG
Lunghezza del cavo	1.6 ft [0.5 m]
OD cavo	0.2 in [4.8 mm]
Lunghezza prodotto	19.7 in [50.0 cm]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
Peso prodotto	1.0 oz [29.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.7 in [22.0 cm]
Larghezza del Pacco	5.0 in [12.6 cm]
Altezza del Pacco	0.8 in [2.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.2 oz [34.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo USB-C a 10 Gbps da 50 cm con fermo a vite superiore
-----------------------------	---

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.