

Câble USB-C de 1m, USB 10Gbps, 100W (5A) Power Delivery, 8K 60Hz/4K 144Hz DP Alt Mode, Certifié USB-IF, Compatible Thunderbolt

N° de produit: USB31CCV1M



Ce câble USB 3.2 Gen 2 10Gbps USB-C™ vous permet de connecter vos périphériques USB Type-C™ pour la synchronisation, la charge et l'alimentation de vos périphériques.

Le câble est également compatible avec les ports Thunderbolt™ 3, ce qui signifie que vous pouvez charger et synchroniser vos appareils mobiles USB-C à l'aide de votre ordinateur portable Thunderbolt 3.

Alimentez vos appareils USB-C

Avec une alimentation allant jusqu'à 5A (100W), vous pouvez alimenter un ordinateur portable USB-C, tel que votre Apple MacBook ou votre Microsoft Surface Book. Il vous suffit de connecter le câble à votre ordinateur portable USB-C et à un chargeur mural USB-C.

Vous pouvez utiliser ce câble USB Type-C pour alimenter votre disque dur USB-C à partir du port USB-C de votre ordinateur portable.

Chargez vos appareils mobiles

Lorsqu'il est utilisé avec des appareils prenant en charge PD 3.0, ce câble permet de charger jusqu'à 20V et 5A pour un maximum de 100W. Il peut diminuer votre temps de charge et faire en sorte que vos appareils mobiles soient prêts, dès que vous en avez besoin.

Diffuser des vidéos 8K avec le mode DisplayPort 1.4 Alt

Le câble prend en charge la vidéo 8K 30Hz avec DisplayPort 1.4 et est rétro-compatible pour connecter votre station d'accueil ou votre ordinateur portable à un écran prenant en charge les résolutions 4K ou 1080p.

Fournir des connexions supérieures avec des câbles certifiés USB-IF

Le câble a subi des tests de conformité rigoureux et est certifié par l'USB-IF (USB Implementers Forum) pour répondre à toutes les spécifications USB 3.2/3.1. Cela inclut toutes les normes environnementales, électriques et mécaniques, ce qui garantit un câble fiable et de haute qualité pour tous vos périphériques USB-C.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **HAUTES PERFORMANCES** : Le câble USB-C certifié de 1 m prend en charge le transfert de données SuperSpeed USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps); Mode DP 1.4 Alt jusqu'à 8K 60Hz; Câble USB C vers C prend en charge la charge PD 3.0 jusqu'à 100 W (5 A); Compatible avec TB3
- **CÂBLE USB C CERTIFIÉ USB-IF** : Pour la maison ou le bureau, cordon USB C de haute qualité a testé pour répondre aux normes USB 3.2 Gen 2 ; les conducteurs de 32 AWG avec une feuille d'Al-Mylar tressé (couverture 85%) et un blindage EMI fournissent une intégrité et une fiabilité supérieures du signal.
- **CONCEPTION DURABLE** : Le câble USB Type-C a été testé pour résister à plus de 10 000 insertions et plus de 4 000 cycles de flexion à un angle de 60 degrés. La gaine en TPE flexible et la décharge de traction sont durables ; le TPE est non toxique et sans halogène ; compatible avec l'USB 3.2 Gen 1 et les versions antérieures.
- **APPLICATIONS** : Fonctionne avec les stations d'accueil/disques durs externes; PC TB3/4 ou USB-C MacBook Air/Pro, Surface Book/X1 Carbon/iPad Pro/iPhone 15 [Plus/Pro/Max] et plus/Samsung Galaxy S8 et plus/Pixel 5; Moniteurs USB-C Asus ZenScreen/ProArt
- **CARACTÉRISTIQUES** : 1 mètre; Couleur : Noir; USB 3.2 Gen 2 10Gbps; PD 3.0, 20V (max), 5A (max); M/M; Diamètre extérieur de 4,8 mm, 32 AWG; Gaine : TPE; Blindage EMI : feuille Al-Mylar, tresse 85%; DP 1.4 Alt mode 8K 60Hz, 4K 144Hz

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Placage du connecteur Nickel

Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Résolutions numériques max.	8K @ 30Hz
Type et débit	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
Connecteur B	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

Alimentation

Power Delivery	100W
----------------	------

Caractéristiques physiques

Couleur	Gray and Black
Calibre du fil	30/32 AWG
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
Dia. ext. du câble	0.2 in [4.8 mm]
Longueur du produit	3.3 ft [1.0 m]
Largeur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Hauteur du produit	0.3 in [0.7 cm]
Poids du produit	1.6 oz [44.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.2 in [20.9 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.7 in [1.9 cm]

Poids brut 1.4 oz [40.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble USB-C 10 Gbps 1 m

Informations de
garantie

Warranty 2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis