

1m USB-C Kabel, USB 10Gbps, 100W (5A) Power Delivery, 8K 60Hz / 4K 144Hz DP Alt Mode, USB-IF Gecertificeerd, Thunderbolt Compatibel

Productcode: USB31CCV1M



Met deze USB 3.2 Gen 2 10 Gbps USB-C™ kabel kunt u uw USB Type-C™ apparaten aansluiten voor het synchroniseren, opladen en voeden van uw apparaten.

De kabel is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten, zodat u uw USB-C mobiele apparaten kunt opladen en synchroniseren met uw Thunderbolt 3 laptop.

Voed uw USB-C apparaten

Met tot 5A (100 W) Power Delivery kunt u een USB-C laptop voeden, zoals uw Apple MacBook of Microsoft Surface Book. Sluit de kabel gewoon aan op uw USB-C laptop en op een USB-C wandlader.

U kunt deze USB Type-C kabel gebruiken voor de voeding van uw USB-C harde schijf vanaf de USB-C poort van uw laptop.

Laad uw mobiele apparaten op

In combinatie met apparaten die PD 3.0 ondersteunen, biedt deze kabel een laadvermogen tot 20V en 5A (maximaal 100W). De kabel verkort de oplaadtijd en zorgt ervoor dat uw mobiele apparaten gebruiksklaar zijn, telkens wanneer u die nodig hebt.

Bied 8K video met DisplayPort 1.4 Alt Mode

De kabel ondersteunt 8K 30Hz video met DisplayPort 1.4 en is neerwaarts compatibel voor de aansluiting van uw docking station of laptop op een monitor die 4K of 1080p resoluties ondersteunt.

Zorg voor uitstekende verbindingen met USB-IF gecertificeerde kabels

De kabel heeft strenge compliance-tests ondergaan en is gecertificeerd volgens USB-IF (USB

Implementers Forum) zodat het aan alle USB 3.2/3.1 specificaties voldoet. Daartoe behoren alle milieu-, elektrische en mechanische normen, waardoor u beschikt over een betrouwbare, hoogwaardige kabel voor al uw USB-C apparaten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **HIGH PERFORMANCE:** 1m gecertificeerde USB-C kabel ondersteunt USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed (10Gbps) dataoverdracht; DisplayPort 1.4 Alt Mode tot 8K 60Hz; Deze USB C naar C kabel ondersteunt opladen tot 100W (5A) Power Delivery 3.0; Thunderbolt 3 compatibel
- **USB-IF GECERTIFICEERDE USB-C KABEL:** Deze hoogwaardige USB C kabel is geschikt voor thuis of kantoor en voldoet aan de USB 3.2 Gen 2 standaarden; 32 AWG geleiders met EMI-bescherming en uitstekende signaalintegriteit dankzij Al-Mylar-folie (85% vlechtwerk)
- **DUURZAME KABEL:** USB Type-C kabel is getest en bestand tegen 10.000+ keer aansluiten en 4000+ keer buigen (hoek van 60°); Duurzame, flexibele TPE-mantel en trekontlasting; TPE is niet-giftig en halogeenvrij; Compatibel met USB 3.2 en eerdere versies
- **TOEPASSINGEN:** Geschikt voor docking stations/externe HDD, TB3/4 of USB-C laptops MacBook Air/Pro, Surface Book, X1 Carbon, iPad Pro, iPhone 15 [Plus/Pro/Max] & hoger, Samsung Galaxy S8 & hoger, Pixel 5 en USB-C draagbare monitors Asus ZenScreen/ProArt
- **SPECIFICATIES:** 1m; Kleur: zwart; USB 3.2 Gen 2 10 Gbps; PD 3.0, 20V (max), 5A (max); USB-C kabel male naar male; 4,8 mm buitendiameter, 32 AWG; Mantel: TPE; EMI-afscherming: Al-Mylar folie, 85% vlechtwerk; DP 1.4 Alt Mode 8K 60Hz of 4K 144Hz

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Maximale digitale resoluties	8K @ 30Hz
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

Connector(en)

Connector A	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
Connector B	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

Voeding

Power Delivery	100W
----------------	------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Gray and Black
Draaddikte	30/32 AWG
Kabellengte	3.3 ft [1 m]
Buitendiameter kabel	0.2 in [4.8 mm]
Lengte product	3.3 ft [1.0 m]
Breedte product	0.5 in [1.2 cm]
Hoogte product	0.3 in [0.7 cm]
Gewicht product	1.6 oz [44.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.2 in [20.9 cm]
Breedte Verpakking	4.9 in [12.5 cm]
Hoogte Verpakking	0.7 in [1.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.4 oz [40.0 g]

Wat wordt er

meegeleverd

Meegeleverd

1 - 1 m USB-C 10 Gbps kabel

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.