

Câble USB-C de 1m, USB 10Gbps, 100W (5A) Power Delivery, 8K 60Hz/4K 144Hz DP Alt Mode, Compatible Thunderbolt

Nº de produit: USB31CCV50CM



Ce câble USB 3.2 Gen 2 10Gbps USB-C™ vous permet de connecter vos périphériques USB Type-C™ pour la synchronisation, la charge et l'alimentation de vos périphériques.

Le câble est également compatible avec les ports Thunderbolt™ 3, ce qui signifie que vous pouvez charger et synchroniser vos appareils mobiles USB-C à l'aide de votre ordinateur portable Thunderbolt 3.

Alimentez vos appareils USB-C

Avec une alimentation allant jusqu'à 5A (100W), vous pouvez alimenter un ordinateur portable USB-C, tel que votre Apple MacBook ou votre Microsoft Surface Book. Il vous suffit de connecter le câble à votre ordinateur portable USB-C et à un chargeur mural USB-C.

Vous pouvez utiliser ce câble USB Type-C pour alimenter votre disque dur USB-C à partir du port USB-C de votre ordinateur portable.

Ce câble de 50 centimètres est idéal pour les connexions à courte portée afin de charger et synchroniser vos appareils mobiles USB Type-C avec votre ordinateur portable.

Vous pouvez également utiliser ce câble pour charger vos appareils USB-C à partir d'un chargeur mural USB-C, d'un chargeur de voiture ou d'un power bank (batterie externe). C'est le câble idéal pour une utilisation en voiture des navetteurs ou encore afin de réduire l'encombrement lors de la synchronisation avec votre ordinateur portable. Diffuser des vidéos 8K avec le mode DisplayPort 1.4 Alt

Le câble prend en charge la vidéo 8K 30Hz avec DisplayPort 1.4 et est rétro-compatible pour connecter votre station d'accueil ou votre ordinateur portable à un écran prenant en charge les résolutions 4K ou 1080p.

En réserve lors de vos déplacements.

Remplacez le câble de charge USB-C fourni avec votre appareil, ou gardez-en un en réserve pendant vos déplacements, afin que tous vos appareils soient prêts à être utilisés dès que vous en aurez besoin pendant vos déplacements.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **HAUTES PERFORMANCES** : Le câble USB-C certifié de 50cm prend en charge le transfert de données SuperSpeed USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps); Mode DP 1.4 Alt jusqu'à 8K 60Hz; Câble USB C vers C prend en charge la charge PD 3.0 jusqu'à 100 W (5 A); Compatible avec TB3
- **ÎÂBLE USB C DE HAUTE QUALITÉ** : Pour la maison ou au bureau, cordon USB C de haute qualité testé pour répondre aux normes USB 3.2 Gen 2 ; les conducteurs de 32 AWG avec une feuille d'Al-Mylar tressé (couverture 85%) et un blindage EMI fournissent une intégrité et une fiabilité supérieures du signal.
- **CONCEPTION DURABLE** : Le câble court USB Type-C a été testé pour résister à plus de 10 000 insertions et plus de 4 000 cycles de flexion à un angle de 60 degrés. La gaine en TPE flexible et la décharge de traction sont durables ; le TPE est non toxique et sans halogène ; compatible avec l'USB 3.2 Gen 1 et les versions antérieures.
- **APPLICATIONS** : Fonctionne avec les stations d'accueil/disques durs externes; PC TB3/4 ou USB-C MacBook Air/Pro, Surface Book/X1 Carbon/iPad Pro/iPhone 15 [Plus/Pro/Max] et plus/Samsung Galaxy S8 et plus/Pixel 5; Moniteurs USB-C Asus ZenScreen/ProArt
- **CARACTÉRISTIQUES** : 50cm; Couleur : Noir; USB 3.2 Gen 2 10Gbps; PD 3.0, 20V (max), 5A (max); M/M; Diamètre extérieur de 4,8 mm, 32 AWG; Gaine : TPE; Blindage EMI : feuille Al-Mylar, tresse 85%; DP 1.4 Alt mode 8K 60Hz, 4K 144Hz

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Placage du connecteur Nickel

Type de gaine de câble TPE - Thermoplastic Elastomers

Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
---------------------------	--

Performance

Résolutions numériques max.	8K @ 30Hz
Type et débit	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

Alimentation

Power Delivery	100W
----------------	------

Caractéristiques physiques

Couleur	Gray and Black
Calibre du fil	30/32 AWG
Longueur de câble	1.6 ft [0.5 m]
Dia. ext. du câble	0.2 in [4.8 mm]
Longueur du produit	19.7 in [50.0 cm]
Largeur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Hauteur du produit	0.3 in [6.5 mm]
Poids du produit	0.9 oz [26.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	7.2 in [18.3 cm]
Largeur du Colis	5.0 in [12.7 cm]
Hauteur du Paquet	0.6 in [1.5 cm]

Poids brut 1.2 oz [34.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble USB-C 10 Gbps 50 cm

Informations de
garantie

Warranty 2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis