

## Mini station d'accueil USB 3.0 universelle pour PC portable avec HDMI - Adaptateur NIC USB 3.0 vers GbE

N° de produit: USB31GEHD



Le mini station d'accueil USB 3.0 USB31GEHD vous permet d'ajouter des ports de connexion Gigabit Ethernet et HDMI® à votre Ultrabook™, votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau via un hôte USB 3.0, vous procurant deux ports de connectivité qui ne sont pas toujours disponibles sur les ordinateurs mobiles modernes.

Offrant une largeur de bande Gigabit pour des connexions réseau plus rapides, cet adaptateur vous permet de profiter des capacités de 5 Gb/s de l'interface USB 3.0 pour prendre en charge l'Ethernet 10/100/1000 Mb/s. De plus, il est entièrement compatible aux normes IEEE 802.3/u/ab. L'adaptateur Gigabit fonctionne de plus comme une carte graphique externe, vous permettant d'ajouter à votre écran d'ordinateur portable un écran externe de 2048 x 1152 avec audio ambiophonique 5.1 (port HDMI® seulement).

Il s'agit d'un adaptateur combiné multiports parfait pour les environnements mobiles et stationnaires, sans adaptateur d'alimentation externe. Cet adaptateur alimenté par USB constitue l'accessoire parfait que vous pouvez insérer facilement dans votre sac de voyage grâce à son design compact et portable.

L'adaptateur de mini station d'accueil assure une installation rapide et facile en téléchargeant automatiquement le pilote le plus récent sur les systèmes d'exploitation Windows® ayant une connexion réseau active, et offre une rétrocompatibilité avec les systèmes USB 2.0 (vitesse limitée par le bus USB).

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, rapports et compatibilité

## Applications

- Dépassez les limites de connexion en ajoutant deux ports de connexion essentiels à votre ordinateur portable
- Travaillez en déplacement ; parfait pour votre Ultrabook™, votre ordinateur portable ou votre netbook
- Connectez votre ordinateur portable à un réseau Gigabit filaire lorsqu'aucune connexion WiFi n'est disponible, comme dans des salles de classe, des bureaux et des hôtels
- Remplacez un port Ethernet intégré défectueux sur un ordinateur portable, ou effectuez la mise à niveau vers la connectivité Gigabit 1000 Mb/s
- Ajoutez un écran à votre ordinateur grâce à la prise en charge d'un moniteur externe ; vérifiez vos e-mails sur votre écran d'ordinateur portable tout en naviguant le Web sur un écran externe
- Connectez votre vidéoprojecteur HDMI pour vos présentations ou votre contenu multimédia

## Spécifications techniques

- 1 port réseau 10/100/1000 Mb/s, 1 sortie HDMI
- Alimentation par bus USB – Aucun adaptateur d'alimentation externe requis
- Interface SuperSpeed USB 3.0 (5 Gb/s) rétrocompatible avec l'USB 2.0
- Design compact, slim et léger pour une portabilité maximale
- Compatible avec IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX et 1000BASE-T)
- Faites votre choix entre des configurations d'affichage principal, étendu ou en miroir
- Télécharge automatiquement le pilote le plus récent sur des PC Windows® avec une connexion réseau active pour une installation facile

---

### Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Non
Port(s) à charge rapide	Non
Écrans pris en charge	1
Type de bus	USB 3.0

Normes de l'industrie	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Port de hub rétrocompatible USB 2.0/1.1
ID du chipset	DisplayLink - DL-3700

---

#### Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0) <br / >2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Résolutions numériques max.	2048 x 1152 (HDMI) Les résolutions inférieures sont également prises en charge.
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX auto	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui
Spécifications générales	This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.

---

#### Connecteur(s)

Types de connecteur	HDMI (19 broches) RJ-45 USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
---------------------	---

---

#### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP SP3 (32 bits), Vista, 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.6 à 10.12, 10.14 - 10.15
--------------------------------------	--

---

#### Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Système informatique compatible USB avec port USB 3.0
Remarque	Les écrans étendus sont actuellement pris en charge uniquement par les produits DisplayLink sur macOS 10.11 à

10.13.3. Cela pourrait changer dans les prochaines versions.

---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	Liaison
	Activité

---

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
----------------------------------	----------------------

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 10 à 90 %

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	4.4 in [11.1 cm]
Longueur du produit	2.6 in [65.0 mm]
Largeur du produit	2.6 in [65.0 mm]
Hauteur du produit	0.7 in [19.0 mm]
Poids du produit	1.5 oz [43.0 g]

---

Informations d'emballage

Package Length	5.7 in [14.6 cm]
Package Width	6.8 in [17.2 cm]
Package Height	1.3 in [33.0 mm]
Poids brut	5.4 oz [152.0 g]



---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet Mini station d'accueil USB 3.0

Manuel d'instruction

CD de pilote

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

