

Mini Stazione Docking USB 3.0 a HDMI e Ethernet Gigabit - USB3.0 a NIC Gbe/HDMI e Ethernet 2 in 1

ID prodotto: USB31GEHD

L'adattatore per mini docking station USB 3.0 USB31GEHD permette di aggiungere le porte di collegamento Gigabit Ethernet e HDMI® al laptop o desktop Ultrabook™ con un singolo host USB 3.0 offrendo due porte di collegamento che non sono sempre disponibili nei moderni computer portatili.

Offrendo la massima larghezza di banda Gigabit per connessioni di rete più veloci, questo adattatore sfrutta le funzionalità a 5 Gbps dell'interfaccia USB 3.0 per il supporto di Ethernet 10/100/1000 Mbps ed è completamente compatibile con gli standard IEEE 802.3/u/ab. Inoltre, l'adattatore Gigabit funziona da scheda grafica esterna permettendo di aggiungere un monitor esterno oltre al display del laptop, con video 2048x1152 e audio in surround 5.1 (solo dalla porta HDMI®).

Un adattatore combo multiporta ideale per ambienti mobili o fissi che non richiede un adattatore di alimentazione esterno, questo adattatore alimentato via USB è l'accessorio perfetto per laptop che si inserisce perfettamente nella borsa da viaggio grazie al design compatto e portatile.

Scaricando l'ultima versione del driver sui sistemi Windows® con connessione di rete attiva, l'adattatore per mini docking station garantisce una configurazione semplice e veloce, oltre ad offrire retrocompatibilità con sistemi USB 2.0 (velocità limitata dal bus USB).

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- È possibile superare i limiti di connessione aggiungendo due porte di connessione essenziali sul laptop
- Una soluzione di lavoro completa: il compagno di viaggio ideale per Ultrabook™, laptop o netbook
- Consente il collegamento del laptop a una rete Gigabit cablata quando non è disponibile una connessione WiFi, ad esempio in aule, uffici e hotel
- Consente di sostituire una porta Ethernet integrata nel laptop non funzionante o di aggiornare la connettività Gigabit 1000 Mbps
- Permette di aggiungere un display supplementare al computer con il supporto di un monitor esterno: è possibile controllare la posta sul display del laptop mentre si fanno ricerche nel Web su un monitor esterno
- Consente di collegare un proiettore dotato di HDMI e visualizzare entusiasmanti presentazioni o contenuti multimediali

Caratteristiche

- 1 porta di rete 10/100/1000 Mbps, 1 uscita HDMI
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
- Interfaccia USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps), retrocompatibile con USB 2.0
- Design compatto, sottile e leggero per la massima portabilità
- Compatibile con IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX e 1000BASE-T)
- È possibile scegliere le configurazioni del display Copia, Esteso o Principale
- Possibilità di scaricare la più recente versione del driver direttamente su computer Windows® con una connessione di rete attiva per una configurazione senza problemi

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	No
Porta(e) di ricarica rapida	No
Display supportati	1
Tipo bus	USB 3.0
Standard del settore	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - La porta dell'hub supporta la retrocompatibilità con USB 2.0/1.1
ID chipset	DisplayLink - DL-3700

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) <br / > 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Risoluzioni digitali massime	2048x1152 (HDMI) Sono supportate anche risoluzioni inferiori.
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps

Auto MDIX	Sì
Supporto modalità Full Duplex	Sì
Specifiche generali	This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.

Connettore/i

Tipo/i connettori	HDMI (19 pin) RJ-45 USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
-------------------	---------------------------------------------------------------

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows? XP SP3 (a 32 bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10 Mac OS? da 10.6 a 10.12, 10.14 - 10.15
-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Sistema di computer dotato di USB con porta USB 3.0 disponibile
Nota	I monitor in modalità estesa sono attualmente supportati solo con i prodotti basati su tecnologia DisplayLink su macOS 10.11 a 10.13.3. Questa limitazione potrebbe cambiare nelle versioni future.

Indicatori

Indicatori LED	Conneessione Attività
----------------	--------------------------

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
-------------------------------------	-------------------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)



Umidità 10-90% RH

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza cavo	4.4 in [11.1 cm]
Lunghezza prodotto	2.6 in [65.0 mm]
Larghezza prodotto	2.6 in [65.0 mm]
Altezza prodotto	0.7 in [19.0 mm]
Peso prodotto	1.5 oz [43.0 g]

Informazioni
confezione

Package Length	5.7 in [14.6 cm]
Package Width	6.8 in [17.2 cm]
Package Height	1.3 in [33.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	5.4 oz [152.0 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Adattatore mini docking station USB 3.0
	Manuale di istruzioni
	CD con i driver

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

