

Universeel USB 3.0 laptop mini-docking station met HDMI, GbE - USB 3.0 gigabit Ethernet-adapter NIC met HDMI

Productcode: USB31GEHD

Met de USB31GEHD USB 3.0 mini-dockingstation adapter kunt u gigabit Ethernet en HDMI®-aansluitpoorten toe aan uw Ultrabook™, laptop of desktop via één USB 3.0 host, waardoor u beschikt over twee aansluitpoorten die niet altijd aanwezig zijn op moderne draagbare computers.

Deze adapter biedt volledige gigabit bandbreedte voor snellere netwerkverbindingen en maakt optimaal gebruik van de 5 Gbps capaciteit van de USB 3.0 interface ter ondersteuning van 10/100/1000 Mbps Ethernet. Bovendien is de adapter volledig compatibel met IEEE 802.3/u/ab standaards. Daarnaast fungeert de gigabit-adapter als een externe grafische kaart, waardoor u een extern scherm kunt toevoegen aan uw laptopscherm, met 2048x1152 video en 5.1 surround sound audio (alleen vanaf de HDMI®-poort).

Deze adapter met USB-voeding is een ideale multi-poorts combo-adapter voor mobiele of vaste omgevingen heeft geen externe voedingsadapter nodig en is dus de perfecte laptopaccessoire die precies in uw reistas past dankzij het compacte en draagbare design.

De mini docking station adapter garandeert een snelle en eenvoudige installatie door het automatisch downloaden van het meest recente stuurprogramma naar Windows®-systemen met een actieve netwerkverbinding, en is neerwaartse compatibel met USB 2.0 systemen (snelheid beperkt door de USB-bus).

Gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Los beperkte verbindingsmogelijkheden op door twee essentiële verbindingspoorten aan uw laptop toe te voegen
- Vultooi uw werk onderweg, een ideale reisgenoot voor uw Ultrabook™, laptop of netbook
- Sluit uw laptop aan op een vast gigabit-netwerk in situaties waar geen wifi-verbinding aanwezig is zoals in klaslokalen, kantoren en hotels
- Vervang een defecte geïntegreerde Ethernet-poort van een laptop of upgrade naar een 1000 Mbps gigabit-verbinding
- Voeg één extra scherm toe aan uw computer met externe schermondersteuning - controleer uw e-mails op uw laptopscherm terwijl u op het internet surft via een extern scherm
- Sluit uw HDMI-projector aan en toon aantrekkelijke presentaties of multimedia-inhoud

Eigenschappen

- 1x 10/100/1000 Mbps netwerkpoort, 1x HDMI uitgang
- USB-busvoeding - geen externe voedingsadapter vereist
- SuperSpeed USB 3.0-interface (5 Gbit/s), achterwaarts compatibel met USB 2.0
- Compact, slank en licht design voor maximale mobiliteit
- Compatibele met IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX en 1000BASE-T)
- Kies voor een gedupliceerd, uitgebreid of primair beeldscherm
- Downloadt het meest recente stuurprogramma naar Windows® pc's via een actieve netwerkverbinding voor een probleemloze installatie

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Nee
Snellaadpoort(en)	Nee
Ondersteunde schermen	1
Bus type	USB 3.0
Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 hub-poort is neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1
Chipsetcode	DisplayLink - DL-3700

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) <br / > 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Maximale digitale resoluties	2048x1152 (HDMI) Lagere resoluties worden ook ondersteund.
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja

Full duplex
ondersteuning Ja

Algemene specificaties This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.

Connector(en)

Type connector(en) HDMI (19-polig)
RJ-45
USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Besturingssystemen Windows® XP SP3 (32-bits), Vista, 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.6 tot 10.12, 10.14 - 10.15

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten USB-computersysteem met beschikbare USB 3.0 poort
Notitie Uitbreidingsschermen worden momenteel alleen ondersteund bij DisplayLink producten met macOS 10.11 tot 10.13.3. Dit kan in toekomstige versies veranderen.

Indicatoren

LED-indicatoren Verbinding
Activiteit

Voeding

Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 10-90% RV



Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	4.4 in [11.1 cm]
Lengte product	2.6 in [65.0 mm]
Breedte product	2.6 in [65.0 mm]
Hoogte product	0.7 in [19.0 mm]
Gewicht product	1.5 oz [43.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.7 in [14.6 cm]
Package Width	6.8 in [17.2 cm]
Package Height	1.3 in [33.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.4 oz [152.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB 3.0 mini-dockingadapter
	Handleiding
	Driver-CD

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

