

Reseadapter för bärbara datorer - HDMI och GbE - USB 3.0

Produkt ID: USB31GEHD



USB31GEHD USB 3.0-minidockningsstationsadaptern låter lägga till Gigabit Ethernet och HDMI®-anslutningsportar till din Ultrabook™ eller bärbara eller stationära dator genom en enda USB 3.0-värd, vilket ger dig två anslutningsportar som inte alltid finns tillgängliga på moderna, mobila datorer.

Denna adapter ger fullständig Gigabit-bandbredd för snabbare nätverksanslutningar och utnyttjar hos USB 3.0 gränssnittets kapacitet på 5 Gbps för att få stöd för 10/100/1000 Mbps Ethernet och är helt kompatibel med IEEE 802.3/2/ab-standarder. Gigabit-adaptern fungerar dessutom som ett externt grafikkort som låter dig lägga till en extern skärm till din bärbara dator med 2048x1152-video och 5.1 surround ljud (endast från HDMI®-port).


Denna USB-drivna adapter är en perfekt multiportskombo för mobila eller stationära miljöer där inte externa strömadaptrar behövs och är ett perfekt tillbehör för bärbara datorer som enkelt får plats i din resväska med dess kompakta och portabla design.

Adaptern för mini dockningsstationer garanterar snabb och enkel installation genom att automatiskt ladda ner de senaste drivrutinerna i Windows® system som har en aktiv nätverksanslutning och är bakåtkompatibel med USB 2.0-system (hastigheten begränsas av USB-buss).

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Övervinn anslutningsbegränsningar genom att lägga till två viktiga anslutningsportar till din bärbara dator
- Bli klar med jobbuppgifter när du är på språng. Det här är en perfekt resepartner för din Ultrabook™, bärbara dator och netbook
- Anslut din bärbara dator till ett trådat Gigabit-nätverk när det inte finns WiFi-anslutningar, som till exempel i klassrum, på kontor eller på hotell
- Ersätt en trasig och inbyggd Ethernet-port på en bärbar dator eller uppgradera till 1000 Mbps Gigabit-anslutning
- Lägg till en skärm till din dator med stöd för extern skärm - kolla din e-post på skärmen på din bärbara dator medan du surfar på en extern skärm
- Anslut till din HDMI-utrustade projektor och visa engagerande presentationer eller multimediam innehåll

Funktioner

- 1x 10/100/1000 Mbps nätverksport, 1x HDMI-utgång
- Drivs via USB-buss - Ingen extern strömadapter behövs
- Kompakt, slimmad och lätt design för maximal portabilitet
- Laddar ner de senaste drivrutinerna automatiskt i Windows® med en aktiv nätverksanslutning för en problemfri installation
- Kompatibel med IEEE 802.3, 802.3u och 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX, och 1000BASE-T)
- SuperSpeed USB 3.0-gränssnitt (5 Gbps), bakåtkompatibel med USB 2.0
- Välj mellan skärminställningarna Speglad, Utökad och Primär

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Nej
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Skärmstöd	1
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Industristandarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Hubbport stöder bakåtkompatibilitet med USB 2.0/1.1
Chipset-ID	DisplayLink - DL-3700

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) <br / > 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning	2048x1152 (HDMI) Lower resolutions are also supported.
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Stöd för full-duplex	Ja
Allmänna specifikationer	This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - RJ-45
	1 - HDMI (19-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
-------------------	--

macOS 10.6 to 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	USB-kapabelt datorsystem med tillgänglig USB 3.0-port
Obs.	Utökade bildskärmar stöds för närvarande endast med DisplayLink-baserade produkter på macOS 10.11 till 10.13.3. Detta kan komma att ändras i framtida versioner.

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Link 1 - Activity
-----------------	--------------------------

Ström

Strömkälla	Strömförsörjd via USB
------------	-----------------------

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet	10-90% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	4.4 in [111 mm]
Produktlängd	2.6 in [6.5 cm]
Produktbredd	2.6 in [6.5 cm]
Produkthöjd	0.7 in [1.9 cm]
Produktvikt	1.5 oz [43.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
-------------------	---

Paketets längd	5.7 in [14.6 cm]
Paketets bredd	6.8 in [17.2 cm]
Paketets höjd	1.3 in [3.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	5.4 oz [152.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.0-minidockningsadapter
	1 - Drivrutin CD
	1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty	3 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.