

Universeel USB 3.0 laptop mini-docking station met VGA, GbE - USB 3.0 gigabit Ethernet-adapter NIC met VGA

Productcode: USB31GEVG



Met het USB31GEVG USB 3.0 laptop mini-docking station kunt een mobiel werkstation maken door VGA- en gigabit Ethernet-aansluitpoorten aan uw Ultrabook™ of laptop toe te voegen, via één USB 3.0 host - een reisvriendelijke oplossing waarmee u twee aansluitpoorten krijgt waarover moderne mobiele computers niet altijd beschikken.


Het lichte mini-docking station is ideaal voor mobiele omgevingen, dankzij de geïntegreerde kabel en zonder dat een externe voedingsadapter vereist is. Bovendien past de mini-dock netjes in uw reistas dankzij het compacte en mobiele design. Onderweg is de USB31GEVG de ultieme laptopaccessoire omdat u geen meerdere adapters meer nodig hebt omdat twee essentiële aansluitpoorten tot één gemakkelijk apparaat zijn gecombineerd.

Het toevoegen van een extern scherm, projector of tv aan uw laptop of desktop is nog nooit zo gemakkelijk geweest! Het multifunctionele mini-docking station maakt optimaal gebruik van de hoge bandbreedte (5 Gbps) van de USB 3.0 interface als externe grafische kaart met VGA-uitgang en ondersteunt resoluties tot 2048x1152 (QWXGA). Het mini-docking station is een veelzijdige oplossing waardoor u een werkruimte in een mobiele 'hot desk' kunt omtoveren, en heeft ook een geïntegreerde RJ45-poort, waardoor u beschikt over vaste gigabit bandbreedte en snellere netwerkverbindingen in omgevingen waar een typische wifi-verbinding onbetrouwbaar of niet aanwezig is.

De installatie is soepel en probleemloos en bespaart dus tijd. Het mobiele docking station zal het meest recente stuurprogramma automatisch downloaden bij aansluiting op een Windows®-systeem met een actieve netwerkverbinding.

Gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Werk gemakkelijk vanaf uw Ultrabook of laptop als u niet op kantoor of op reis bent door essentiële connectiviteitsopties toe te voegen
- Gebruik uw Ultrabook of laptop als een workstation met meerdere schermen, via externe schermondersteuning en gebruik meerdere applicaties op verschillende schermen
- Sluit uw VGA-projector aan en toon multimediacontent thuis of tijdens presentaties in vergaderruimtes
- Voeg een extra scherm en een vaste gigabit netwerktoegang toe aan uw slanke laptop
- Sluit uw laptop aan op een vast gigabit-netwerk in situaties waar geen wifi-verbinding aanwezig is zoals in klaslokalen en kantoren

Eigenschappen

- VGA-uitgang en een 10/100/1000 Mbps netwerkpoort via slechts één USB 3.0-verbinding
- Compact en licht - twee aansluitingen in een reisvriendelijke behuizing ontworpen voor maximale mobiliteit
- Met USB-busvoeding en geïntegreerde USB 3.0-kabel - Geen externe voedingsadapter vereist
- Probleemloze installatie - De meest recente stuurprogramma's worden automatisch gedownload naar Windows®-systemen als een actieve netwerkverbinding aanwezig is
- Gigabit Ethernet RJ45-poort - compatibel met IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX en 1000BASE-T)
- SuperSpeed USB 3.0-interface (5 Gbit/s), achterwaarts compatibel met USB 2.0
- Ondersteunt resoluties tot 2048x1152 (QWXGA)

- Kies voor een gedupliceerd, uitgebreid of primair beeldscherm

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Nee
Snellaadpoort(en)	Nee
Ondersteunde schermen	1
Bus type	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 hub-poort is neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1
Chipsetcode	DisplayLink - DL-3700

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) <br / > 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Maximale analoge resoluties	2048x1152 (VGA) Lower resolutions are also supported.
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja
Algemene specificaties	This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.

Connector(en)

Type connector(en)	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
--------------------	---

1 - RJ-45

Software

Besturingssystemen	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.6 tot 10.13.3, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Chrome OS v55+
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	USB-computersysteem met beschikbare USB 3.0 poort
Notitie	Uitbreidingsschermen worden momenteel alleen ondersteund bij DisplayLink producten met macOS 10.11 tot 10.13.3. Dit kan in toekomstige versies veranderen.

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Verbinding 1 - Activiteit
-----------------	----------------------------------

Voeding

Voedingsbron	Gevoed via USB
--------------	----------------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	10-90% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	4.4 in [111 mm]
Lengte product	2.6 in [65 mm]
Breedte product	2.6 in [6.5 cm]

Hoogte product	0.7 in [1.9 cm]
Gewicht product	1.7 oz [48 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.9 in [17.4 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.9 oz [166 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB 3.0 mini-dockingstationadapter
	1 - Driver-CD
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.