

Reseadapter för bärbara datorer - VGA och GbE - USB 3.0

Produkt ID: USB31GEVG



USB31GEVG USB 3.0 mini dockningsstationen för bärbara datorer låter dig skapa en mobil arbetsstation genom att lägga till VGA- och Gigabit Ethernet-anslutningsportar till din Ultrabook™ eller bärbara dator genom en enda USB 3.0-värd - en resevänlig lösning som ger dig två anslutningsportar som inte alltid finns på moderna bärbara datorer.


Denna lätta mini dockningsstation är idealisk för mobila miljöer med en inbyggd kabel och inget behov av extern strömadapter. Dessutom får mini dockningsstationen enkelt plats i resväskan med en kompakt och bärbar design. När du är ute och reser är USB31GEVG det ultimata tillbehöret till den bärbara datorn eftersom du slipper ta med dig flera adaptrar genom att samla två viktiga anslutningsportar i en praktisk enhet.

Det har aldrig varit enklare att lägga till en extern skärm, projektor eller TV till din bärbara eller stationära dator! Den multifunktionella mini dockningsstationen utnyttjar USB 3.0-gränssnittets höga bandbredd (5 Gbps) för att fungera som ett externt grafikkort med VGA-utgång och stöd för upplösningar på upp till 2048x1152 (QWXGA). Mini dockningsstationen är en mångsidig lösning som låter dig förvandla en arbetsplats till en bärbar arbetsstation med flera användare och har en inbyggd RJ45-port som ger dig trådad Gigabit-bandbredd och snabbare nätverksanslutningar i miljöer där en vanlig WiFi-anslutning är opålitlig eller inte tillgänglig.

För att spara tid är installationen sömlös och problemfri. Den bärbara dockningsstationen laddar automatiskt ned de senaste drivrutinerna när den är ansluten till ett Windows®-system med en aktiv nätverksanslutning.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Arbeta enkelt från din Ultrabook eller bärbara dator när du är ute och reser genom att lägga till viktiga anslutningsmöjligheter
- Använd din Ultrabook eller bärbara dator som en arbetsstation med flera skärmar, genom stöd för extern skärm, och kör flera program på olika skärmar
- Anslut din VGA-utrustade projektor och visa multimedia i hemmet eller engagerande presentationer i styrelserummet
- Lägg till en extra skärm samt trådad Gigabit-nätverksåtkomst till din smala bärbara dator
- Anslut din bärbara dator till ett trådat Gigabit-nätverk när det inte finns WiFi-anslutningar, som till exempel i klassrum och på kontor

Funktioner

- VGA-utgång och en nätverksport på 10/100/1000 Mbps genom en enda USB 3.0-anslutning
- Kompakt och lätt - två anslutningsmöjligheter i ett resevänligt hölje designat för maximal bärbarhet
- USB-bussdriven med inbyggd USB 3.0-kabel - Ingen extern strömadapter behövs
- Problemfri installation - I Windows®-system laddas de senaste drivrutinerna ned automatiskt vid en aktiv nätverksanslutning
- Gigabit Ethernet RJ45-port - Kompatibel med IEEE 802.3, 802.3u och 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX och 1000BASE-T)
- SuperSpeed USB 3.0-gränssnitt (5 Gbps), bakåtkompatibel med USB 2.0
- Stöd för upplösningar på upp till 2048x1152 (QWXGA)
- Välj mellan skärminställningarna Speglad, Utökad och Primär

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Nej
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Skärmstöd	1
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Industristandarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Hubbport stöder bakåtkompatibilitet med USB 2.0/1.1
Chipset-ID	DisplayLink - DL-3700

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) <br / > 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal analog upplösning	2048x1152 (VGA) Lower resolutions are also supported.
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Stöd för full-duplex	Ja
Allmänna specifikationer	This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) 1 - RJ-45
----------------	--

Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.6 to 10.13.3, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Chrome OS v55+
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	USB-kapabelt datorsystem med tillgänglig USB 3.0-port
	Obs.	Utökade bildskärmar stöds för närvarande endast med DisplayLink-baserade produkter på macOS 10.11 till 10.13.3. Detta kan komma att ändras i framtida versioner.
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Länk 1 - Aktivitet
Ström	Strömkälla	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Luftfuktighet	10-90% RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Av plast
	Kabellängd	4.4 in [111 mm]
	Produktlängd	2.6 in [65 mm]
	Produktbredd	2.6 in [6.5 cm]
	Produkthöjd	0.7 in [1.9 cm]
	Produktvikt	1.7 oz [48 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.9 in [17.4 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Paketets höjd	1.3 in [32 mm]
Fraktvikt (förpackning)	5.9 oz [166 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Mini USB 3.0-dockningsstationsadapter
	1 - Drivrutin CD
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.