

USB 3.0 naar DisplayPort Adapter, 4K 30Hz UHD, DisplayLink Gecertificeerd, USB naar DP Display Adapter, USB naar DP Adapter voor Mac & Windows

Productcode: USB32DP4K



Wilt u een 4K Ultra HD-video aan uw computersysteem toevoegen? Nu kunt u genieten van de beeldkwaliteit van Ultra HD-video, zelfs als uw systeem geen native ondersteuning biedt van 4K videoweergave. Door aansluiting van een extra 4K-scherm op uw computer kunt u uw desktop uitbreiden of spiegelen voor een grotere productiviteit. DisplayLink 4K Plug-and-Display-certificatie garandeert automatische installatie van stuurprogramma's, zodat u razendsnel kunt genieten van uw Ultra HD-scherm.

Nu kunt u een 4K HDTV, scherm of projector op uw computer aansluiten, zelfs als de videokaart van uw laptop of desktop geen native ondersteuning biedt van 4K-weergave. Met de USB32DP4K USB-naar-DisplayPort 4K-adapter kunt u uw primaire scherm uitbreiden of spiegelen op een Ultra HD-scherm of -tv, waardoor u extra schermruimte krijgt voor het vereenvoudigen van multitasking en het maximaliseren van uw productiviteit.

Met vier keer de resolutie van high-definition 1080p, zult u versteld staan van de beeldkwaliteit van een 4K-beeldscherm of tv; met de USB32DP4K kunt de indrukwekkende beschikbare bandbreedte van een USB 3.0-verbinding optimaal benutten voor de verbazingwekkende kwaliteit van Ultra HD naar uw 4K-scherm. Bovendien is de adapter neerwaarts compatibel met 1080p-schermen, en is dus een perfecte accessoire voor applicaties thuis, op kantoor en in andere werkomgevingen.

Installeren is nog nooit zo eenvoudig geweest. Als u deze DisplayLink Plug and Display gecertificeerde adapter aansluit op een Windows® 7-, Windows® 8, Windows® 10- of Windows® 11-computer met internettoegang, worden automatisch de meest recente stuurprogramma's voor u gedownload en geïnstalleerd zodat u dit niet zelf hoeft te doen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit een 4K tv, beeldscherm of projector aan op uw computersysteem
- Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk verspreid over meerdere beeldschermen
- Verhoog de productiviteit door meerdere applicaties op verschillende schermen uit te voeren; check e-mails op het ene scherm, terwijl u een document op het andere bewerkt

Eigenschappen

- **PRESTATIES:** Met deze USB 3.2 5Gbps naar DisplayPort dongle kun een laptop / desktop computer worden aangesloten op een DisplayPort monitor via een enkele USB Type-A poort; Tot 4K 30Hz (UHD); HDCP 2.2; USB bus-powered; Compatibel met 1080p
- **HOGERE PRODUCTIVITEIT:** De USB-A naar DP adapter voegt een extra display in uitgebreide modus toe (2 schermen in totaal incl. laptopscherm) via een beschikbare USB-A poort; Ultrabrede schermen tot 3440x1440; Uitgebreid display op Apple M1/M2/M3 MacBooks
- **COMPATIBILITEIT:** Werkt met Windows, macOS 10.14+, ChromeOS & Linux; Gegarandeerde compatibiliteit met elke USB-A laptop, Ultrabook, PC-desktop of klein vormfactor systeem; Werkt met systemen waarbij de laptop/videokaart natief geen 4K-output ondersteunt
- **OPGELET:** Deze adapter werkt niet met macOS versie 10.13.4 tot 10.13.6; Wij raden gebruikers aan om naar 10.14 of later te updaten om compatibiliteit met DisplayLink te garanderen; Driver vereist voor macOS en Windows; Auto-driver installatie met ChromeOS
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze USB Type-A naar DisplayPort adapter werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid

2 Years

AV-ingang	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Poorten	1
AV-uitgang	DisplayPort
Audio	Ja
USB pass-through	Nee
Geheugen	1GB
Chipsetcode	DisplayLink - DL-5500

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30Hz
Ondersteunde resoluties	Breedbeeld(16/32 bit): 3840x2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standaard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	2-kanaals stereo

Connector(en)

Connector A	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	1 - DisplayPort (20-polig)

Software

Besturingssystemen	Windows® XP (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Ubuntu 18.04, 20.04 Chrome OS™ v55+
--------------------	---

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Systeem- en
kabelvereisten

System Processor: Quad Core 2.4GHz (i5 recommended)
System Memory: 4GB

Notitie

Deze USB-videoadapter is niet geschikt voor grafisch
intensieve toepassingen, zoals gaming

Voeding

Voedingsbron

Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

10°C to 40°C (50°F to 104°F)

Opslagtemperatuur

-10°C to 80°C (14°F to 167°F)

Vochtigheid

<85% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke
eigenschappen

Kleur

Zwart

Type behuizing

Kunststof

Kabellengte

2.5 in [63.5 mm]

Lengte product

3.5 in [9.0 cm]

Breedte product

1.8 in [4.5 cm]

Hoogte product

0.6 in [1.5 cm]

Gewicht product

2.1 oz [60.0 g]

Verpakkingsinfor-
matie

Verpakkingsaantal

1

Lengte Verpakking

8.3 in [21.2 cm]

Package Width

5.7 in [14.6 cm]

Package Height

1.6 in [4.1 cm]

Verzendgewicht

7.3 oz [206.0 g]

(verpakt)

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - USB 3.0-naar-DisplayPort-videokaart

1 - Installatie-cd voor software

1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.