

USB naar DisplayPort adapter - USB 3.0 - 4K 30Hz

Productcode: USB32DPES2



Met deze USB naar DisplayPort adapter kunt u uw computer op een 4K DisplayPort scherm aansluiten via een USB 3.0 Type-A poort, zelfs als uw computer 4K video niet ondersteunt.

Deze USB naar DP adapter kan uw productiviteit verhogen omdat u over meer schermruimte beschikt. Met meerdere schermen hebt u de vrijheid om twee applicaties op een volledig scherm te gebruiken, zodat u bijvoorbeeld referentiemateriaal op het ene scherm kunt weergeven en een document op een ander scherm kunt opstellen. De adapter ondersteunt zelfs schermrotatie voor een verticaal scherm, wat ideaal is voor het bekijken van spreadsheets, newsfeeds of aandelentickers.

De multi-monitor adapter wordt gevoed door de USB Type-A poort van uw computer, zodat u geen grote externe voedingsadapter nodig hebt. Bovendien kunnen de stuurprogramma's snel en eenvoudig worden geïnstalleerd en dat slechts één keer, ongeacht het aantal USB videoadapters dat u wilt aansluiten.

Met deze USB-videoadapter kunt u genieten van de beeldkwaliteit van Ultra HD video, zelfs als uw systeem geen native ondersteuning biedt van 4K videoweergave. Door ondersteuning van 4K bij 30 Hz krijgt u een scherp en glashelder beeld dat rijker en levensechter is dan traditionele HD, met veel meer details bij zowel donkere als lichtere beelden.

De USB32DPES2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Spiegel of breid uw desktop uit met een extra scherm
- Bekijk grote spreadsheets of meerdere spreadsheets op meerdere schermen
- Bekijk data op meerdere schermen, zoals newsfeeds en aandelentickers

## Eigenschappen

- Verhoog uw productiviteit door te multitasken op een extra, onafhankelijk scherm
- Geniet van uitstekende USB video kwaliteit met ondersteuning voor videoresoluties tot 4K 30 Hz
- Eenvoudig te installeren zonder externe voedingsadapter
- Ondersteunt 2-kanaals (stereo audio)

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	USB 3.0
Poorten	1
AV-uitgang	DisplayPort
Audio	Ja
USB pass-through	Nee
Geheugen	64MB
Chipsetcode	Trigger - T6-688L

---

### Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30Hz
Ondersteunde resoluties	<p>Widescreen(16/32 bit):</p> <p>3840×2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720</p> <p>Standard(16/32 bit):</p> <p>1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480</p>

Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	2-kanaals stereo
Algemene specificaties	Deze USB-videoadapter maakt gebruik van een Trigger family chipset. Als u dit apparaat aansluit op een computer samen met extra USB-videoadapters of docking stations, vermijd dan het gebruik van apparaten met een DisplayLink of Fresco family chipset.

---

#### Connector(en)

Connector A	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	DisplayPort (20-polig)

---

#### Software

Besturingssystemen	Windows® 11 Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64)
Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja

---

#### Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Voor 1 ~ 2 videoadapters  - CPU: Intel® Core™ i3 2,8 GHz of gelijkwaardig (Core i5 aanbevolen voor HD video)   - RAM: 2 GB of meer (4 GB aanbevolen voor HD video)    Voor 3 ~ 4 videoadapters   - CPU: Intel Core i5 Quad Core 2,8 GHz of gelijkwaardig   - RAM: 4 GB of hoger    Voor 5 videoadapters   - CPU: Intel Core i7 Quad Core 3,0 GHz of gelijkwaardig   - RAM: 8 GB of hoger
----------------------------	--

Notitie	Deze USB-videoadapter maakt gebruik van een Trigger family chipset. Als u dit apparaat aansluit op een computer samen met extra USB-videoadapters of docking stations, gebruik dan geen apparaten met verschillende family chipsets zoals DisplayLink® of Fresco Logic®
---------	---

Sluit maximaal vijf USB video adapters aan op een computer. Ondersteuning van meerdere adapters hangt af van uw systeembronnen.

Deze USB video adapter is niet geschikt voor grafisch intensieve toepassingen, zoals gaming

---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
---------------------------	----------------

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 133°F)
Opslagtemperatuur	-15°C to 75°C (5°F to 167°F)
Vochtigheid	<85% niet-condenserend

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	7.9 in [20 cm]
Lengte product	3.0 in [75 mm]
Breedte product	2.2 in [55 mm]
Hoogte product	0.6 in [16 mm]
Gewicht product	2.0 oz [58 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.3 in [21 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.5 in [38 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.7 oz [190 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB-videoadapter
-------------	------------------



verkorte handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

