

USB 3.0 naar DisplayPort Externe Videokaart Multi-Monitor Adapter – 2560x1600

Productcode: USB32DPPRO



De USB32DPPRO USB 3.0 naar DisplayPort® Multi-Monitor Adapter functioneert als een externe DisplayPort-videokaart, die een vrije USB 3.0-poort omzet naar een DisplayPort-uitgang met ondersteuning voor video met hoge resoluties tot 2560x1600 en 5.1 surround audio. De USB 3.0 DisplayPort adapter biedt een handige en snelle externe video-oplossing, waarmee u gemakkelijk multi-monitor-functionaliteit kunt toevoegen aan een pc of laptop met USB 3.0-aansluiting (optimale prestaties via USB 3.0, achterwaarts compatibel met USB 2.0).

De adapter maakt gebruik van de SuperSpeed USB 3.0-interface met een hoge bandbreedte (5 Gbit/s) en geeft vloeiende, high-definition video door aan uw DisplayPort-beeldscherm. Het kan worden gebruikt om uw bureaublad te dupliceren, met op elk scherm hetzelfde beeld, of om uw bureaublad uit te breiden, en zo uw werkruimte te verdubbelen en uw productiviteit te verhogen.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Aanbevolen systeemvereisten:

CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)

RAM: 4 GB of meer

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voeg een extra DisplayPort-beeldscherm toe en breid uw bureaublad uit zonder uw computer te hoeven openen om een nieuwe videokaart te installeren

- Sluit meerdere monitoren aan op één computer voor nog betere multimediapresentaties
- Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere
- Verhoog uw productiviteit door het uitvoeren van meerdere applicaties op verschillende beeldschermen – check uw e-mail op het ene scherm en doorzoek het internet op het andere
- Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk verspreid over meerdere beeldschermen
- Een compacte en lichte oplossing voor reizende zakenmensen met laptops voorzien van USB 3.0, die de aansluiting op een tweede beeldscherm/projector mogelijk maakt

Eigenschappen

- SuperSpeed USB 3.0-interface (5 Gbit/s), achterwaarts compatibel met USB 2.0
- Ondersteuning van resoluties tot 2560x1600
- DisplayLink 4K Plug-and-Display gecertificeerd - automatische installatie en upgrades van stuurprogramma's
- Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
- Kies voor een gedupliceerd, uitgebreid of primair beeldscherm
- Stuurprogramma met ondersteuning schermrotatie
- Ondersteuning voor Windows® Aero
- Ondersteunt 5.1-kanaals audio
- Ondersteunt het gebruik van meerdere USB32DPPRO USB 3.0 DisplayPort adapters op een enkel systeem (maximaal 5)

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	USB 3.0
AV-uitgang	DisplayPort
Audio	Ja
USB pass-through	Nee
Geheugen	64MB

Industriestandaarden	Standaard DisplayPort, SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
Chipsetcode	DisplayLink - DL-3500

Prestaties

Maximale digitale resoluties	2560x1600
Ondersteunde resoluties	<p>Widescreen(16/32 bit):</p> <p>2560x1600, 2560x1440, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720</p> <p>Standard(16/32 bit):</p> <p>1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600</p>
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	5.1-kanaals surround (48Khz)
Algemene specificaties	<p>NB: Als u OS X 10.8 gebruikt, moet Apple-update 10.8.3 zijn geïnstalleerd voordat u de DisplayLink-software installeert. 10.8.3 lost diverse ernstige OS X-bugs op als de DisplayLink-software wordt geïnstalleerd.</p> <p>This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.</p>

Connector(en)

Connector A	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	DisplayPort (20-polig)

Software

Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Mac OS 10.6 tot 10.12, 10.14 - 10.15 Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04 Chrome OS v55+
--------------------	---

Speciale opmerkingen /



vereisten

System- en
kabelvereisten

Kantoortoepassing:

CPU: i3 Dual Core 2,8 GHz

RAM: 2 GB of hoger

Volledige HD-video:

CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)

RAM: 4 GB of hoger

Notitie

Sluit maximaal vijf USB-USB32DPPRO videoadapters op één pc aan - Zie handleiding voor systeemvereisten

Connect a maximum of five USB video adapters on a single computer. Support for multiple adapters will vary depending upon your system resources

This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming

Voeding

Inclusief
voedingsadapter

Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 35°C (32°F to 95°F)

Opslagtemperatuur -5°C to 40°C (23°F to 104°F)

Vochtigheid 20°C tot 80°C

Fysieke
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Lengte product 3.2 in [81.0 mm]

Breedte product 1.0 in [26.0 mm]

Hoogte product 0.4 in [11.0 mm]

Gewicht product 0.6 oz [18.0 g]



Verpakkingsinformatie

Package Length	5.9 in [14.9 cm]
Package Width	8.1 in [20.6 cm]
Package Height	1.5 in [39.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.2 oz [177.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegleverd	USB 3.0 naar Displayport Adapter
	USB-kabel (99 cm)
	Driver-CD
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

