

## USB 3.0 till DisplayPort adapter- 2560x1600

Produkt ID: USB32DPPRO



USB32DPPRO flerskärsadaptern för anslutning mellan USB 3.0 och DisplayPort® fungerar som ett externt DisplayPort-videokort och gör om en tillgänglig USB 3.0-port till en DisplayPort-utgång med stöd för högupplöst 2560x1600 video och 5.1 kanalers surroundljud. USB 3.0-DisplayPort-adaptorn är en praktisk och högpresterande extern videolösning som gör det enkelt att ansluta flera skärmar till en USB 3.0-kapabel stationär eller bärbar dator (optimal prestanda från USB 3.0, bakåtkompatibel med USB 2.0).

Adaptorn utnyttjar den höga bandbredden (5 Gbps) från SuperSpeed USB 3.0 och ger jämnt HD-innehåll till din DisplayPort-kapabla skärm samt kan även användas till att spegla ditt primära skrivbord för att visa samma bild på varje skärm, eller till att utöka skrivbordet och fördubbla arbetsutrymmet och produktiviteten.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

<b>Rekommenderade systemkrav:</b>

CPU: Quad Core 2,4 GHz eller högre (i5 rekommenderas)

RAM: 4 GB eller högre

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet





## Användning

- Lägg till en sekundär DisplayPort-skärm och utöka skrivbordet utan att ta isär datorn för att installera ett nytt videokort
- Lägg till flera skärmar till en enda dator och förbättra multimediapresentationer
- Perfekt för forskare och skribenter som kan ha referensmaterial på en skärm och skriva ett dokument på en annan
- Öka produktiviteten genom att köra flera program på olika skärmar - kolla din e-post på en skärm och surfa på en annan
- Se stora eller flera kalkylblad över flera skärmar
- En kompakt och lätt lösning för resande företagare som vill ansluta en andra skärm/projektor till sin USB 3.0-kapabla bärbara dator

## Funktioner

- SuperSpeed USB 3.0-gränssnitt (5 Gbps), bakåtkompatibel med USB 2.0
- DisplayLink 4K Plug-and-Display-certifierad - automatisk installation och uppdatering av drivrutiner
- Stöder upplösningar på upp till 2560x1600
- USB-driven - Ingen extern strömadapter behövs
- Välj mellan skärminställningarna Speglad, Utökad och Primär
- Drivrutinerna stöder skärmrotation
- Stöder Windows® Aero
- Stöder 5.1 kanalers audio
- Stöder användning av flera USB32DPPRO USB 3.0-DisplayPort-adaptrar på ett enda system (upp till 5)

## Hårdvara

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Garantipolicy      | 2 Years                                           |
| AV-ingång          | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)                            |
| AV-utgång          | DisplayPort                                       |
| Audio              | Ja                                                |
| USB-passthrough    | Nej                                               |
| Minne              | 64MB                                              |
| Industristandarder | Standard DisplayPort, SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0 |
| Chipset-ID         | DisplayLink - DL-3500                             |

## Prestanda

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximal digital upplösning | 2560x1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stödda upplösningar        | <p>Widescreen(16/32 bit):</p> <p>2560x1600, 2560x1440, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720</p> <p>Standard(16/32 bit):</p> <p>1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600</p>                                                                                                                                                                                                    |
| Stöd för widescreen        | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Audio-specifikationer      | 5.1 kanaler surround (48 kHz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Allmänna specifikationer   | <p>OBS: Vid användning med OS X 10.8 måste Apple update 10.8.3 installeras innan DisplayLink-mjukvaran installeras. 10.8.3 hanterar många allvarliga buggar i OS X som påverkar installationen av DisplayLink-mjukvaran.</p> <p>This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.</p> |

## Kontakt(er)

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| Connector A | 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) |
| Connector B | 1 - DisplayPort (20-stifts)                |

## Mjukvara

|                   |                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OS-kompatibilitet | Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11<br><br>macOS 10.6 to 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0<br><br>Ubuntu 18.04, 20.04<br><br>Chrome OS v55+ |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Särskilda anmärkningar/krav

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System- och kabelkrav | Systemprocessor: Quad Core 2,4 GHz (i5 rekommenderas)<br/> Systemminne: 4 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Obs.                  | Denna USB-videoadapter använder ett DisplayLink®-chips. Om du ansluter denna enhet till en dator tillsammans med ytterligare USB-adaptrar eller dockningsstationer bör du undvika att använda enheter med olika chipset, som t.ex. Trigger eller Fresco Logic®<br><br>Anslut upp till fem USB-videoadaptrar till en enda dator. Stöd för flera adaptrar varierar beroende på dina systemresurser<br><br>Denna USB-videoadapter är inte avsedd för grafikintensiva tillämpningar som t.ex. spel |

## Ström

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Strömkälla | Strömförsörjd via USB |
|------------|-----------------------|

## Miljö

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Drifttemperatur      | 0°C to 35°C (32°F to 95°F)   |
| Förvaringstemperatur | -5°C to 40°C (23°F to 104°F) |
| Luftfuktighet        | 20°C till 80°C               |

## Utseende

|            |          |
|------------|----------|
| Färg       | Svart    |
| Kabinettyp | Av plast |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Produktlängd | 3.2 in [81.0 mm] |
| Produktbredd | 1.0 in [2.6 cm]  |
| Produkthöjd  | 0.4 in [1.1 cm]  |
| Produktvikt  | 0.6 oz [18.0 g]  |

---

#### Förpackning

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Förpackningsantal       | 1                |
| Paketets längd          | 5.9 in [14.9 cm] |
| Package Width           | 8.1 in [20.6 cm] |
| Paketets höjd           | 1.5 in [39.0 mm] |
| Fraktvikt (förpackning) | 6.2 oz [177.0 g] |

---

#### Vad det är i lådan

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Ingår i paketet | 1 - Adapter för anslutning mellan USB 3.0 och DisplayPort |
|                 | 1 - USB-kabel (99 cm)                                     |
|                 | 1 - Drivrutin CD                                          |
|                 | 1 - Installationsguide                                    |

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.