Capturadora de Video USB 3.0 a DVI - 1080p 60fps - Aluminio

ID del Producto: USB32DVCAPRO

Este dispositivo de captura de video DVI a USB 3.0 graba vídeo DVI de alta definición en su ordenador. Con una carcasa de aluminio, este dispositivo es resistente para la captura en lugares fijos o sobre la marcha. Ofrece una entrada de audio independiente de 3.5 mm para audio de acompañamiento o voz en off, y un puerto de paso DVI para conectar un monitor y revisar el video a medida que se captura.

Grabe vídeo 1080p a 60 fps (fotogramas por segundo), para guardar su contenido y poder compartirlo, almacenarlo o editarlo. Capture desde equipos de seguridad, salas de control, médicos u otros dispositivos industriales DVI, directamente a su computadora.

El software incluido facilita la grabación. Utilizando un códec ampliamente adoptado, los videos guardados en StreamCatcher™ funcionan con casi cualquier reproductor de video y no requieren conversión ni edición.

En Windows, puede retransmitir en directo su video a través de Internet, utilizando Twitch™ u otras plataformas de retransmisión de video de terceros, con el software incluido.

Con este dispositivo de captura, no estará atado al software incluido. Puede grabar video en bruto/sin pérdidas utilizando cualquier software de terceros compatible con DirectShow™, como Open Broadcaster Software (OBS).

Este versátil dispositivo de captura DVI funciona con adaptadores de HDMI a DVI y de VGA a DVI, por lo que podrá grabar video desde una fuente HDMI o VGA.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Grabe videos para cursos de formación o tutoriales a partir de tecnologías con salida DVI

• Capture video sin procesar (raw), no comprimido, con el software multimedia compatible con DirectShow que prefiera

• Ideal para grabar el contenido de salida de su computadora, servidor o estación de punto de venta (POS) cuando vaya a crear videos de tutoriales o cursos sobre software

• Adicione una fuente de audio independiente para comentarios en voz en off

Características

• Grabe video DVI en su computadora, e incorpore una fuente de audio de 3.5mm, a una resolución de 1080p 60fps

• Tarjeta de captura de video DVI - Aluminio - Grabadora de video HD compacta - Tarjeta de captura DVI - Tarjeta de captura de juegos - PVR HD - Tarjeta de captura de video USB 3.0 - Tarjeta de captura USB - Dispositivo de captura de video

• Grabe video con fines formativos y tutoriales

• Capture video sin procesar utilizando su software compatible con DirectShow preferido - Entrada de audio independiente de 3.5 mm

• ALERTA DE PRODUCTO: Una versión actualizada del software Streamcatcher Pro (disponible para su descarga), añade ahora la conexión simultánea de varios dispositivos de captura - Streamcatcher Pro es compatible con Windows 11 (Windows 8 y superior)

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	DVI
Salida A/V	USB

	Soporte de Audio	Sí
	Estándares Industriales	NTSC, PAL-M, PAL-60, PA
		Video Encoding: MPEG4/H.264
		DirectShow Compatible
	ID del Conjunto de Chips	Mstar - MST3363CNK-170
Rendimiento		
	Resolución Analógica Máxima	1920 x 1080 60 FPS
	Resolución Digital Máxima	1920 x 1080 60 FPS
	Resoluciones Admitidas	1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Especificaciones de Audio	Audio Estéreo de 2 canales
	MTBF	504.825 horas
Conector(es)		
	Conector A	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
		1 - DVI-I (29 pines)
	Conector B	1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)
Software		
	Compatibilidad OS	Windows® 8, 8.1, 10, 11
		MacOS® 10.11 a 10.14
Observaciones / Requisitos		
	Nota	This video capture device requires a USB 3.0 port (or higher). The video capture device does not work with USB 2.0 ports (or lower).
Requisitos de		

Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-5°C to 40°C (23°F to 105°F)
	Humedad	HR de 20% a 80% (sin condensación)
Características Físicas		
	Color	Negro y Plata
	Longitud del Producto	3.6 in [9.2 cm]
	Ancho del Producto	2.4 in [6.1 cm]
	Altura del Producto	1.0 in [2.4 cm]
	Peso del Producto	3.6 oz [102.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.6 in [21.8 cm]
	Ancho de la Caja	6.0 in [15.2 cm]
	Altura de la Caja	2.2 in [5.6 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.1 lb [0.5 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Dispositivo de captura USB 3.0 para vídeo DVI
		1 - Cable USB 3.0
		1 - Guía de inicio rápido
Información Acerca		

de la Garantía

Warranty	2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.