

USB 3.0-inspelningsenhet för högpresterande DVI-video - 1080p 60 fps - aluminium

Produkt ID: USB32DVCAPRO



Denna DVI till USB 3.0-videoinspelningsenhet spelar in högupplöst DVI-video på din dator. Med sitt kraftiga aluminiumhölje är den här enheten skapad för en fast placering eller mobil användning. Den har en separat 3,5 mm ljudingång för åtföljande ljud- eller speakerinspelningar och en DVI-genomgångsport för anslutning av en bildskärm för att granska videon när den filmats.

Filma HD-video i 1080p 60 fps (bilder per sekund), för att spara innehåll för delning, lagring eller redigering. Spela in från säkerhetsutrustning, kontrollrum, medicinska eller andra professionella DVI-enheter, direkt till din dator.

Den medföljande programvaran gör inspelningen enkel. Med hjälp av en allmänt använd codec fungerar videoklipp som sparas i StreamCatcher™ med nästan vilken videospelare som helst och kräver ingen konvertering eller redigering.

I Windows kan du livesända din video över internet med hjälp av den medföljande programvaran och Twitch™ eller andra tredjeparts videoströmningsplattformar.

Med den här inspelningsenheten är du inte bunden till den medföljande programvaran. Du kan spela in raw/lossless-video med hjälp av alla typer av DirectShow™-programvara från tredje part, till exempel Open Broadcaster Software (OBS).

Denna mångsidiga DVI-inspelningsenhet fungerar med HDMI till DVI- och VGA till DVI-adaptrar så att du kan spela in video från en HDMI- eller VGA-källa.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Spela in video för tränings- eller informationssyften från tekniker som sänder DVI
- Spela in rå, okomprimerad video med hjälp av det DirectShow-program som du föredrar
- Perfekt för inspelning av utmatningen från din PC, server eller POS-station vid skapandet av programvaruutbildning eller undervisningsvideor
- Lägg till din egen oberoende ljudkälla för speakerkommentar

Funktioner

- Spela in DVI-video till din dator och bädda in en 3,5 mm audiokälla vid upplösning på 1080p 60 fps
- Brett uppspelningsstöd med universellt kodade videofiler
- Spela in videor för tränings- och undervisningssyften
- Separat 3,5 mm ljudingång för att lägga till röstkommentarer eller ljudspår
- Har en DVI-genomgångsport för en skärm att visa videon på när den spelas in

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	DVI
AV-utgång	USB
Audio	Ja
Industristandarder	NTSC, PAL-M, PAL-60, PA
	Video Encoding: MPEG4/H.264
	DirectShow Compatible

Chipset-ID		Mstar - MST3363CNK-170
Prestanda		
	Maximal analog upplösning	1920 x 1080 60 FPS
	Maximal digital upplösning	1920 x 1080 60 FPS
	Stödda upplösningar	1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
	Stöd för widescreen	Ja
	Audio-specifikationer	stereoaudio i 2 kanaler
	Medeltid mellan fel (MTBF)	504 825 timmar
Kontakt(er)		
	Connector A	1 - 3.5 mm minijack (3-polig)
		1 - DVI-I (29-stifts)
	Connector B	1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11
		MacOS® 10.11 to 10.14
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	This video capture device requires a USB 3.0 port (or higher). The video capture device does not work with USB 2.0 ports (or lower).
Ström		
	Strömkälla	Strömförsörjd via USB
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-5°C to 40°C (23°F to 105°F)
	Luftfuktighet	20 % till 80 % (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart & silver
Produktlängd	3.6 in [9.2 cm]
Produktbredd	2.4 in [6.1 cm]
Produkthöjd	1.0 in [2.4 cm]
Produktvikt	3.6 oz [102.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.6 in [21.8 cm]
Package Width	6.0 in [15.2 cm]
Paketets höjd	2.2 in [5.6 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.1 lb [0.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.0-inspelningsenhet för DVI-video
	1 - USB 3.0-kabel
	1 - Snabbstartsguide

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.