Adaptador USB 3.0 a HDMI Doble - 4K 30Hz

ID del Producto: USB32HD2

Este adaptador USB a HDMI® para doble monitor le permite agregar dos pantallas HDMI independientes a su computador, mediante el uso de un solo puerto USB 3.0. Uno de los puertos HDMI puede enviar salidas con resoluciones de hasta 4K, mientras que el otro alcanza resoluciones de hasta 1920 x 1200.

Agregar más pantallas a su estación de trabajo puede resultar difícil, especialmente si su computador no es compatible con MST o no cuenta con muchos puertos de video externos. Este adaptador USB a HDMI dual incluye dos salidas de video, lo cual aumenta su productividad, ya que le ofrece más espacio de pantalla en el que trabajar. El uso de varias pantallas le permite la flexibilidad de acceder a varias aplicaciones y material de referencia al mismo tiempo en una sola pantalla, mientras realiza otras tareas en la otra pantalla.

Uno de los puertos de este adaptador de video USB es compatible con resoluciones de hasta 4K a 30Hz, lo cual significa que puede conectar un proyector, monitor o televisor HDTV 4K a su computador, incluso si la tarjeta gráfica del computador portátil o de escritorio no es compatible de forma nativa con salidas 4K. El adaptador USB a HDMI 4K le permite extender o duplicar su pantalla principal en un monitor o televisor Ultra HD, a fin de obtener el espacio de pantalla adicional necesario para simplificar el modo multitarea y lograr su máxima productividad.

Este adaptador USB 3.0 a HDMI, que utiliza la interfaz USB 3.0 con alto ancho de banda, permite un desplazamiento más fluido por los documentos, resoluciones más altas y un mejor rendimiento general, en comparación con adaptadores USB 2.0 de generación anterior. Este adaptador de video está diseñado para ser compatible con todas las aplicaciones relacionadas con su empresa, incluyendo la navegación en Internet, mensajes electrónicos, hojas de cálculo y presentaciones. También permite dejar disponible su tarjeta gráfica para aplicaciones que requieren más recursos, como el diseño CAD o videojuegos, mientras que se utilizan los monitores USB para consultar el material de referencia.

El modelo USB32HD2 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Agregue dos pantallas a su estación de trabajo

• Ejecute varias aplicaciones en diferentes pantallas

• Duplique su pantalla principal en un televisor o monitor UHD

Características

• Alimentación por USB - no se requiere alimentación adicional

• Compatible con audio (estéreo) de 2 canales

• Obtenga un rendimiento excepcional de video USB compatible con las aplicaciones estándar de su empresa

• Aumente su productividad mediante la conexión de dos pantallas independientes a través de un solo puerto USB 3.0

• Obtenga una asombrosa calidad de imágenes en su computador gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Entrada A/V	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Cantidad de Puertos	2
Salida A/V	HDMI
Soporte de Audio	Sí

	USB 3.0 Pass Through	No
	Memoria	64MB
	ID del Conjunto de Chips	Trigger T6-688SL Silicon Image - Sil9136-3
Rendimiento		
	Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30Hz
	Resoluciones Admitidas	Output 1: 3840×2160, 2560x1440, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480 Output 2: 2048 X1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480 **All resolutions support 16 and 32 bit color
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Especificaciones de Audio	Audio estéreo de 2 canales
Conector(es)		
	Conector A	1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) 2 - HDMI (19 pines)
Software		
	Compatibilidad OS	Windows® 11, 11 ARM Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64)

	Certificado WHQL de Microsoft	Sí
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Procesador de sistema: Quad Core 2,4GHz (se recomienda i5) Memoria del sistema: 4GB
		No es apropiado para gaming
	Nota	Este adaptador de vídeo USB no está previsto para aplicaciones que requieren muchos gráficos como, por ejemplo, videojuegos
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 75°C (-4°F to 176°F)
	Humedad	<85% sin condensación
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Cable	9.8 in [250 mm]
	Longitud del Producto	12.4 in [31.5 cm]
	Ancho del Producto	2.6 in [6.6 cm]
	Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
	Peso del Producto	2.0 oz [56.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
	Ancho de la Caja	8.4 in [21.3 cm]
	Altura de la Caja	1.6 in [4.1 cm]

	Peso (de la Caja) del Envío	6.6 oz [188.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Adaptador de vídeo USB
		1 - Guía Rápida de Inicio
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	3 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.