

USB naar dual HDMI adapter - 4K

Productcode: USB32HD2



Met deze USB naar HDMI® Dual Monitor adapter kunt u twee onafhankelijke HDMI-schermen via één USB 3.0 poort op uw computer aansluiten. Eén van de HDMI-poorten kan resoluties tot 4K weergeven, terwijl de andere voor resoluties tot 1920 x 1200 kan worden gebruikt.

Het toevoegen van meerdere schermen aan uw werkstation kan moeilijk zijn, vooral als uw computer MST niet ondersteunt of niet over vele externe videopoorten beschikt. Deze USB naar Dual HDMI adapter heeft twee video outputs, waarmee u uw productiviteit kunt verhogen omdat u op meer schermen kunt werken. Met meerdere schermen kunt u meer applicaties tegelijkertijd gebruiken, of een scherm specifiek gebruiken voor referentiemateriaal.

Eén van de poorten van deze USB-videoadapter ondersteunt resoluties tot 4K bij 30 Hz, d.w.z. dat u een 4K scherm, HDTV, of projector op uw computer kunt aansluiten, zelfs als de videokaart van uw laptop of desktop 4K niet native ondersteunt. Met de USB-naar-HDMI 4K-adapter kunt uw primaire scherm uitbreiden of spiegelen op een Ultra HD-scherm of -tv, waardoor u extra schermruimte krijgt voor het vereenvoudigen van multitasking en het maximaliseren van uw productiviteit.

Met behulp van de USB 3.0 interface voor hoge bandbreedte kunt u met deze USB 3.0 naar HDMI adapter gemakkelijker door documenten scrollen, hogere resoluties weergeven en een over het algemeen betere prestatie bereiken dan vroegere USB-adapters. Deze videoadapter is bedoeld ter ondersteuning van al uw zakelijke applicaties inclusief webbrowsing, e-mails, spreadsheets en presentaties. U kunt uw systeemvideokaart ook beschikbaar houden voor meer veeleisende toepassingen zoals gaming of CAD-ontwerp, terwijl u de USB-schermen als referentiemateriaal gebruikt.

De USB32HD2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voeg twee schermen toe aan uw werkstation
- Voer meerdere applicaties op verschillende schermen uit
- Spiegel uw primaire scherm op een UHD-scherm of -tv

Eigenschappen


- Verhoog uw productiviteit door twee onafhankelijke schermen via één USB 3.0 poort aan te sluiten
- Voeg verbazingwekkende beeldkwaliteit toe aan uw computer met ondersteuning van resoluties tot 4K
- Krijg uitzonderlijke USB-videoprestatie ter ondersteuning van uw standaard zakelijke toepassingen
- Met USB-voeding - geen extra voeding vereist
- 2-kanaals (stereo)audio-ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	USB 3.0
Poorten	2
AV-uitgang	HDMI
Audio	Ja
USB pass-through	Nee
Geheugen	64MB
Chipsetcode	Trigger T6-688SL Silicon Image - Sil9136-3

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30Hz
------------------------------	----------------



Ondersteunde resoluties Output 1:
3840×2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480

Output 2:
2048 X1152, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480

**All resolutions support 16 and 32 bit color

Ondersteuning breedbeeld: Ja

Audiospecificaties 2-kanaals stereo

Connector(en)

Connector A USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
HDMI (19-polig)

Software

Besturingssystemen Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)
RAM: 4 GB of hoger
Not intended for gaming

Notitie Deze adapter wordt niet aanbevolen voor gebruik met andere USB-videoadapters of docking stations op dezelfde computer

This USB video adapter is not intended for graphical intensive

applications, such as gaming

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 75°C (-4°F to 176°F)
Vochtigheid	<85% niet-condenserend

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	9.8 in [25 cm]
Lengte product	12.4 in [31.5 cm]
Breedte product	2.6 in [66.0 mm]
Hoogte product	0.6 in [15.0 mm]
Gewicht product	2.0 oz [56.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.1 in [20.7 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.5 in [38.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.5 oz [184.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB-videoadapter verkorte handleiding
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.