

USB 3.0 till dubbel HDMI-adapter, USB till 2x HDMI-bildskärmskonverterare för Windows (inget stöd för macOS/ChromeOS/Linux) - TAA

Produkt ID: USB32HD2



Med denna USB till HDMI®-adapter för dubbla skärmar kan du lägga till två oberoende HDMI-skärmar till din dator via en enda USB 3.0-port. En av HDMI-portarna kan sända upplösningar på upp till 4K och den andra kan sända upplösningar på upp till 1920x1200.

Att lägga till flera skärmar till din arbetsstation kan vara svårt, särskilt om din dator inte stöder MST eller har flera externa videoportar. Denna USB till dubbel HDMI-adapter har två videoutgångar som ökar din produktivitet genom att ge dig mer skärmyta att arbeta med. Med flera skärmar har du friheten att använda flera program samtidigt och ha referensmaterial på en skärm samtidigt som du skapar på den andra.

En port på denna USB-videoadapter stöder upplösningar på upp till 4K vid 30 Hz, vilket betyder att du kan ansluta en 4K-skärm, HDTV, eller projektor till din dator även om din bärbara dator eller ditt videokort inte har inbyggt stöd för att sända 4K. USB till HDMI 4K-adaptern låter dig utöka eller spegla din primära skärm till en Ultra HD-skärm eller -TV och ger dig den extra skärmytan du behöver för att förenkla flerprogramskörning och maximera din produktivitet.

Vid användning med USB 3.0-gränssnittet med hög bandbredd ger denna USB 3.0 till HDMI-adapter mjukare skrollning genom dokument, högre upplösningar och bättre prestanda än tidigare USB-adaptrar. Videoadaptern är avsedd att ha stöd för alla dina professionella program inklusive webbsurfning, e-post, kalkylblad och presentationer. Du kan även ha videokortet tillgängligt för mer krävande program som till exempel spel eller CAD-design, och samtidigt använda USB-skärmarna för referensmaterial.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Lägg till två skärmar till din arbetsstation
- Kör flera program på olika skärmar
- Spegla din primära skärm till en UHD-skärm eller -TV

Funktioner

- **KOMPATIBILITET:** Denna adapter är endast kompatibel med Windows och stöder inte macOS, ChromeOS eller Linux. Fungerar med alla Windows X86/X64/ARM-plattformar: Intel-, AMD- och Snapdragon X Copilot+ PC. Administratörsrättigheter krävs för att installera drivrutinerna
- **ÖKA DIN PRODUKTIVITET:** Med USB till dubbel HDMI-bildskärmsadaptern kan du utöka skrivbordet genom att lägga till upp till två HDMI-bildskärmar till din bärbara eller stationära dator. Perfekt för din arbetsstation på kontoret eller för att arbeta hemifrån
- **4K-STÖD:** Få exceptionell USB-videoprestanda med denna USB till HDMI-dongel. Videoadaptern stöder videoupplösningar upp till 4K (3840x2160) vid 30 Hz
- **PRESTANDA:** USB 5 Gbps till dubbel HDMI-hubbkonverterare (1x USB-A-hane till 2x HDMI-hona) erbjuder 1x 4K 30 Hz (UHD) och 1x 1080p 60 Hz video, 2-kanals ljud (via HDMI), HDCP 1.4 och 25 cm kabellängd
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Denna USB 3.0 till HDMI-videoadapter är konstruerad och byggd för professionella IT-experters och har en 3 års garanti, inklusive gratis, livslång och flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
AV-ingång	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Portar	2
AV-utgång	HDMI

Audio	Ja
USB-passthrough	Nej
Minne	64MB
Chipset-ID	Trigger T6-688SL Silicon Image - Sil9136-3

Prestanda

Maximal digital upplösning	4K x 2K @ 30Hz
Stödda upplösningar	Output 1: 3840×2160, 2560x1440, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480 Output 2: 2048 X1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480 **All resolutions support 16 and 32 bit color
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	Tvåkanalers stereo

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) 2 - HDMI (19-stifts)
-------------	--

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 11, 11 ARM Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64)
-------------------	---

Microsoft
WHQL-certifierad Ja

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Systemprocessor: Quad Core 2,4 GHz (i5 rekommenderas)
 Systemminne: 4 GB

Ej avsedd för spelande

Obs. Denna USB-videoadapter är inte avsedd för grafikintensiva tillämpningar som t.ex. spel

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 75°C (-4°F to 176°F)

Luftfuktighet < 85 % icke-kondenserande

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Kabellängd 9.8 in [250 mm]

Produktlängd 12.4 in [31.5 cm]

Produktbredd 2.6 in [6.6 cm]

Produkthöjd 0.6 in [1.5 cm]

Produktvikt 2.0 oz [56.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Paketets längd 5.7 in [14.5 cm]

Package Width 8.4 in [21.3 cm]

Paketets höjd 1.6 in [4.1 cm]

Fraktvikt (förpackning) 6.6 oz [188.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - USB-videoadapter

1 - snabbstartsguide

Warranty
Information

Warranty

3 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.