

USB 3.0 naar 4K HDMI externe Multi-Monitor grafische videoadapter – DisplayLink gecertificeerd – Ultra HD 4K

Productcode: USB32HD4K

Wilt u een 4K Ultra HD-video aan uw computersysteem toevoegen? Nu kunt u genieten van de beeldkwaliteit van Ultra HD-video, zelfs als uw systeem geen native ondersteuning biedt van 4K videoweergave.

Door aansluiting van een extra 4K-scherm op uw computer kunt u uw desktop uitbreiden of spiegelen voor een grotere productiviteit. DisplayLink 4K Plug-and-Display-certificatie garandeert automatische installatie van stuurprogramma's, zodat u razendsnel kunt genieten van uw Ultra HD-scherm.

Nu kunt u een 4K HDTV, scherm of projector op uw computer aansluiten, zelfs als de videokaart van uw laptop of desktop geen native ondersteuning biedt van 4K-weergave. Met de USB32HD4K USB-naar-HDMI 4K-adapter kunt u uw primaire scherm uitbreiden of spiegelen op een Ultra HD-scherm of -tv, waardoor u extra schermruimte krijgt voor het vereenvoudigen van multitasking en het maximaliseren van uw productiviteit.

Met vier keer de resolutie van high-definition 1080p, zult u versteld staan van de beeldkwaliteit van een 4K-beeldscherm of -tv; met de USB32HD4K kunt de indrukwekkende beschikbare bandbreedte van een USB 3.0-verbinding optimaal benutten voor de verbazingwekkende kwaliteit van Ultra HD naar uw 4K-scherm. Bovendien is de adapter neerwaarts compatibel met 1080p-schermen, en is dus een perfecte accessoire voor applicaties thuis, op kantoor en in andere werkomgevingen.

Installeren is nog nooit zo eenvoudig geweest. Als u deze DisplayLink Plug and Display gecertificeerde adapter aansluit op een Windows® 7-, Windows® 8- of Windows® 10-computer met internettoegang, worden automatisch de meest recente stuurprogramma's voor u gedownload en geïnstalleerd zodat u dit niet zelf hoeft te doen.

De USB32HD4K wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit een 4K tv, beeldscherm of projector aan op uw computersysteem
- Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk verspreid over meerdere beeldschermen
- Verhoog de productiviteit door meerdere applicaties op verschillende schermen uit te voeren; check e-mails op het ene scherm, terwijl u een document op het andere bewerkt

Eigenschappen

- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van resoluties tot 4K

- DisplayLink 4K Plug-and-Display gecertificeerd - automatische installatie en upgrades van stuurprogramma's
- Voeg Ultra HD 4K video-ondersteuning toe aan uw computersysteem via een beschikbare USB 3.0-poort
- Inclusief USB-voeding - geen extra voeding vereist
- USB 3.0 hostverbinding biedt maximale bandbreedte voor 4K Ultra HD-weergave

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	USB 3.0
Poorten	1
AV-uitgang	HDMI
Bekabeling	HDMI
Audio	Ja
USB pass-through	Nee
Geheugen	1Gb
Chipsetcode	DisplayLink - DL-5500

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30Hz
Ondersteunde resoluties	<p>Widescreen(16/32 bit):</p> <p>3840×2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720</p> <p>Standard(16/32 bit):</p> <p>1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480</p>
Ondersteuning breedbeeld:	Ja



Audiospecificaties	2-kanaals stereo
Algemene specificaties	This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
MTBF	43.341 uur

Connector(en)

Connector A	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	HDMI (19-polig)

Software

Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 Ubuntu 14.04, 16.04 Chrome OS™ v55+
Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen) RAM: 4 GB of hoger
Notitie	Only one USB video adapter is supported per computer This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
---------------------------	----------------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 167°F)
Vochtigheid	<85% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen



Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	2.5 in [63.5 mm]
Lengte product	7.9 in [20 cm]
Breedte product	1.8 in [45 mm]
Hoogte product	0.6 in [15 mm]
Gewicht product	2.3 oz [65 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.3 in [21.2 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.6 in [41 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.0 oz [198 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB 3.0-naar-HDMI externe videokaart
	Installatie-cd voor software
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

