

USB 3.0 till HDMI-adapter - 4K 30Hz Ultra HD - DisplayLink-certifierad - USB Type-A till HDMI-skärmadapteromvandlare för bildskärm - Externt video- och grafikkort - Mac och Windows

Produkt ID: USB32HD4K



Använd denna USB 3.0 till HDMI-adapter för att ansluta en HDMI-skärm, projektor eller TV till din dator via en enda USB Type-A-port.

Skärmadaptern fungerar som ett externt USB-grafikkort, som gör det enkelt att ansluta flera skärmar till en USB 3.0-utrustad stationär eller bärbar dator.

Adaptern utnyttjar USB 3.0-gränssnittet och levererar ultrahögupplöst innehåll till dina HDMI-skärmar. Adaptern kan användas för att höja arbetsstationens produktivitet genom att utöka ditt skrivbord eller spegla din primära bildskärm

Den lätta adapterdongeln är också liten, vilket gör den till det perfekta tillbehöret för yrkesverksamma som arbetar i en kontorsmiljö eller på distans hemifrån.

HDMI-utgången på denna USB 3.0-videoadapter har stöd för UHD-upplösningar på upp till 4K 30 Hz. Även om grafikkortet på din bärbara eller stationära dator inte har inbyggt stöd för 4K gör adaptern att du ansluta en 4K HDTV, bildskärm eller projektor.

För extra bekvämlighet är adaptern bakåtkompatibel med 1080p videoupplösningar.

Installation har aldrig varit enklare. När du ansluter denna DisplayLink 4K Plug-and-Display-certifierade adapter till en Windows-dator laddar den automatiskt ned de senaste drivrutinerna åt dig så att du inte behöver göra det. Fördelen med DisplayLink-chippet är att det fungerar med många operativsystem. Detta inkluderar Windows, MacOS, Chrome OS och Linux

USB32HD4K täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut en 4K-TV, -skärm eller -projektor till ditt datorsystem
- Se stora eller flera kalkylblad över flera skärmar
- Öka produktiviteten genom att köra flera program på olika skärmar, läs din e-post på en skärm och arbeta med dokument på en annan

Funktioner

- **PRESTANDA:** USB 3.0 till HDMI-adaptorn gör att du kan ansluta din bärbara eller stationära dator till en HDMI-skärm, TV eller projektor med en enda USB Type-A-port | Upp till 4K 30Hz (UHD) | 5.1-kanals ljud (via HDMI) | HDCP 2.2 | Bakåtkompatibel med 1080p
- **ÖKA PRODUKTIVITETEN:** USB-A till HDMI-adaptorn gör att du kan lägga till en skärm i utökat läge (2 skärmar totalt inkl. skärm på bärbar dator) | Lägg till flera HDMI-skärmar med ytterligare tillgängliga USB-A-portar | USB-bussdriven | Stöder ultrabreda skärmar upp till 3440x1440
- **KOMPATIBILITET:** DisplayLink 4K Plug-and-Display-certifierad | Säkerställd kompatibilitet med alla USB-A-utrustade bärbara datorer, Ultrabook, stationära datorer eller system med liten formfaktor | Fungerar med systemen även om 4K-utgången inte stöds internt av bärbar dator/videokort
- **ENKEL INSTALLATION:** Denna USB till HDMI-adapterkonverterare är kompatibel med operativsystemen Windows, macOS, ChromeOS och Ubuntu; Automatisk drivrutinsinstallation med Windows och Chrome | Extern USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) grafikkortadapter för arbetsstationer med dubbla/flera skärmar
- **FÖRDELAR MED STARTECH.COM:** IT-proffsens förstahandsval i över 30 år. Denna USB Type-A till HDMI-adapterdongel stöds under 2 år av StarTech.com, inklusive gratis teknisk support från Nordamerika på flera språk, dygnet runt

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
AV-ingång	USB 3.0
AV-utgång	HDMI
Kablage	HDMI

Audio	Ja
USB-passthrough	Nej
Minne	1Gb
Chipset-ID	DisplayLink - DL-5500

Prestanda

Maximal digital upplösning	4K x 2K @ 30Hz
Stödda upplösningar	Widescreen(16/32 bit): 3840×2160, 2048×1152, 1920×1200, 1920×1080, 1680×1050, 1366×768, 1280×800, 1280×768, 1280×720 Standard(16/32 bit): 1600×1200, 1400×1050, 1280×1024, 1024×768, 800×600, 640×480
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	Tvåkanalers stereo
Allmänna specifikationer	This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
Medeltid mellan fel (MTBF)	43.341 timmar

Kontakt(er)

Connector A	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	HDMI (19-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® XP (32-bitars), Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0 Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04 Chrome OS™ v55+
Microsoft WHQL-certifierad	Ja

Särskilda
anmärkningar/
krav

System- och kabelkrav	Systemprocessor: Quad Core 2,4 GHz (i5 rekommenderas) Systemminne: 4 GB
Obs.	Endast en USB-videoadapter stöds per dator
	Denna USB-videoadapter är inte avsedd för grafikintensiva tillämpningar som t.ex. spel

Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
--------------	-----------------------

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 167°F)
Luftfuktighet	< 85 % RH icke-kondenserande

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	2.5 in [63.5 mm]
Produktlängd	7.9 in [20 cm]
Produktbredd	1.8 in [45 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15 mm]
Produktvikt	2.3 oz [65 g]

Förpackning

Package Length	8.3 in [21.2 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.6 in [41 mm]
Fraktvikt (förpackning)	7.0 oz [198 g]



Vad det är i
lådan

Ingår i paketet

USB 3.0 till HDMI externt videokort

Installationsskiva med mjukvara

Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

