

Capturadora de Vídeo HDMI de Alto Rendimiento por USB 3.0 - 1080p 60fps - Aluminio

ID del Producto: USB32HDCAPRO



Este dispositivo de captura de vídeo HDMI a USB graba vídeo HDMI de alta definición en su ordenador. Su resistente caja de aluminio está fabricada para que el dispositivo se utilice en una ubicación fija o en otras ubicaciones. Incluye una entrada independiente de audio de 3,5mm para la grabación de audio o voz de acompañamiento, así como un puerto HDMI pass-through para la conexión de un monitor, a fin de revisar el vídeo capturado.

Grabe vídeo con resolución 1080p a 60fps (imágenes por segundo), a fin de guardar su contenido en un formato que pueda ser compartido, almacenado y editado. Capture reuniones, presentaciones, videoconferencias e imágenes desde equipos de seguridad (código cerrado) directamente en su ordenador.

El software incluido facilita las grabaciones. Gracias al uso de un codec de uso común, los vídeos que se guarden mediante StreamCatcher™ funcionan con casi cualquier reproductor de vídeo y no requieren conversión o edición.

En Windows es posible la transmisión en vivo de vídeo, a través de Internet, mediante Twitch™ o cualquier otra plataforma de transmisión de vídeo, gracias al software incluido.

Este dispositivo de captura no se limita solamente al software incluido. Es posible grabar vídeo no editado/sin pérdida de calidad mediante el software compatible con DirectShow™ de otros desarrolladores, como Open Broadcaster Software (OBS).

El adaptador USB32HDCAPRO está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Grabe vídeos para cursos de formación o tutoriales a partir de dispositivos con salida HDMI
- Solución ideal para productores que trabajen con una cámara conectada directamente al dispositivo de captura
- Ideal para grabar el contenido de salida de su ordenador, servidor o estación de punto de venta (POS)
- Agregue su propia fuente independiente de audio para agregar comentarios de voz

Características

- Impecable calidad de imagen gracias al ancho de banda de USB 3.0, el cual permite la captura de vídeo de 1080p a 60FPS (imágenes por segundo)
- Amplia compatibilidad de reproducción en dispositivos, con ficheros de vídeo codificados en formato universal
- Captura de vídeo Raw y lossless que asegura compatibilidad con DirectShow™ en dispositivos Windows
- Entrada separada de audio de 3,5mm, para agregar comentarios de voz o pistas de audio
- Incluye un puerto HDMI pass-through, para ver las imágenes del vídeo a medida que se capturan

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	HDMI
Salida A/V	USB
Soporte de Audio	Sí
Estándares Industriales	NTSC, PAL-M, PAL-60, PA

Video Encoding: MPEG4/H.264

DirectShow Compatible

ID del Conjunto de Chips Mstar - MST3363CNK-170

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	1920 x 1080 60 FPS
Resoluciones Admitidas	1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Audio Estéreo de 2 canales
MTBF	3.104.896 horas

Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines) 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
Conector B	1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 MacOS® 10.11 a 10.14
-------------------	--

Observaciones / Requisitos

Nota	Este dispositivo de captura de vídeo requiere un puerto USB 3.0 (o superior). El dispositivo de captura de vídeo no funciona con puertos USB 2.0 (o inferior).
------	--

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Alimentado por USB
------------------------	--------------------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
-----------------------	-----------------------------

Temperatura de Almacenamiento	-5°C to 40°C (23°F to 105°F)
Humedad	HR de 20% a 80% (sin condensación)

Características Físicas

Longitud del Producto	3.6 in [92 mm]
Ancho del Producto	2.3 in [5.8 cm]
Altura del Producto	1.1 in [2.8 cm]
Peso del Producto	3.1 oz [88 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.0 in [15.2 cm]
Ancho de la Caja	8.5 in [21.5 cm]
Altura de la Caja	2.1 in [53 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	11.8 oz [334 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Dispositivo de captura USB 3.0 para vídeo HDMI
	1 - Cable USB 3.0 de 1m
	1 - Cable HDMI de 1m
	1 - Guía rápida de inicio

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.