

USB 3.0 opname apparaat voor High-Performance HDMI Video - 1080p 60fps - Aluminium

Productcode: USB32HDCAPRO



Dit HDMI naar USB video-opnameapparaat neemt high-definition HDMI video op uw computer op. Dankzij de aluminium behuizing is dit apparaat sterk genoeg voor opnamen vanaf een vaste plaats of mobiele opnamen. Hij is uitgerust met een aparte 3,5 mm audio-ingang voor begeleidende audio of voice-overs, en een HDMI pass-through poort voor aansluiting op een scherm zodat u de video tijdens de opname kunt bekijken.

Neem 1080p video op met 60 f/s (frames per seconde), zodat u deze kunt delen, opslaan of bewerken. Neem bijeenkomsten, presentaties, telefonische vergaderingen en van beveiligingsapparatuur direct op uw computer op.

De meegeleverde software vereenvoudigt de opname. Dankzij een breed geaccepteerde code kunnen in StreamCatcher™ opgeslagen video's worden afgespeeld op elke videospeler, zonder dat een conversie of bewerking nodig is.

Met de meegeleverde software kunt u, onder Windows, uw video live op het internet afspelen, via Twitch™ of andere externe video streaming platforms.

Met dit opnameapparaat bent u niet gebonden aan de meegeleverde software. U kunt onbewerkte video zonder kwaliteitsverlies opnemen met elke externe DirectShow™-software zoals Open Broadcaster Software (OBS).

De USB32HDCAPRO wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Neem video op voor trainings- en opleidingsdoeleinden van apparaten die HDMI weergeven
- Perfect voor videoproducten die een camera direct op het opnameapparaat hebben aangesloten
- Bij uitstek geschikt voor het opnemen van output vanaf uw pc, server of POS-station
- Voeg uw eigen onafhankelijke audiobron toe voor voice-over commentaar

Eigenschappen

- Naadloze beeldkwaliteit met USB 3.0 bandbreedte waardoor u 1080p video kunt opnemen met 60 f/s
- Brede ondersteuning van afspeelapparatuur dankzij gecodeerde videobestanden
- Opname van onbewerkte video zonder kwaliteitsverlies garandeert compatibiliteit met DirectShow™ onder Windows
- Aparte 3,5 mm audio-ingang, om gesproken commentaar of audiotracks toe te voegen
- Voorzien van een HDMI pass-through poort, zodat de video tijdens de opname kan worden bekeken

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	HDMI
AV-uitgang	USB
Audio	Ja
Industriestandaarden	NTSC, PAL-M, PAL-60, PA
	Video Encoding: MPEG4/H.264

	DirectShow Compatible	
	Chipsetcode	Mstar - MST3363CNK-170
Prestaties		
	Maximale digitale resoluties	1920 x 1080 60 FPS
	Ondersteunde resoluties	1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Audiospecificaties	2-kanaals stereo audio
	MTBF	3.104.896 uur
Connector(en)		
	Connector A	1 - HDMI (19-polig)
		1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
	Connector B	1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
Software		
	Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11
		MacOS® 10.11 tot 10.14
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	Dit video-opnameapparaat vereist een USB 3.0 poort (of hoger). Dit video-opnameapparaat werkt niet met USB 2.0 poorten (of lager).
Voeding		
	Voedingsbron	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-5°C to 40°C (23°F to 105°F)
	Vochtigheid	20% tot 80% (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Lengte product	3.6 in [92 mm]
Breedte product	2.3 in [5.8 cm]
Hoogte product	1.1 in [2.8 cm]
Gewicht product	3.1 oz [88 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.0 in [15.2 cm]
Package Width	8.5 in [21.5 cm]
Package Height	2.1 in [53 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	11.8 oz [334 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB 3.0 opnameapparaat voor HDMI video
	1 - 1 m USB 3.0 kabel
	1 - 1 m HDMI-kabel
	1 - Verkorte handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.