

USB 3.0 naar HDMI en DVI 2x Monitor Externe Videokaart Adapter

Productcode: USB32HDDVII

De USB32HDDVII USB 3.0 naar HDMI® en DVI-I Dual Head Adapter verandert een beschikbare USB 3.0 poort in één DVI-I- of VGA-poort (DVI naar VGA adapter meegeleverd) en één HDMI® output, met ondersteuning van high-definition 1080p en 1920x1200 video en 5.1 surround sound audio (alleen vanaf de HDMI® poort). Elk scherm kan tegelijkertijd de maximale resolutie van 2048x1152 bij 60 Hz ondersteunen.

De USB video-adapter maakt gebruik van de SuperSpeed USB 3.0-interface met hoge bandbreedte (5 Gbit/s) en functioneert als een handige externe grafische kaart die kan worden geïnstalleerd zonder dat u de computerbehuizing hoeft te openen . De adapter geeft vloeiende HD-video weer op meerdere beeldschermen en kan worden gebruikt om uw bureaublad te dupliceren, met op elk scherm hetzelfde beeld, of uit te breiden naar een tweede of derde monitor, en zo uw werkruimte twee of drie keer zo groot te maken en uw productiviteit te verhogen.

De USB 3.0 HDMI en DVI-I Adapter wordt geleverd met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Aanbevolen systeemvereisten:
CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)
RAM: 4 GB of meer

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voeg een extra HDMI- en/of DVI-scherm toe en breid uw bureaublad uit zonder uw computer te hoeven openen om een nieuwe videokaart te installeren
- Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk verspreid over meerdere beeldschermen
- Een compacte en weinig wegende oplossing voor reizende zakenmensen met laptops, die de aansluiting op een tweede beeldscherm/projector mogelijk maakt
- Sluit meerdere monitoren aan op één computer voor het weergeven van indrukwekkende multimediapresentaties
- Gebruik de adapter op uw PC aan te sluiten op uw HDTV via HDMI voor het vertonen van foto's en filmpjes
- Verhoog uw productiviteit door het uitvoeren van meerdere applicaties op verschillende beeldschermen – check uw e-mail op het ene scherm en doorzoek het internet op het andere
- Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere

Eigenschappen

- Ondersteunt resoluties tot 1920x1080p (HD) en 2048x1152
- Eenvoudige en snelle installatie
- Kies voor een gedupliceerd, uitgebreid of primair beeldscherm
- Stuurprogramma met ondersteuning schermrotatie
- Ondersteuning voor Windows® Aero
- Ondersteunt 5.1-kanaals surround audio (alleen via HDMI)
- Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
- SuperSpeed USB 3.0-interface (5 Gbit/s), achterwaarts compatibel met USB 2.0
- Twee uitgangen voor ondersteuning van zowel HDMI® als DVI-I tegelijkertijd (DVI-naar-VGA-adapter meegeleverd voor VGA-monitoren)
- Ondersteunt het gebruik van meerdere USB32HDDVII-adapters op een enkel systeem (maximaal 3), met 6 extra monitoren

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	USB 3.0
AV-uitgang	HDMI
	DVI
Audio	Ja
USB pass-through	Nee
Geheugen	1 GB
Industriestandaarden	Standaard HDMI®, DVI-I, SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
Chipsetcode	DisplayLink - DL-3900

Prestaties

Maximale digitale resoluties	2048x1152 @ 60Hz
------------------------------	------------------



Ondersteunde resoluties	<p>Widescreen(16/32 bit):</p> <p>2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1368x768, 1366x768, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1024x600, 848x480, 800x480, 720X480</p> <p>Standard(16/32 bit):</p> <p>1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x870, 1152x864, 1024x768, 832x624, 800x600, 768X567, 640X480</p>
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	5.1-kanaals surround (48Khz)
Algemene specificaties	<p>NB: Als u OS X 10.8 gebruikt, moet Apple-update 10.8.3 zijn geïnstalleerd voordat u de DisplayLink-software installeert. 10.8.3 lost diverse ernstige OS X-bugs op als de DisplayLink-software wordt geïnstalleerd.</p> <p>This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.</p> <p>Elk scherm kan tegelijkertijd de maximale resolutie van 2048x1152 bij 60 Hz ondersteunen</p>

Connector(en)

Connector A	USB Type-B (9-polig) USB 3.0
Connector B	HDMI (19-polig)
	DVI-I (29-polig)

Software

Besturingssystemen	<p>Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10</p> <p>macOS 10.6 - 10.12, 10.14</p> <p>Ubuntu 14.04, 16.04</p> <p>Chrome OS™ v55+</p>
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en	Kantoortoepassing:
-------------	--------------------



kabelvereisten

CPU: i3 Dual Core 2,8 GHz

RAM: 2 GB of hoger

Volledige HD-video:

CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)

RAM: 4 GB of hoger

Not intended for gaming

Notitie

Sluit maximaal drie USB32HDDVII adapters aan op één pc -
Zie handleiding voor systeemvereisten

Sluit maximaal drie USB videoadapters aan op één computer.
Ondersteuning van meerdere adapters verschilt afhankelijk
van uw systeembronnen

This USB video adapter is not intended for graphical intensive
applications, such as gaming

Voeding

Inclusief
voedingsadapter

Gevoed via USB

Gebruiksomge-
ving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 95°F)

Opslagtemperatuur -5°C to 40°C (23°F to 104°F)

Vochtigheid 20°C tot 80°C

Fysieke
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Kabellengte 6.3 in [16 cm]

Lengte product 2.9 in [73 mm]

Breedte product 2.0 in [50 mm]

Hoogte product 0.7 in [19 mm]



Gewicht product 1.5 oz [43 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length 5.7 in [14.5 cm]

Package Width 8.1 in [20.6 cm]

Package Height 1.6 in [40 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 8.5 oz [240 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd USB 3.0 naar HDMI®/DVI-I Video Adapter

Handleiding

Driver-CD

USB 3.0-kabel (1,2 m)

DVI-naar-VGA-adapter

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

