

## USB 3.0 till HDMI-/DVI-I externt videokort, multiskärmsadapter – 1920x1080

Produkt ID: USB32HDE



USB32HDE-adaptorn för anslutning mellan USB 3.0 och HDMI® gör om en tillgänglig USB 3.0-port till en HDMI-utgång med stöd för högupplöst video 1920x1080 (1080p) - en praktisk extern videolösning som gör det enkelt att lägga till flera skärmar till en USB 3.0-kapabel stationär eller bärbar dator (optimal prestanda från USB 3.0, bakåtkompatibel med USB 2.0).

Adaptorn utnyttjar den höga bandbredden (5 Gbps) från SuperSpeed USB 3.0 och har ett externt grafikkort som ger jämnt innehåll i HD till din HDMI- eller DVI-kapabla skärm (HDMI-till-DVI-adaptorn medföljer). Adaptorn kan även användas för att spegla din primära skärm och visa samma bild på varje skärm, eller för att utöka skrivbordet och dubblera arbetsutrymmet och öka produktiviteten.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

<b>Rekommenderade systemkrav:</b>

CPU: Quad Core 2,4 GHz eller högre (i5 rekommenderas)

RAM: 4 GB eller högre

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Lägg till en sekundär HDMI- eller DVI-skärm och utöka skrivbordet utan att ta isär datorn för att installera ett nytt videokort
- Lägg till flera skärmar till en enda dator och skapa engagerande multimediapresentationer

- Använd adaptern för att ansluta datorn till din HDTV med HDMI och visa familjefoton och filmer
- Perfekt för forskare och skribenter som kan ha referensmaterial på en skärm och skriva ett dokument på en annan
- Öka produktiviteten genom att köra flera program på olika skärmar - kolla din e-post på en skärm och surfa på en annan
- Se stora eller flera kalkylblad över flera skärmar
- En kompakt och lätt lösning för resande företagare som vill ansluta en andra skärm/projektor till sin bärbara dator

## Funktioner

- SuperSpeed USB 3.0-gränssnitt (5 Gbps), bakåtkompatibel med USB 2.0
- Stöder upplösningar på upp till 1920x1200
- Snabb, enkel installation
- Adapter för anslutning mellan HDMI® och DVI-D medföljer
- USB-driven - Ingen extern strömadapter behövs
- Välj mellan skärminställningarna Speglad, Utökad och Primär
- Drivrutinerna stöder skärmrotation
- Stöder Windows® Aero
- Stöder tvåkanalers stereoaudio
- Stöder användning av flera USB32HDE-adaptrar på ett enda system (upp till 5)

---

### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	USB 3.0
AV-utgång	HDMI
Audio	Ja
USB-passthrough	Nej
Minne	16MB

Industristandarder Standard HDMI®, SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0

Chipset-ID Trigger - T5-302A

---

Prestanda

Maximal digital upplösning 1920x1200

Stödda upplösningar Widescreen(16/32 bit):  
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):

1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer Tvåkanalers stereo (48 kHz)

Allmänna specifikationer This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.

---

Kontakt(er)

Connector A USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Connector B HDMI (19-stifts)

---

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® 10 (32/64)

Windows 8 / 8.1 (32/64)

Windows 7(32/64)

Windows Vista (32/64)

Windows XP (32/64)

---

Särskilda  
anmärkningar/  
krav



System- och kabelkrav      Systemprocessor: Quad Core 2,4 GHz (i5 rekommenderas)<br/> Systemminne: 4 GB

Obs.      Denna USB-videoadapter använder ett Trigger-chipset. Om du ansluter denna enhet till en dator tillsammans med ytterligare USB-adaptrar eller dockningsstationer bör du undvika att använda enheter med olika chipset, som t.ex. DisplayLink® eller Fresco Logic®

Anslut upp till fem USB-videoadaptrar till en enda dator. Stöd för flera adaptrar varierar beroende på dina systemresurser

Denna USB-videoadapter är inte avsedd för grafikintensiva tillämpningar som t.ex. spel

---

#### Miljö

Drifttemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Luftfuktighet	< 85 % RH icke-kondenserande

---

#### Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	6.3 in [16 cm]
Produktlängd	3.1 in [78 mm]
Produktbredd	1.7 in [43.5 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15.5 mm]
Produktvikt	2.1 oz [60 g]

---

#### Förpackning

Package Length	8.1 in [20.7 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.5 in [38 mm]
Fraktvikt (förpackning)	8.5 oz [240 g]

---

#### Vad det är i



lådan

Ingår i paketet

USB 3.0 till HDMI®-adapter

HDMI till DVI-D-adapter

Drivrutin CD

Installationsguide

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

