

USB 3.0 till HDMI extern grafikadapter för flera skärmar med USB-hubb med 3 portar – HDMI och USB 3.0-mini-dockningsstation – 1920x1200/1080p

Produkt ID: USB32HDEH3



USB32HDEH3 USB 3.0 till HDMI-adaptern gör om en USB 3.0-port till en HDMI-utgång med stöd för video på 1920x1200/1080p. Adaptern har en inbyggd USB 3.0-hubb med 3 portar som låter dig ansluta tre olika USB-enheter samt skärmadaptern till samma USB 3.0-port – en idealisk lösning för Ultrabook™- eller bärbara datorer som har ett begränsat antal USB-portar.

USB till HDMI-adaptern fungerar som ett externt grafikkort med audiostöd som gör det enkelt att ansluta flera skärmar till en USB 3.0-kapabel stationär eller bärbar dator. Adaptern utnyttjar USB 3.0-gränssnittets höga bandbredd (5 Gbps) och ger jämnt innehåll i HD till din HDMI-skärm/projektor. Adaptern kan även användas för att spegla din primära skärm och visa samma bild på varje skärm, eller för att utöka skrivbordet och dubblera arbetsutrymmet och öka produktiviteten.

USB32HDEH3 har även en inbyggd USB 3.0-hubb med 3 portar som låter dig använda enheten som en mini-dockningsstation för anslutning av tillägg som till exempel mus, skrivare och tangentbord samt skärmen. Sen är det bara att ansluta den bärbara datorn till adaptern för att synka varje enhet vid arbetsstationen – en mångsidig lösning för att göra datorn portabel när du vill och kraftfull när du behöver.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Rekommenderade systemkrav:

CPU: Quad Core 2,4 GHz eller högre (i5 rekommenderas)

RAM: 4 GB eller högre

Ledig USB 3.0-port

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Lägg till en extra skärm och 3 extra USB-enheter till en Ultrabook eller bärbar dator med begränsat antal USB-portar och videouttag
- Lägg till en sekundär HDMI-skärm och utöka skrivbordet
- Lägg till flera skärmar till en enda dator och skapa engagerande multimediapresentationer
- Kör flera program på olika skärmar - läs din e-post på en skärm och surfa på en annan
- Se stora eller flera kalkylblad samtidigt över flera skärmar
- Anslut din PC till din HDMI-utrustade projektor eller skärm och visa familjefoton och filmer
- Perfekt för att öka produktiviteten för forskare och skribenter som kan ha referensmaterial på en skärm och skriva ett dokument på en annan

Funktioner

- Inbyggd USB 3.0-hubb med 3 portar ger förbättrade anslutningsalternativ på din bärbara slimline dator eller Ultrabook
- USB 3.0-värdanslutning med hög bandbredd för pålitlig videouppspelning i HD
- Snabb, enkel installation
- USB-driven - Ingen extern strömadapter behövs
- Välj mellan skärminställningarna Speglad, Utökad och Primär
- Drivrutinerna stöder skärmrotation

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	USB 3.0
AV-utgång	HDMI
Audio	Ja
USB-passthrough	Ja

Minne	32MB
Industristandarder	SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
Chipset-ID	Trigger - T5-302

Prestanda

Maximal analog upplösning	1920x1200
Stödda upplösningar	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Stöd för widescreen	Ja
Allmänna specifikationer	This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.

Kontakt(er)

Connector A	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	HDMI (19-stifts) USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 11 Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64)
-------------------	--



Microsoft
WHQL-certifierad Ja

Särskilda
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Systemprocessor: Quad Core 2,4 GHz (i5 rekommenderas) Systemminne: 4 GB
Obs.	Denna USB-videoadapter använder ett Trigger-chipset. Om du ansluter denna enhet till en dator tillsammans med ytterligare USB-adaptrar eller dockningsstationer bör du undvika att använda enheter med olika chipset, som t.ex. DisplayLink® eller Fresco Logic®
	Anslut upp till fem USB-videoadaptrar till en enda dator. Stöd för flera adaptrar varierar beroende på dina systemresurser
	Denna USB-videoadapter är inte avsedd för grafikintensiva tillämpningar som t.ex. spel

Ström

Power Source	Medföljer ej (behövs ej vid vanlig användning)
Inspänning	5 DC
Kontakttyp	H

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Luftfuktighet	< 85 % icke-kondenserande

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	5.7 in [14.6 cm]
Produktlängd	9.3 in [23.5 cm]
Produktbredd	1.7 in [44 mm]
Produkthöjd	0.6 in [14 mm]

Produktvikt 2.2 oz [63 g]

Förpackning

Package Length 8.3 in [21 cm]
Package Width 5.7 in [14.5 cm]
Package Height 1.5 in [38 mm]
Fraktvikt (förpackning) 7.5 oz [212 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet
USB 3.0 till HDMI-adapter med USB 3.0-hubb med 3 portar
Installationsskiva med mjukvara
Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

