

Adaptador USB 3.0 a HDMI - 1080p (1920x1200) - Adaptador Conversor Compacto de USB-A a HDMI para Monitor - Adaptador Gráfico Externo de Video - Negro - para Windows Solamente

ID del Producto: USB32HDES



El adaptador USB32HDES Slim USB 3.0 a HDMI convierte un puerto USB 3.0 en una salida HDMI con soporte de video 1920x1200/1080p. El adaptador minimiza el desorden con un diseño delgado que se funde perfectamente con su cable de video, una solución ideal para ahorrar espacio en aplicaciones multimonitor en computadoras Ultrabook™, laptops o de escritorio.

Funcionando como una tarjeta gráfica externa, este adaptador USB a HDMI proporciona una forma cómoda de añadir la capacidad multimonitor a una computadora de escritorio o laptop con USB 3.0 (rendimiento óptimo de USB 3.0, compatible con USB 2.0).

Para ahorrar espacio durante los viajes, este adaptador USB a HDMI ultraportátil cuenta con un diseño ligero y de tamaño reducido que cabe fácilmente en la bolsa de transporte de una laptop.

Aprovechando la interfaz SuperSpeed USB 3.0 de gran ancho de banda (5 Gbps), el adaptador ofrece contenidos fluidos y de alta definición a su pantalla/proyector HDMI. El adaptador puede utilizarse para reflejar su escritorio principal, mostrando la misma imagen en cada pantalla, o para ampliar su escritorio para duplicar su espacio de trabajo y aumentar su productividad.

Requisitos del sistema recomendados:

CPU: Quad Core 2.4GHz o superior (i5 recomendado)

RAM: 4GB o superior

Puerto USB 3.0 (Retrocompatible con USB 2.0)

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Adicione una pantalla HDMI secundaria con capacidad total de HD
- Visualice múltiples hojas de cálculo u hojas de gran tamaño a través de varias pantallas
- Utilice el adaptador para conectar su PC a un proyector o a una pantalla VGA disponible para ver imágenes y videos familiares
- Añada capacidad de conexión para varios monitores a una computadora para crear presentaciones multimedia atractivas
- Ideal para investigadores y escritores ya que ofrece la posibilidad de tener el material de referencia en una pantalla y una copia del documento de trabajo en la otra
- Ejecución de varias aplicaciones en diferentes pantallas: por ejemplo, mirar el correo en una pantalla y navegar en Internet por otra pantalla

Características

- **ADVERTENCIA DE COMPATIBILIDAD:** Sólo es compatible con Windows y no admite macOS, ChromeOS, Linux ni Windows ARM - Necesita privilegios de administrador para instalar los controladores necesarios - Lea atentamente las instrucciones
- **AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD:** El adaptador USB a monitor HDMI le permite ampliar su escritorio añadiendo un monitor HDMI a su computadora de escritorio o laptop - Ideal para la configuración de su estación de trabajo en la oficina o para trabajar desde casa
- **FÁCIL DE TRANSPORTAR:** La tarjeta de video externa presenta un diseño compacto y ligero y se alimenta por bus USB, por lo que no necesita una fuente de alimentación adicional (alimentación por bus USB)
- **RENDIMIENTO:** El convertidor de hub USB a HDMI de 5 Gbps (1x conector USB-A macho a 1x conector HDMI hembra) ofrece vídeo de 1920 x 1200 (1080p) a 60 Hz, audio de 2 canales (a través de HDMI) y una longitud de cable de 6cm
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para profesionales de la informática, este adaptador dongle USB tipo A a HDMI tiene una garantía de 3

años e incluye asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Política de Garantía | 3 Years |
| Entrada A/V | USB 3.2 Gen 1(5Gbps) |
| Salida A/V | HDMI |
| Soporte de Audio | Sí |
| USB 3.0 Pass Through | No |
| Memoria | 16MB |
| ID del Conjunto de Chips | Trigger - T6-688SL |

Rendimiento

| | |
|---------------------------|---|
| Resolución Digital Máxima | 1920x1200/1080p |
| Resoluciones Admitidas | Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600 |
| Pantalla Plana Soportada | Sí |
| Especificaciones de Audio | 2 Canales Estéreo (48Khz) |

Conector(es)

| | |
|------------|---|
| Conector A | 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) |
| Conector B | 1 - HDMI (19 pines) |

Software

| | |
|-------------------|---------------------|
| Compatibilidad OS | Windows® 11, 11 ARM |
|-------------------|---------------------|

Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Certificado WHQL de Microsoft Sí

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables Procesador de sistema: Quad Core 2,4GHz (se recomienda i5)
 Memoria del sistema: 4GB

Nota Conecte un máximo de cinco adaptadores de vídeo USB a un mismo ordenador. La compatibilidad con varios adaptadores varía según los recursos de su sistema

Este adaptador de vídeo USB no está previsto para aplicaciones que requieren muchos gráficos como, por ejemplo, videojuegos

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación Alimentado por USB

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 75°C (14°F to 167°F)

Humedad <85% sin condensación

Características Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Cable 2.4 in [62 mm]

Longitud del Producto 7.5 in [19.0 cm]

| | |
|---------------------|-----------------|
| Ancho del Producto | 1.0 in [2.5 cm] |
| Altura del Producto | 0.5 in [1.2 cm] |
| Peso del Producto | 0.9 oz [25.0 g] |

Información de la Caja

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Cantidad de Paquetes | 1 |
| Longitud de la Caja | 5.7 in [14.6 cm] |
| Ancho de la Caja | 7.0 in [17.7 cm] |
| Altura de la Caja | 1.3 in [3.4 cm] |
| Peso (de la Caja) del Envío | 4.9 oz [138.0 g] |

Contenido de la Caja

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Adaptador de vídeo slim USB 3.0 |
| | 1 - CD de Controladores |
| | 1 - Manual de Instrucciones |

Información Acerca de la Garantía

| | |
|----------|--------|
| Warranty | 3 Años |
|----------|--------|

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.