

USB 3.0 naar HDMI Adapter, USB naar HDMI Monitor Converter voor Windows, 1080P (niet compatibel met macOS/ChromeOS/Linux) - TAA

Productcode: USB32HDES



De USB32HDES slanke USB 3.0-naar-HDMI-adapter verandert een USB 3.0 poort in een HDMI-uitgang met 1920x1200/1080p video-ondersteuning. De adapter minimaliseert kabelwarboel dankzij het slanke design dat uitstekend past bij uw videokabel - een ideale ruimtebesparende oplossing voor toepassingen met meerdere schermen op Ultrabook™-, laptop- of desktopcomputers.

Deze USB-naar-HDMI-adapter werkt als een externe grafische kaart en is een handige manier om meerdere schermen aan een USB 3.0-desktop of -laptop toe te voegen (optimale prestatie bij USB 3.0, neerwaarts compatibel met USB 2.0).

Om onderweg ruimte te besparen, is deze ultradraagbare USB-naar-HDMI-adapter licht en compact, waardoor hij gemakkelijk in een laptopdraagtas past.

De adapter maakt optimaal gebruik van de SuperSpeed USB 3.0 interface met hoge bandbreedte (5 Gbps) en stuurt daardoor prachtige, high-definition inhoud naar uw HDMI-scherm/-projector. De adapter kan worden gebruikt om uw primaire desktop te spiegelen, waarbij hetzelfde beeld op elk scherm wordt getoond, of om uw desktop uit te breiden ter verdubbeling van uw werkruimte en uw productiviteit te verhogen.

Aanbevolen systeemvereisten:

CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)

RAM: 4 GB of hoger

USB 3.0 poort (neerwaarts compatibel met USB 2.0)</p>
</div>
<div data-bbox="111 875 524 895" data-label="Text">
<p>Certificaties, rapporten en compatibiliteit</p>
</div>
<div data-bbox="842 950 972 966" data-label="Page-Footer">
<p>STARTECH.COM</p>
</div>

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg een tweede HDMI-scherm met volledige HD-capaciteit toe
- Bekijk grote of meerdere spreadsheets op verschillende schermen
- Gebruik de adapter om uw PC op uw HDMI-projector of -scherm aan te sluiten om familiefoto's en films te bekijken
- Sluit meerdere monitoren aan op één computer voor het weergeven van indrukwekkende multimediapresentaties
- Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere
- Voer meerdere applicaties op verschillende schermen uit - controleer uw e-mails op het ene scherm en surf op het internet op het andere scherm

Eigenschappen

- **COMPATIBILITEIT:** Deze adapter is alleen compatibel met Windows en biedt geen ondersteuning voor macOS, ChromeOS of Linux; Werkt met alle Windows X86/X64/ARM-platforms: Intel, AMD en Snapdragon X Copilot+ PC; Admrechten vereist om de drivers te installeren
- **VERHOOG UW PRODUCTIVITEIT:** Met deze USB naar HDMI monitoradapter kunt u uw bureaublad uitbreiden door een HDMI monitor toe te voegen aan uw laptop of desktopcomputer; Ideaal voor uw werkplek op kantoor of thuiswerken
- **HANDIG VOOR ONDERWEG:** Externe grafische videokaart heeft een lichtgewicht compact ontwerp en wordt via de USB-bus gevoed zonder extra voeding (USB Bus Powered)
- **PRESTATIES:** USB 5Gbps naar HDMI hub converter (1x USB-A male naar 1x HDMI female connector) biedt 1920x1200 (1080p) 60Hz video, 2ch audio (via HDMI) en 6cm kabellengte
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze USB Type-A naar HDMI adapter dongle werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
AV-ingang	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
AV-uitgang	HDMI
Audio	Ja
USB pass-through	Nee
Geheugen	16MB
Chipsetcode	Trigger - T6-688SL

Prestaties

Maximale digitale resoluties	1920x1200/1080p
Ondersteunde resoluties	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	2-kanaals stereo (48Khz)

Connector(en)

Connector A	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	1 - HDMI (19-polig)

Software

Besturingssystemen	Windows® 11, 11 ARM Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64)
--------------------	--

	Windows 7(32/64)
	Windows Vista (32/64)
	Windows XP (32/64)
Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja
Speciale opmerkingen / vereisten	
Systeem- en kabelvereisten	Systeemprocessor: Quad Core 2,4 GHz (i5 aanbevolen) Systeemgeheugen: 4 GB
Notitie	Sluit maximaal vijf USB-videoadapters aan op één computer. Ondersteuning voor meerdere adapters is afhankelijk van uw systeem resources
	Deze USB-videoadapter is niet geschikt voor grafisch intensieve toepassingen, zoals gaming
Voeding	
	Voedingsbron Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	
Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Vochtigheid	<85% niet-condenserend
Fysieke eigenschappen	
Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	2.4 in [62 mm]
Lengte product	7.5 in [19.0 cm]
Breedte product	1.0 in [2.5 cm]
Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
Gewicht product	0.9 oz [25.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.7 in [14.6 cm]
Package Width	7.0 in [17.7 cm]
Package Height	1.3 in [3.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.9 oz [138.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Slanke USB 3.0 videoadapter
	1 - Driver-CD
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.