

USB 3.0 till HDMI-adapter - 1080p (1920x1200) - Tunn/kompakt USB Type-A till HDMI-skärmadapterkonverterare - Externt video- och grafikkort - Svart - Endast Windows

Produkt ID: USB32HDES



USB32HDES smal USB 3.0 till HDMI-adapter gör om en USB 3.0-port till en HDMI-utgång med stöd för video på 1920x1200/1080p. Adaptern minimerar trassel med en smal design som smälter in sömlöst med din videokabel - en idealisk, platssparande lösning för Ultrabook™, bärbara eller stationära datorer med flera skärmar.

USB till HDMI-adaptern fungerar som ett externt grafikkort och gör det enkelt att ansluta flera skärmar till en USB 3.0-kapabel stationär eller bärbar dator (optimal prestanda från USB 3.0, bakåtkompatibel med USB 2.0).

Denna ultraportabla USB till HDMI-adapter har en liten och lätt design för att spara plats vid resor och får enkelt plats i datorväskan.

Adaptern utnyttjar SuperSpeed USB 3.0-gränssnittets höga bandbredd (5 Gbps) och ger jämnt innehåll i HD-kvalitet till din HDMI-skärm/projektor. Adaptern kan även användas för att spegla din primära skärm och visa samma bild på varje skärm, eller för att utöka skrivbordet och dubblera arbetsutrymmet och öka produktiviteten.

USB32HDES täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Rekommenderade systemkrav:

CPU: Quad Core 2,4 GHz eller högre (i5 rekommenderas)

RAM: 4 GB eller högre

USB 3.0-port (bakåtkompatibel med USB 2.0)

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Lägg till en sekundär HDMI-skärm med full HD
- Se stora eller flera kalkylblad över flera skärmar
- Använd adaptern för att ansluta datorn till din HDMI-utrustade projektor eller skärm och visa familjefoton och filmer
- Lägg till flera skärmar till en enda dator och skapa engagerande multimediapresentationer
- Perfekt för forskare och skribenter som kan ha referensmaterial på en skärm och skriva ett dokument på en annan
- Kör flera program på olika skärmar - läs din e-post på en skärm och surfa på en annan

### Funktioner

- **PRESTANDA:** USB 3.0 till HDMI-adaptren gör att du kan ansluta din bärbara eller stationära dator till en HDMI-skärm eller projektor med en enda USB Type-A-port | 1920x1200 (1080p) Video | 2 kanalers ljud (via HDMI) | 6 cm kabellängd
- **ÖKA PRODUKTIVITETEN:** Stöder totalt 2 skärmar i utökat läge (inkl. skärm på bärbar dator) vid din arbetsstation eller när du arbetar på distans | USB-bussdriven, ingen extra strömförsörjning krävs; Portabel med mycket tunn design
- **ENDAST WINDOWS:** Denna USB-A till HDMI-skärmadapter är endast kompatibel med Windows-operativsystem och stöder inte macOS, Chrome eller Linux | Extern USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Grafikkortadapter för anslutning av dubbla/flera skärmar
- **ENKEL INSTALLATION:** USB till HDMI-konverterare med plug & play-installation på Windows; Automatiskt installerad drivrutin | Tunn design garanterar en organiserad arbetsyta med sömlös anslutning till din HDMI-kabel | Lägg till flera HDMI-skärmar med ytterligare tillgängliga USB-A-portar
- **FÖRDELAR MED STARTECH.COM:** IT-proffsens förstahandsval i över 30 år. Denna USB Type-A till HDMI-adapterdongel stöds under 3 år av StarTech.com, inklusive gratis teknisk support från Nordamerika på flera språk, dygnet runt

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	USB 3.0

AV-utgång	HDMI
Audio	Ja
USB-passthrough	Nej
Minne	16MB
Chipset-ID	Trigger - T5-302

---

#### Prestanda

Maximal digital upplösning	1920x1200/1080p
Stödda upplösningar	Widescreen(16/32 bit):  1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720  Standard(16/32 bit):  1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	Tvåkanalers stereo (48 kHz)
Allmänna specifikationer	Denna USB-videoadapter använder ett Trigger-chipset. Om du ansluter denna enhet till en dator tillsammans med extra USB-videoadaptrar eller -dockningsstationer, undvik att använda enheter med ett DisplayLink- eller Fresco-chipset.

---

#### Kontakt(er)

Connector A	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	HDMI (19-stifts)

---

#### Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 11  Windows® 10 (32/64)  Windows 8 / 8.1 (32/64)  Windows 7(32/64)  Windows Vista (32/64)
-------------------	--



Windows XP (32/64)

Microsoft  
WHQL-certifierad Ja

---

Särskilda  
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Systemprocessor: Quad Core 2,4 GHz (i5  
rekommenderas)<br/> Systemminne: 4 GB

Obs. Denna USB-videoadapter använder ett Trigger-chipset.  
Om du ansluter denna enhet till en dator tillsammans  
med ytterligare USB-adaptrar eller dockningsstationer  
bör du undvika att använda enheter med olika chipset,  
som t.ex. DisplayLink® eller Fresco Logic®

Anslut upp till fem USB-videoadaptrar till en enda dator.  
Stöd för flera adaptrar varierar beroende på dina  
systemresurser

Denna USB-videoadapter är inte avsedd för  
grafikintensiva tillämpningar som t.ex. spel

---

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

---

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 75°C (14°F to 167°F)

Luftfuktighet < 85 % icke-kondenserande

---

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	2.4 in [62 mm]
Produktlängd	7.5 in [19 cm]
Produktbredd	1.0 in [25 mm]
Produkt höjd	0.5 in [12 mm]
Produktvikt	0.9 oz [25 g]

---

Förpackning

Package Length	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.8 in [14.8 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Fraktvikt (förpackning)	5.1 oz [144 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Smal USB 3.0-videoadapter
	Drivrutin CD
	Instruktionsbok

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

