

USB 3.0 till HDMI-adapter - DisplayLink-certifierad - 1080p (1920x1200) - USB Type-A till HDMI-skärmadapterkonverterare - Externt video- och grafikkort - Windows/Mac

Produkt ID: USB32HDPRO



USB32HDPRO USB 3.0 till HDMI-adaptorn låter dig lägga till en HDMI-skärm till datorn genom en USB 3.0-port för ett kostnadseffektivt och praktiskt sätt att utöka ditt Mac®- eller PC-datorsystems videomöjligheter.

Denna externa videoadapter har stöd för USB 3.0, ger den bandbredd som behövs för snabbare HD-videoprestanda och klarar av videoupplösningar på upp till 1920x1200/1080p. Om din nuvarande dator inte har en ledig USB 3.0-port är USB32HDPRO bakåtkompatibel med USB 2.0 så att du kan ansluta din HDMI-skärm till datorn och vara redo för en uppgradering till ett USB 3.0-utrustat system.

Lägg till den skärmyta du behöver för att enklare göra flera saker samtidigt och maximera produktiviteten utan att ens öppna chassit. Vissa datorsystem, som bärbara MacBook®- och Ultrabook™-datorer och stationära datorer med liten formfaktor, är för kompakta för att kunna installera ett internt videokort. En USB-skärmadapter är en enkel lösning som fungerar som ett externt videokort som bara behöver en ledig USB-port för att spegla eller utöka skrivbordet till en annan skärm.

Installation har aldrig varit enklare. När du ansluter denna DisplayLink Plug-and-Display-certifierade adapter till en Internet-ansluten Windows® 10-, Windows® 8- eller Windows® 7-dator laddar den automatiskt ned de senaste drivrutinerna åt dig så att du slipper ladda ned eller installera mjukvara manuellt.

USB32HDPRO täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Rekommenderade systemkrav:

CPU: Quad Core 2,4 GHz eller högre (i5 rekommenderas)

RAM: 4 GB eller högre

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Lägg till en sekundär DisplayPort-skärm och utöka skrivbordet utan att ta isär datorn för att installera ett nytt videokort
- Lägg till flera skärmar till en enda dator och förbättra multimediapresentationer
- Perfekt för forskare och skribenter som kan ha referensmaterial på en skärm och skriva ett dokument på en annan
- Öka produktiviteten genom att köra flera program på olika skärmar - kolla din e-post på en skärm och surfa på en annan
- Se stora eller flera kalkylblad över flera skärmar
- En kompakt och lätt lösning för resande företagare som vill ansluta en andra skärm/projektor till sin USB 3.0-kapabla bärbara dator
- Lägg till en extra videoutgång till datorsystem som inte har plats för utbyggnad, som till exempel bärbara datorer, Ultrabook-datorer, MacBook-datorer och stationära datorer med kompakt formfaktor (POS-arbetsstationer)

Funktioner

- **PRESTANDA:** USB 3.0 till HDMI-adaptorn gör att du kan ansluta din bärbara eller stationära dator till en HDMI-skärm eller projektor med en enda USB Type-A-port | 1920x1200 (1080p) | 5.1 kanalers ljud (via HDMI) | HDCP 1.4 | 16 cm kabellängd
- **ÖKA PRODUKTIVITETEN:** USB-A till HDMI-adaptorn gör att du kan lägga till en skärm i utökat läge (2 skärmar totalt inkl. skärm på bärbar dator) | Lägg till flera HDMI-skärmar med ytterligare tillgängliga USB-A-portar | USB-bussdriven, ingen extra strömförsörjning krävs; Kompakt design
- **KOMPATIBILITET:** USB till HDMI-adapterdongeln är DisplayLink-certifierad | Säkerställd kompatibilitet med alla USB-A-utrustade bärbara datorer, Ultrabook, stationära datorer eller system med liten formfaktor | Adaptorn fungerar med enheter utrustade med USB 3.1 och 3.0
- **ENKEL INSTALLATION:** Denna USB till HDMI-omvandlare är OS-oberoende; Automatisk drivrutinsinstallation med Windows och Chrome | Extern USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Grafikkortadapter för arbetsplats med dubbla/flera skärmar
- **FÖRDELAR MED STARTECH.COM:** IT-proffsens förstahandsval i över 30 år. Denna USB Type-A till HDMI-adapterdongel stöds under 2 år av StarTech.com, inklusive gratis teknisk support från Nordamerika på flera språk, dygnet runt

- OBSERVERA: Denna adapter fungerar inte med macOS (v 10.13.4-6). Vi rekommenderar användare att uppdatera till 10.14 eller senare för att säkerställa kompatibilitet med DisplayLink

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	USB 3.0
AV-utgång	HDMI
Audio	Ja
USB-passthrough	Nej
Minne	512MB
Chipset-ID	DisplayLink - DL-3500

Prestanda

Maximal digital upplösning	1920x1200 / 1080p
Stödda upplösningar	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	5.1 kanaler surround (48 kHz)
Allmänna specifikationer	Vid användning med OS X 10.8 måste Apple update 10.8.3 installeras innan DisplayLink-mjukvaran installeras. 10.8.3 hanterar många allvarliga buggar i OS X som påverkar installationen av DisplayLink-mjukvaran. Denna USB-videoadapter använder ett DisplayLink-chipset. Om du ansluter denna enhet till en dator tillsammans med extra USB-videoadaptrar eller -dockningsstationer, undvik att använda enheter med ett Trigger- eller Fresco-chipset.

	Medeltid mellan fel (MTBF)	87.880 timmar
<hr/>		
Kontakt(er)	Connector A	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
	Connector B	HDMI (19-stifts)
<hr/>		
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® XP (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0 Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04 Chrome OS™ v55+
<hr/>		
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	Systemprocessor: Quad Core 2,4 GHz (i5 rekommenderas) Systemminne: 4 GB
	Obs.	Denna USB-videoadapter använder ett DisplayLink®-chips. Om du ansluter denna enhet till en dator tillsammans med ytterligare USB-adaptrar eller dockningsstationer bör du undvika att använda enheter med olika chipset, som t.ex. Trigger eller Fresco Logic® Anslut upp till fem USB-videoadaptrar till en enda dator. Stöd för flera adaptrar varierar beroende på dina systemresurser Denna USB-videoadapter är inte avsedd för grafikintensiva tillämpningar som t.ex. spel
<hr/>		
Ström	Power Source	Strömförsörjd via USB
<hr/>		
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
	Förvaringstemperatur	-5°C to 40°C (23°F to 104°F)
	Luftfuktighet	20°C till 80°C
<hr/>		
Utseende	Färg	Svart

Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	6.3 in [16 cm]
Produktlängd	3.5 in [90 mm]
Produktbredd	2.2 in [55 mm]
Produkt höjd	0.8 in [20 mm]
Produktvikt	2.2 oz [62 g]

Förpackning

Package Length	8.3 in [21.2 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.6 in [40 mm]
Fraktvikt (förpackning)	6.9 oz [196 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Adapter för anslutning mellan USB 3.0 och HDMI
	Installationsskiva med mjukvara
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

