

Cable Adaptador USB 3.0 a HDMI / VGA - 4K 1080 - Adaptador Gráfico Externo de Vídeo - Convertidor Externo de Vídeo para un Monitor Externo - Compatible con Mac y Windows

ID del Producto: USB32HDVGA



Este adaptador USB 3.0 a HDMI VGA ofrece una solución portátil para conectar una pantalla HDMI y VGA a su ordenador portátil o de sobremesa equipado con USB-A. El adaptador de vídeo multipuerto le permite duplicar o extender el contenido en dos monitores adicionales simultáneamente (1 x HDMI y 1 x VGA), para crear una estación de trabajo de doble pantalla. El adaptador es compatible con ordenadores USB 2.0 (rendimiento óptimo con USB 3.0, compatible con USB 2.0).

Dado que funciona como una tarjeta gráfica externa, este adaptador multipantalla proporciona una forma práctica de añadir capacidad multimonitor a un ordenador de sobremesa o portátil equipado con USB 3.0.

Este adaptador, que aprovecha la interfaz USB 3.0, transmite contenido de alta definición a las pantallas HDMI y VGA. El adaptador se puede utilizar para duplicar el escritorio del ordenador, o para ampliar el escritorio para duplicar el espacio de trabajo y aumentar su productividad.

Evite las molestias de tener que llevar diferentes adaptadores. Este convertidor de vídeo USB 3.0 incluye salidas HDMI y VGA, y le permite conectar cómodamente su portátil a cualquier pantalla o proyector equipado con HDMI y VGA, mediante este adaptador multipuerto.

El dongle, conector de llave, de peso ligero ocupa poco espacio, lo que lo convierte en el accesorio perfecto para los profesionales que siempre están en movimiento.

La salida HDMI de este adaptador de vídeo USB 3.0 admite resoluciones UHD de hasta 4K 30Hz, mientras que la salida VGA admite resoluciones HD de hasta 1920  $\times$  1080, lo que garantiza que no tendrá que sacrificar la calidad de la imagen.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





## **Aplicaciones**

- Conéctese a prácticamente cualquier pantalla HDMI y VGA mientras viaja o está en la oficina
- Añada capacidades multimonitor a un único ordenador USB 3.0
- Ejecute varias aplicaciones en dos pantallas simultáneamente

## Características

- ADAPTADOR DE MONITOR DUAL: El adaptador de vídeo externo USB-A 3.0 (5Gbps) a HDMI y VGA añade hasta dos pantallas adicionales. Admite HDMI 4K 30Hz (3840x2160) con audio de 2 canales y VGA 1080p (1920x1080) 60Hz
- CONVENIENTE: La tarjeta gráfica externa ofrece una forma fácil y universal de conectar una sola pantalla o un proyector, o de añadir monitores adicionales a casi cualquier ordenador de sobremesa/portátil con un puerto USB 3.0 (USB tipo A)
- COMPATIBILIDAD CON EL HOST: Amplíe la productividad de su espacio de trabajo con una estación de trabajo de múltiples pantallas en casa o en la oficina; funciona con ordenadores con USB-A, incluyendo Lenovo, Dell, HP, Microsoft Surface y MacBook
- DRIVER Y SISTEMA OPERATIVO: Alimentado por Silicon Motion, el adaptador permite el uso simultáneo w / USB de vídeo / dispositivos gráficos alimentados por DisplayLink / MCT / Fresco Funciona con macOS, Windows, ChromeOS y Ubuntu
- AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD: Refleje/amplíe el contenido en dos monitores adicionales de forma simultánea con el adaptador multipuerto 2 en 1 con HDMI y VGA. Su diseño portátil es ideal para utilizarlo en su estación de trabajo o sobre la marcha

\_\_\_\_\_\_Hardware

Política de Garantía

3 Years





Entrada A/V USB 3.2 Gen 1(5Gbps)

Salida A/V HDMI

VGA

Soporte de Audio Sí

Estándares Industriales Compatible con USB 3.0

ID del Conjunto de

Chips

Silicon Motion - SM768

Rendimiento

Video Revision HDMI 1.4

Resoluciones Admitidas HDMI: 3840x2160 (4K) 30Hz

VGA: 1920x1080 60Hz

Lower resolutions and refresh rates may also be

supported

Pantalla Plana Soportada Sí

Especificaciones de

Audio

HDMI: audio de 7,1 canales < br/> VGA: no compatible

con audio

VGA - No Audio Support

Conector(es)

Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

1 - HDMI (19 pines)

Software

Compatibilidad OS Windows 7

Windows 8

Windows 8.1

Windows 10



Windows 11

macOS X Yosemite (10.10)

macOS X El Capitan (10.11)

macOS Sierra (10.12)

macOS High Sierra (10.13)

macOS Mojave (10.14)

macOS Catalina (10.15)

macOS Big Sur (11.0)

macOS Monterey (12.0)

macOS Ventura (13.0)

macOS Sonoma (14.0)

macOS Sequoia (15.0)

ChromeOS

Ubuntu 20.04

Ubuntu 22.04

Ubuntu 23.04

Ubuntu 24.04

Nota: ChromeOS y Ubuntu sólo pueden alcanzar 1080p dobles cuando se emite vídeo a dos monitores externos

Observaciones / Requisitos

Nota Cuando se instala en Linux, este adaptador soporta

hasta dos pantallas 1080p a 60Hz

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa -10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Temperatura de Almacenamiento -25°C to 75°C (32°F to 167°F)

Humedad HR 0~95% Sin Condensación



## Características Físicas

	Color	Negro y Plata
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Cable	4.3 in [109.2 mm]
	Longitud del Producto	9.8 in [25.0 cm]
	Ancho del Producto	1.7 in [4.3 cm]
	Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]
	Peso del Producto	1.9 oz [55.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
	Ancho de la Caja	4.8 in [12.2 cm]
	Altura de la Caja	0.8 in [2.1 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	2.3 oz [66.0 g]
Contenido de la Caja		
•	Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB-A a HDMI y VGA

<sup>\*</sup> La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.