

## Adaptateur USB 3.0 vers HDMI VGA 1080p - Adaptateur Convertisseur d'Écran Multiport Double Écran/Multi-Écran 4K/1080p 4k USB Type A - Carte Graphique Externe

N° de produit: USB32HDVGA



Cet adaptateur USB 3.0 vers HDMI VGA offre une solution portable pour connecter un écran HDMI et VGA à votre ordinateur portable ou de bureau USB-A. L'adaptateur vidéo multi-port vous permet de dupliquer ou d'étendre le contenu sur deux écrans supplémentaires simultanément (1 HDMI et 1 VGA), créant ainsi un poste de travail à deux écrans.

Fonctionnant comme une carte graphique externe, cet adaptateur multi-écran permet d'ajouter facilement de la capacité multi-moniteurs à un ordinateur de bureau ou portable USB 3.0.

Grâce à l'interface USB 3.0, l'adaptateur fournit du contenu haute définition à vos écrans HDMI et VGA. L'adaptateur peut être utilisé pour dupliquer votre bureau principal ou pour étendre votre ordinateur de bureau afin de doubler votre espace de travail et d'augmenter votre productivité.

Évitez de transporter différents adaptateurs. Ce convertisseur vidéo USB 3.0 fournit des sorties HDMI et VGA. Vous pouvez facilement connecter votre ordinateur portable à n'importe quel écran ou projecteur équipé d'un port HDMI et VGA à l'aide de cet adaptateur multi-port.

Le dongle léger est à la fois petit et pratique, ce qui en fait l'accessoire idéal pour les professionnels en déplacement.

La sortie HDMI sur cet adaptateur vidéo USB 3.0 prend en charge les résolutions UHD jusqu'à la résolution 4K à 30 Hz. La sortie VGA prend quant à elle en charge les résolutions HD jusqu'à 1920 x 1080, vous évitant tout compromis sur la qualité d'image.

### Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Connectez-vous à pratiquement n'importe quel écran HDMI et VGA pendant vos déplacements ou au bureau
- Ajoutez des capacités multi-moniteur à un seul ordinateur USB 3.0
- Exécutez plusieurs applications sur deux écrans simultanément

## Spécifications techniques

- **ADAPTATEUR DUAL-MONITEUR** : L'adaptateur vidéo externe USB-A 3.0 (5Gbps) vers HDMI et VGA permet d'ajouter jusqu'à deux écrans supplémentaires ; supporte HDMI 4K 30Hz (3840x2160) avec audio 2ch et VGA 1080p (1920x1080) 60Hz
- **CONFORTABLE** : La carte graphique externe offre un moyen simple et universel de connecter un écran, un projecteur ou une TVHD, ou d'ajouter des moniteurs supplémentaires à presque tous les PC de bureau/portables dotés d'un port USB 3.0 (USB Type-A)
- **COMPATIBILITÉ DE L'HÔTE** : Augmentez la productivité de votre espace de travail existant avec une station de travail à écrans multiples à la maison/au bureau ; fonctionne avec les ordinateurs USB-A, y compris Lenovo, Dell, HP, Microsoft Surface et MacBook
- **DRIVER & OS** : Alimenté par Silicon Motion, l'adaptateur permet l'utilisation simultanée de périphériques vidéo/graphiques USB alimentés par DisplayLink/MCT/Fresco; Fonctionne avec macOS, Windows, ChromeOS et Ubuntu
- **AUGMENTER LA PRODUCTIVITE** : Étendre le contenu sur deux moniteurs supplémentaires simultanément avec l'adaptateur multiport 2-en-1 avec HDMI et VGA ; la conception portable est idéale pour une utilisation à votre poste de travail ou en déplacement

---

### Matériel

Politique de garantie 3 Years

Entrée AV	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Sortie AV	HDMI
	VGA
Prise en charge audio	Oui
Normes de l'industrie	Conforme USB 3.0
ID du chipset	Silicon Motion - SM768

---

#### Performance

Video Revision	HDMI 1.4
Résolutions prises en charge	HDMI: 3840x2160 (4K) 30Hz VGA: 1920x1080 60Hz
	Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	HDMI : signal audio 7.1 VGA : pas de prise en charge audio VGA - No Audio Support

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Connecteur B	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) 1 - HDMI (19 broches)

---

#### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 Windows 11
--------------------------------------	---

macOS X Yosemite (10.10)  
 macOS X El Capitan (10.11)  
 macOS Sierra (10.12)  
 macOS High Sierra (10.13)  
 macOS Mojave (10.14)  
 macOS Catalina (10.15)  
 macOS Big Sur (11.0)  
 macOS Monterey (12.0)  
 macOS Ventura (13.0)  
 macOS Sonoma (14.0)  
 macOS Sequoia (15.0)  
 ChromeOS  
 Ubuntu 20.04  
 Ubuntu 22.04  
 Ubuntu 23.04  
 Ubuntu 24.04

Note: ChromeOS et Ubuntu ne peuvent obtenir que le double 1080p lors de la sortie vidéo vers deux moniteurs externes

---

Notes spéciales /  
Configuration

Remarque	
	Lorsqu'il est installé sous Linux, cet adaptateur prend en charge jusqu'à deux écrans 1080p 60Hz

---

Conditions  
environnementales

Température de fonctionnement	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Température de stockage	-25°C to 75°C (32°F to 167°F)
Humidité	Humidité relative de 0~95 %, sans condensation

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir et argent
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	4.3 in [109.2 mm]
Longueur du produit	9.8 in [25.0 cm]
Largeur du produit	1.7 in [4.3 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.4 cm]
Poids du produit	1.9 oz [55.0 g]

---

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.6 in [14.2 cm]
Package Width	4.8 in [12.2 cm]
Package Height	0.8 in [2.1 cm]
Poids brut	2.3 oz [66.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB-A vers HDMI et VGA
-----------------------	---------------------------------------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis