

Cable Adaptador USB 3.0 a HDMI / VGA - 4K 1080 - Adaptador Gráfico Externo de Video - Convertidor Externo de Video para un Monitor Externo - Compatible con Mac y Windows

ID del Producto: USB32HDVGA



Este adaptador USB 3.0 a HDMI VGA ofrece una solución portátil para conectar una pantalla HDMI y VGA a su computadora de escritorio o laptop equipada con USB-A. El adaptador de video multipuerto le permite duplicar o extender el contenido en dos monitores adicionales simultáneamente (1 x HDMI y 1 x VGA), para crear una estación de trabajo de doble pantalla. El adaptador es compatible con ordenadores USB 2.0 (rendimiento óptimo con USB 3.0, compatible con USB 2.0).

Dado que funciona como una tarjeta gráfica externa, este adaptador multipantalla proporciona una forma práctica de añadir capacidad multimonitor a una computadora de escritorio o laptop equipada con USB 3.0.

Este adaptador, que aprovecha la interfaz USB 3.0, transmite contenido de alta definición a las pantallas HDMI y VGA. El adaptador se puede utilizar para duplicar el escritorio de la computadora, o para ampliar el escritorio para duplicar el espacio de trabajo y aumentar su productividad.

Evite las molestias de tener que llevar diferentes adaptadores. Este convertidor de video USB 3.0 incluye salidas HDMI y VGA, y le permite conectar cómodamente su portátil a cualquier pantalla o proyector equipado con HDMI y VGA, mediante este adaptador multipuerto.

El dongle, conector de llave, de peso ligero ocupa poco espacio, lo que lo convierte en el accesorio perfecto para los profesionales que siempre están en movimiento.

La salida HDMI de este adaptador de video USB 3.0 admite resoluciones UHD de hasta 4K 30Hz, mientras que la salida VGA admite resoluciones HD de hasta 1920 x 1080, lo que garantiza que no tendrá que sacrificar la calidad de la imagen.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conéctese a prácticamente cualquier pantalla HDMI y VGA mientras viaja o está en la oficina
- Añada capacidades multimonitor a un único ordenador USB 3.0
- Ejecute varias aplicaciones en dos pantallas simultáneamente

Características

- **ADAPTADOR DE MONITOR DUAL:** El adaptador de video externo USB-A 3.0 (5Gbps) a HDMI y VGA añade hasta dos pantallas adicionales. Admite HDMI 4K 30Hz (3840x2160) con audio de 2 canales y VGA 1080p (1920x1080) 60Hz
- **CONVENIENTE:** La tarjeta de video externa ofrece una forma fácil y universal de conectar una sola pantalla o un proyector, o de añadir monitores adicionales a casi cualquier computadora de escritorio/laptop con un puerto USB 3.0 (USB tipo A)
- **COMPATIBILIDAD CON EL HOST:** Amplíe la productividad de su espacio de trabajo con una estación de trabajo de múltiples pantallas en casa o en la oficina; funciona con computadoras con USB-A, incluyendo Lenovo, Dell, HP, Microsoft Surface y MacBook
- **DRIVER & OS:** Desarrollado por Silicon Motion, el adaptador permite el uso simultáneo con dispositivos de video/gráficos USB alimentados por DisplayLink/MCT/Fresco; Win 7/8/10 (instalación automática del controlador con Win 10), macOS 10.13 y superiores
- **AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD:** Refleje/amplíe el contenido en dos monitores adicionales de forma simultánea con el adaptador multipuerto 2 en 1 con HDMI y VGA. Su diseño portátil es ideal para utilizarlo en su estación de trabajo o sobre la marcha

Hardware

Política de Garantía 3 Years

Entrada A/V	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Salida A/V	HDMI
	VGA
Soporte de Audio	Sí
Estándares Industriales	Compatible con USB 3.0
ID del Conjunto de Chips	Silicon Motion - SM768

Rendimiento

Video Revision	HDMI 1.4
Resoluciones Admitidas	HDMI: 3840x2160 (4K) 30Hz VGA: 1920x1080 60Hz
	Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	HDMI: audio de 7,1 canales VGA: no compatible con audio VGA - No Audio Support

Conector(es)

Conector A	1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
	1 - HDMI (19 pines)

Software

Compatibilidad OS	Windows 7
	Windows 8
	Windows 8.1
	Windows 10

Windows 11
Windows 11 ARM
macOS X Yosemite (10.10)
macOS X El Capitan (10.11)
macOS Sierra (10.12)
macOS High Sierra (10.13)
macOS Mojave (10.14)
macOS Catalina (10.15)
macOS Big Sur (11.0)
macOS Monterey (12.0)
macOS Ventura (13.0)
macOS Sonoma (14.0)
macOS Sequoia (15.0)
macOS Tahoe (26.1)
ChromeOS
Ubuntu - Hasta Kernel 6.11

Observaciones /
Requisitos

Nota Cuando se instala en Linux, este adaptador soporta
hasta dos pantallas 1080p a 60Hz

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa -10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Temperatura de
Almacenamiento -25°C to 75°C (32°F to 167°F)

Humedad HR 0~95% Sin Condensación

Características
Físicas

Color Negro y Plata

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Cable	4.3 in [109.2 mm]
Longitud del Producto	9.8 in [25.0 cm]
Ancho del Producto	1.7 in [4.3 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Peso del Producto	1.9 oz [55.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
Ancho de la Caja	4.8 in [12.2 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [2.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.3 oz [66.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB-A a HDMI y VGA
---------------------	----------------------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

