

USB 3.0 naar HDMI en VGA Adapter, 4K/1080p USB Type-A Dual Monitor Multiport Adapter Converter, Externe Grafische Videokaart voor Meerdere Schermen, Multi Display USB Adapter

Productcode: USB32HDVGA



Deze USB 3.0 naar HDMI VGA adapter vormt een draagbare oplossing voor de aansluiting van een HDMI en VGA scherm op uw USB-A laptop of desktopcomputer. Met de multiport videoadapter kunt u tegelijkertijd de inhoud spiegelen op of uitbreiden over twee aanvullende schermen (1 x HDMI en 1 x VGA), waardoor u beschikt over een workstation met twee schermen.

Deze multi-display adapter werkt als een externe grafische kaart en is een handige manier om meerdere schermen aan een USB 3.0-desktop of -laptop toe te voegen.

De adapter maakt optimaal gebruik van de USB 3.0 interface en stuurt prachtige, high-definition inhoud naar uw HDMI- en VGA-schermen. De adapter kan worden gebruikt om uw primaire desktop te spiegelen of om uw desktop uit te breiden zodat uw werkruimte wordt verdubbeld en uw productiviteit wordt vergroot.

Nooit meer verschillende adapters meenemen. Deze USB 3.0 videoconverter biedt zowel HDMI- als VGA-outputs, zodat u uw laptop gemakkelijk op elk met HDMI en VGA uitgevoerd scherm of projector kunt aansluiten, via deze multipoort adapter.

De lichtgewicht dongle is ook compact en dus de perfecte accessoire voor professionals onderweg.

De HDMI-output van deze USB 3.0 videoadapter ondersteunt UHD-resoluties tot 4K 30Hz, terwijl de VGA-output HD-resoluties tot 1920 x 1080 ondersteunt, waardoor u de geweldige beeldkwaliteit niet hoeft op te offeren.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Maak verbinding met bijna elk HDMI en VGA scherm, zowel onderweg als op kantoor
- Voeg aansluitmogelijkheden voor meerdere schermen toe aan één USB 3.0 computer
- Voer tegelijkertijd meerdere applicaties op twee schermen uit

Eigenschappen

- DUAL-MONITOR ADAPTER: USB-A 3.0 (5Gbps) naar HDMI & VGA externe video-adapter converter zorgt voor twee extra schermen. Ondersteunt HDMI 4K 30Hz (3840x2160) met 2ch audio & VGA 1080p (1920x1080) 60Hz
- HANDIG: Externe grafische kaart biedt een gemakkelijke en universele manier om een enkel scherm, projector of HDTV aan te sluiten, of om extra monitors toe te voegen aan bijna elke desktop/laptop met een USB 3.0 (USB Type-A) poort
- COMPATIBILITEIT: Vergroot de productiviteit van uw bestaande werkruimte dankzij meerdere schermen op uw workstation. Voor thuis of op kantoor. Werkt met USB-A-computers, waaronder Lenovo, Dell, HP, Microsoft Surface en MacBook
- DRIVER & OS: Dankzij Silicon Motion kan de adapter gelijktijdig worden gebruikt met USB video- en grafische apparaten die worden aangedreven door DisplayLink/MCT/Fresco; Werkt met macOS, Windows, ChromeOS en Ubuntu
- HOGERE PRODUCTIVITEIT: spiegel/uitbreid content op twee extra monitors tegelijk met de 2-in-1 Multiport adapter met HDMI & VGA. Het draagbaar ontwerp is ideaal voor gebruik op uw workstation of onderweg.

Hardware

Garantiebeleid

3 Years

AV-ingang	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
AV-uitgang	HDMI
	VGA
Audio	Ja
Industriestandaarden	USB 3.0 conform
Chipsetcode	Silicon Motion - SM768

Prestaties

Video Revision	HDMI 1.4
Ondersteunde resoluties	HDMI: 3840x2160 (4K) 30Hz VGA: 1920x1080 60Hz
	Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	HDMI: 7.1 kanaals audio VGA: geen audio-ondersteuning
	VGA - No Audio Support

Connector(en)

Connector A	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	1 - HDMI (19-polig)

Software

Besturingssystemen	Windows 7
	Windows 8
	Windows 8.1
	Windows 10
	Windows 11

macOS X Yosemite (10.10)
 macOS X El Capitan (10.11)
 macOS Sierra (10.12)
 macOS High Sierra (10.13)
 macOS Mojave (10.14)
 macOS Catalina (10.15)
 macOS Big Sur (11.0)
 macOS Monterey (12.0)
 macOS Ventura (13.0)
 macOS Sonoma (14.0)
 macOS Sequoia (15.0)
 ChromeOS
 Ubuntu 20.04
 Ubuntu 22.04
 Ubuntu 23.04
 Ubuntu 24.04

Opmerking: ChromeOS en Ubuntu kunnen enkel dual 1080p bereiken bij videoweergave naar twee externe monitors

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Notitie

Onder Linux ondersteunt deze adapter tot twee 1080p 60Hz beeldschermen

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

-10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Opslagtemperatuur

-25°C to 75°C (32°F to 167°F)

Vochtigheid

0 - 95% rel. vochtigheid, niet-condenserend

Fysieke
eigenschappen

Kleur

Zwart & Zilver

Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	4.3 in [109.2 mm]
Lengte product	9.8 in [25.0 cm]
Breedte product	1.7 in [4.3 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.4 cm]
Gewicht product	1.9 oz [55.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.6 in [14.2 cm]
Package Width	4.8 in [12.2 cm]
Package Height	0.8 in [2.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.3 oz [66.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-A naar HDMI- en VGA-adapter
-------------	-------------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.