

USB 3.0 till HDMI VGA-adapter - 4K 30 Hz

Produkt ID: USB32HDVGA



USB32HDVGA täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Kan anslutas till i stort sett vilken HDMI- och VGA-skärm som helst vid resor eller på kontoret
- Lägg till multiskärmskapacitet för en USB 3.0-utrustad dator
- Kör flera program på dubbla skärmar samtidigt

Funktioner

- Maximera din bärbara dators videokompatibilitet med en 2-i-1-adapter: USB-A till HDMI® och VGA
- Stöder resurskrävande applikationer med UHD-upplösningar upp till 4K 30 Hz
- Öka din produktivitet genom att skapa en arbetsstation med dubbla skärmar på kontoret eller på resan
- **DRIVRUTIN OCH OPERATIVSYSTEM:** Adaptern drivs av Silicon Motion och möjliggör samtidig användning med USB-video-/grafikenheter som drivs av DisplayLink/MCT/Fresco. Kompatibel med macOS, Windows, ChromeOS och Ubuntu
- **INCREASE PRODUCTIVITY:** Mirror/extend content on two additional monitors simultaneously w/ the 2-in-1 multiport adapter w/ HDMI & VGA; portable design is ideal for use at your workstation or on the go

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
AV-ingång	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
AV-utgång	HDMI
	VGA
Audio	Ja
Industristandarder	USB 3.0-kompatibel
Chipset-ID	Silicon Motion - SM768

Prestanda

Video Revision	HDMI 1.4
Stödda upplösningar	HDMI: 3840x2160 (4K) 30Hz VGA: 1920x1080 60Hz
	Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	HDMI: 7.1-kanalljud VGA: Inget stöd för audio

VGA - No Audio Support

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
	1 - HDMI (19-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 Windows 11 macOS X Yosemite (10.10) macOS X El Capitan (10.11) macOS Sierra (10.12) macOS High Sierra (10.13) macOS Mojave (10.14) macOS Catalina (10.15) macOS Big Sur (11.0) macOS Monterey (12.0) macOS Ventura (13.0) macOS Sonoma (14.0) macOS Sequoia (15.0) ChromeOS Ubuntu 20.04 Ubuntu 22.04 Ubuntu 23.04 Ubuntu 24.04 Obs: ChromeOS och Ubuntu kan bara uppnå dubbla 1080p när de matar ut video till två externa bildskärmar
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	När den här adaptern är installerad på Linux stöder den upp till två 1080p 60 Hz skärmar
------	--

Miljö

Drifttemperatur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Förvaringstemperatur	-25°C to 75°C (32°F to 167°F)
Luftfuktighet	0~95 % RH icke-kondenserande

Utseende

Färg	Svart & silver
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	4.3 in [109.2 mm]
Produktlängd	9.8 in [25.0 cm]
Produktbredd	1.7 in [4.3 cm]

Produkthöjd	0.6 in [1.4 cm]
Produktvikt	1.9 oz [55.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.6 in [14.2 cm]
Package Width	4.8 in [12.2 cm]
Paketets höjd	0.8 in [2.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.3 oz [66.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB-A till HDMI och VGA-adapter
-----------------	-------------------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.