

USB 3.0 till VGA externt videokort, multiskärmsadapter – 2048x1152

Produkt ID: USB32VGAE



USB32VGAE-adaptorn för anslutning mellan USB 3.0 och VGA gör om en tillgänglig USB 3.0-port till en VGA-utgång med stöd för högupplöst video (upp till 2048x1152) - en praktisk extern videolösning som gör det enkelt att lägga till flera skärmar till en USB 3.0-kapabel stationär eller bärbar dator (optimal prestanda från USB 3.0-anslutning, bakåtkompatibel med USB 2.0-anslutning).

Adaptorn utnyttjar den höga bandbredden (upp till 5 Gbps) från SuperSpeed USB 3.0 och fungerar som ett externt grafikkort som ger jämnt och högupplöst innehåll till din VGA-skärm. Adaptorn kan även användas till att spegla ditt primära skrivbord för att visa samma bild på varje skärm, eller till att utöka skrivbordet och fördubbla arbetsutrymmet och produktiviteten.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Rekommenderade systemkrav:

CPU: Quad Core 2,4 GHz eller högre (i5 rekommenderas)

RAM: 4 GB eller högre

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Lägg till en sekundär VGA-skärm och utöka skrivbordet utan att ta isär datorn för att installera ett nytt videokort
- Anslut flera VGA-skärmar till en enda dator för att skapa engagerande multimediapresentationer

- Använd adaptern för att ansluta datorn till TV:n och visa familjefoton och filmer
- Perfekt för forskare och skribenter som kan ha referensmaterial på en skärm och skriva ett dokument på en annan
- Öka produktiviteten genom att köra flera program på olika skärmar, kolla din e-post på en skärm och surfa på en annan
- Se stora eller flera kalkylblad över flera skärmar
- En kompakt och lätt lösning för resande företagare som vill ansluta en andra skärm/projektor till sin bärbara dator

Funktioner

- SuperSpeed USB 3.0-gränssnitt (5 Gbps) och bakåtkompatibel med USB 2.0
- Stöder upplösningar på upp till 2048x1152
- Snabb och enkel installation
- USB-driven - Ingen extern strömadapter behövs
- Välj mellan skärminställningarna Speglad, Utökad och Primär
- Drivrutinerna stöder skärmrotation
- Stöder Windows® Aero

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	USB 3.0
AV-utgång	VGA
USB-passthrough	Nej
Minne	16MB
Industristandarder	SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
Chipset-ID	Trigger - T5-302A

Prestanda

Maximal analog upplösning	2048x1152
---------------------------	-----------

Stödda upplösningar Widescreen(16/32 bit):
2048x1152, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900,
1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):

1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864,
1024x768, 800x600

Stöd för widescreen Ja

Allmänna specifikationer This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.

Kontakt(er)

Connector A USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Connector B VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Systemprocessor: Quad Core 2,4 GHz (i5 rekommenderas)
 Systemminne: 4 GB

Obs. Denna USB-videoadapter använder ett Trigger-chipset. Om du ansluter denna enhet till en dator tillsammans med ytterligare USB-adaptrar eller dockningsstationer bör du undvika att använda enheter med olika chipset, som t.ex. DisplayLink® eller Fresco Logic®

Anslut upp till fem USB-videoadaptrar till en enda dator. Stöd för flera adaptrar varierar beroende på dina systemresurser

Denna USB-videoadapter är inte avsedd för grafikintensiva tillämpningar som t.ex. spel

Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
--------------	-----------------------

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Luftfuktighet	< 85 % RH icke-kondenserande

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	6.3 in [16 cm]
Produktlängd	3.1 in [78 mm]
Produktbredd	1.7 in [43.5 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15.5 mm]
Produktvikt	10.6 oz [300 g]

Förpackning

Package Length	8.1 in [20.7 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.5 in [38 mm]
Fraktvikt (förpackning)	14.1 oz [400 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB 3.0 till VGA-adapter
	Drivrutin CD
	Installationsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

