

## Slanke USB 3.0 naar VGA externe videokaart multi monitor adapter - 1920x1200 / 1080p

Productcode: USB32VGAES



De USB32VGAES slanke USB 3.0-naar-VGA-adapter verandert een USB 3.0-poort in een VGA-uitgangspoort met 1920x1200/1080p video-ondersteuning. De adapter minimaliseert kabelwarboel dankzij het slanke design dat uitstekend past bij uw videokabel - een ideale ruimtebesparende oplossing voor toepassingen met meerdere schermen op Ultrabook™-, laptop- of desktopcomputers.

Deze USB-naar-VGA-adapter werkt als een externe grafische kaart en is een handige manier om meerdere schermen aan een USB 3.0-desktop of -laptop toe te voegen (optimale prestatie bij USB 3.0, neerwaarts compatibel met USB 2.0).

Om onderweg ruimte te besparen, is deze ultradraagbare USB-naar-VGA-adapter licht en compact, waardoor hij gemakkelijk in een laptopdraagtas past.

De adapter maakt optimaal gebruik van de SuperSpeed USB 3.0 interface met hoge bandbreedte (5 Gbps) en stuurt daardoor prachtige, high-definition inhoud naar uw VGA-scherm/-projector. De adapter kan worden gebruikt om uw primaire desktop te spiegelen, waarbij hetzelfde beeld op elk scherm wordt getoond, of om uw desktop uit te breiden ter verdubbeling van uw werkruimte en uw productiviteit te verhogen.

De USB32VGAES wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Aanbevolen systeemvereisten:

CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)

RAM: 4 GB of hoger

USB 3.0 poort (neerwaarts compatibel met USB 2.0)

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Voeg een tweede VGA-scherm met volledige HD-capaciteit toe
- Bekijk grote of meerdere spreadsheets op verschillende schermen
- Gebruik de adapter om uw pc op uw VGA-projector of -scherm aan te sluiten om familiefoto's en films te bekijken
- Sluit meerdere monitoren aan op één computer voor het weergeven van indrukwekkende multimediapresentaties
- Toon referentiemateriaal op het ene scherm en een werkdocument op het andere
- Voer meerdere applicaties op verschillende schermen uit - controleer uw e-mails op het ene scherm en surf op het internet op het andere scherm

### Eigenschappen

- Slank, lichtgewicht design
- Ultradraagbaar
- SuperSpeed USB 3.0 (5 Gbps)
- Ondersteunt high-definition videoresoluties tot 1920x1200/1080p
- Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
- Ondersteunt gespiegelde, uitgebreide of primaire schermconfiguraties
- Ondersteunt schermrotatie

---

#### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
AV-ingang	USB 3.0

AV-uitgang	VGA
USB pass-through	Nee
Geheugen	16MB
Chipsetcode	Trigger - T5-302

---

#### Prestaties

Maximale analoge resoluties	1920x1200/1080p
Ondersteunde resoluties	<p>Widescreen(16/32 bit):</p> <p>1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720</p> <p>Standard(16/32 bit):</p> <p>1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600</p>
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Algemene specificaties	This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.

---

#### Connector(en)

Connector A	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

---

#### Software

Besturingssystemen	<p>Windows® 11</p> <p>Windows® 10 (32/64)</p> <p>Windows 8 / 8.1 (32/64)</p> <p>Windows 7(32/64)</p> <p>Windows Vista (32/64)</p> <p>Windows XP (32/64)</p>
--------------------	---



Microsoft  
WHQL-gecertificeerd

Ja

---

Speciale  
opmerkingen /  
vereisten

Systeem- en  
kabelvereisten

CPU: i3 dual core 2,8 GHz

RAM: 2 GB of hoger

Volledige HD-video:

CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)

RAM: 4 GB of hoger

Notitie

Deze USB-videoadapter maakt gebruik van een Trigger family chipset. Als u dit apparaat aansluit op een computer samen met extra USB-videoadapters of docking stations, gebruik dan geen apparaten met verschillende family chipsets zoals DisplayLink® of Fresco Logic®

Connect a maximum of five USB video adapters on a single computer. Support for multiple adapters will vary depending upon your system resources

This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming

---

Voeding

Inclusief  
voedingsadapter

Gevoed via USB

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Opslagtemperatuur

-10°C to 75°C (14°F to 167°F)

Vochtigheid

<85% niet-condenserend

---

Fysieke  
eigenschappen

Kleur

Zwart

Type behuizing

Kunststof

Kabellengte

2.4 in [62 mm]



Lengte product	7.5 in [19 cm]
Breedte product	1.0 in [25 mm]
Hoogte product	0.5 in [12 mm]
Gewicht product	0.9 oz [25 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.9 in [15.1 cm]
Package Width	6.7 in [17.1 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.2 oz [148 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Slanke USB 3.0 videoadapter
	Driver-CD
	Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

