

USB 3.0 till VGA-adapter - Slim design - 1920x1200

Produkt ID: USB32VGAES



USB32VGAES smala USB 3.0 till VGA-adapter gör om en USB 3.0-port till en VGA-utgång med stöd för video på 1920x1200/1080p. Adaptern minimerar trassel med en smal design som smälter in sömlöst med din videokabel - en idealisk, platssparande lösning för Ultrabook™, bärbara eller stationära datorer med flera skärmar.

USB-VGA-adaptorn fungerar som ett externt grafikkort som gör det enkelt att ansluta flera skärmar till en USB 3.0-kapabel stationär eller bärbar dator (optimal prestanda från USB 3.0, bakåtkompatibel med USB 2.0).

Denna ultraportabla USB till VGA-adapter har en liten och lätt design för att spara plats vid resor och får enkelt plats i datorväskan

Adaptern utnyttjar SuperSpeed USB 3.0-gränssnittets höga bandbredd (5 Gbps) och ger jämnt innehåll i HD-kvalitet till din VGA-skärm/projektor. Adaptern kan även användas för att spegla din primära skärm och visa samma bild på varje skärm, eller för att utöka skrivbordet och dubblera arbetsutrymmet och öka produktiviteten.

USB32VGAES täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Rekommenderade systemkrav:

CPU: Quad Core 2,4 GHz eller högre (i5 rekommenderas)

RAM: 4 GB eller högre

USB 3.0-port (bakåtkompatibel med USB 2.0)

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Lägg till en sekundär VGA-skärm med full HD
- Se stora eller flera kalkylblad över flera skärmar
- Använd adaptern för att ansluta din PC till din VGA-utrustade projektor eller skärm för att visa familjefoton och filmer
- Lägg till flera skärmar till en enda dator och skapa engagerande multimediapresentationer
- Ha referensmaterial på en skärm och arbeta med ett dokument på den andra
- Kör flera program på olika skärmar - läs din e-post på en skärm och surfa på en annan

Funktioner

- Smal, lätt design
- Ultraportabel
- SuperSpeed USB 3.0 (5 Gbps)
- Stöder HD-videoupplösningar på upp till 1920x1200/1080p
- USB-driven - Ingen extern strömadapter behövs
- Stöder skärminställningarna speglad, utökad och primär
- Stöder skärmrotation

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
AV-ingång	USB 3.0
AV-utgång	VGA
USB-passthrough	Nej
Minne	16MB

Chipset-ID Trigger - T5-302

Prestanda

Maximal analog upplösning	1920x1200/1080p
Stödda upplösningar	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Stöd för widescreen	Ja
Allmänna specifikationer	This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.

Kontakt(er)

Connector A	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64)
Microsoft WHQL-certifierad	Ja

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Systemprocessor: Quad Core 2,4 GHz (i5 rekommenderas) Systemminne: 4 GB
-----------------------	--



Obs. Denna USB-videoadapter använder ett Trigger-chipset. Om du ansluter denna enhet till en dator tillsammans med ytterligare USB-adaptrar eller dockningsstationer bör du undvika att använda enheter med olika chipset, som t.ex. DisplayLink® eller Fresco Logic®

Anslut upp till fem USB-videoadaptrar till en enda dator. Stöd för flera adaptrar varierar beroende på dina systemresurser

Denna USB-videoadapter är inte avsedd för grafikintensiva tillämpningar som t.ex. spel

Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
--------------	-----------------------

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Luftfuktighet	< 85 % icke-kondenserande

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	2.4 in [62 mm]
Produktlängd	7.5 in [19 cm]
Produktbredd	1.0 in [25 mm]
Produkt höjd	0.5 in [12 mm]
Produktvikt	0.9 oz [25 g]

Förpackning

Package Length	5.9 in [15.1 cm]
Package Width	6.7 in [17.1 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Fraktvikt (förpackning)	5.2 oz [148 g]

Vad det är i
lådan

Ingår i paketet

Smal USB 3.0-videoadapter

Drivrutin CD

Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

