

USB 3.0 naar VGA externe videokaartadapter voor meerdere schermen voor Mac en pc
– 1920x1200 / 1080p

Productcode: USB32VGAPRO



De USB32VGAPRO USB 3.0 naar VGA-adapter verandert een beschikbare USB 3.0-poort op uw desktop of laptop in een VGA-uitgang, met ondersteuning van 1920x1200/1080p video met hoge resolutie - een handige externe video-oplossing waardoor u gemakkelijke meerdere schermen kunt toevoegen aan een voor USB 3.0 geschikte Mac® of pc (optimale prestatie bij USB 3.0, neerwaarts compatibel met USB 2.0).

De USB32VGAPRO maakt optimaal gebruik van de SuperSpeed USB 3.0 interface met hoge bandbreedte (5 Gbps) en wordt gevoed door de DisplayLink chipset, en is onze krachtigste USB-naar-VGA-adapter, waarmee u inhoud met een hoge resolutie op uw VGA-scherm kunt laten zien. De externe grafische kaart kan worden gebruikt om uw primaire desktop te spiegelen, waarbij hetzelfde beeld op elk scherm wordt getoond, of om uw desktop uit te breiden ter verdubbeling van uw werkruimte en uw productiviteit te verhogen.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Aanbevolen systeemvereisten:

CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)

RAM: 4 GB of hoger

USB 3.0 poort (neerwaarts compatibel met USB 2.0)

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voeg een extra VGA-beeldscherm toe en breid de weergave van uw bureaublad uit zonder uw computer te hoeven openen om een nieuwe videokaart te installeren
- Sluit meerdere monitoren aan op één computer voor het weergeven van indrukwekkende multimediapresentaties
- Gebruik de adapter om uw pc op uw VGA-tv aan te sluiten om familiefoto's en films te bekijken
- Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere
- Verhoog uw productiviteit door het uitvoeren van meerdere applicaties op verschillende beeldschermen - check uw e-mail op het ene scherm en doorzoek het internet op het andere
- Bekijk een groot spreadsheet of meerdere afzonderlijke spreadsheets op meerdere schermen
- Een compacte en weinig wegende oplossing voor reizende zakenmensen met laptops, die de aansluiting op een tweede beeldscherm/projector mogelijk maakt

Eigenschappen

- SuperSpeed USB 3.0 (5 Gbps)
- Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200/1080p
- Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
- Ondersteunt gespiegelde, uitgebreide of primaire schermconfiguraties
- Ondersteunt schermrotatie

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	USB 3.0
AV-uitgang	VGA
USB pass-through	Nee
Geheugen	512MB
Chipsetcode	DisplayLink - DL-3100N

Prestaties

Maximale analoge resoluties	1920x1200/1080p
Ondersteunde resoluties	<p>Widescreen(16/32 bit):</p> <p>1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720</p> <p>Standard(16/32 bit):</p> <p>1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480</p>
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Algemene specificaties	<p>NB: Als u OS X 10.8 gebruikt, moet Apple-update 10.8.3 zijn geïnstalleerd voordat u de DisplayLink-software installeert. 10.8.3 lost diverse ernstige OS X-bugs op als de DisplayLink-software wordt geïnstalleerd.</p>

Deze USB-videoadapter maakt gebruik van een DisplayLink family chipset. Als u dit apparaat aansluit op een computer samen met extra USB-videoadapters of docking stations, vermijd dan het gebruik van apparaten met een Trigger of Fresco family chipset.

Connector(en)

Connector A	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Software

Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0 Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04 Chrome OS™ v55+
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	<p>System Processor: Quad Core 2.4GHz (i5 recommended)</p> <p>System Memory: 4GB</p>
Notitie	Deze USB-videoadapter maakt gebruik van een DisplayLink® family chipset. Als u dit apparaat aansluit op een computer samen met extra USB videoadapters of docking stations, gebruik dan geen apparaten met verschillende family chipsets zoals Trigger of Fresco Logic®



Sluit maximaal vijf USB video adapters aan op een computer. Ondersteuning van meerdere adapters hangt af van uw systeembronnen.

Deze USB video adapter is niet geschikt voor grafisch intensieve toepassingen, zoals gaming

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
---------------------------	----------------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 167°F)
Vochtigheid	<85% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	6.2 in [15.9 cm]
Lengte product	10.0 in [25.5 cm]
Breedte product	2.2 in [55 mm]
Hoogte product	0.8 in [20 mm]
Gewicht product	2.3 oz [64 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.3 in [21.2 cm]
Package Width	5.7 in [14.6 cm]
Package Height	1.6 in [40 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.6 oz [158 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

USB 3.0 naar VGA-videoadapter

CD met stuurprogramma/software

Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

